

Щекер
FBS-M12-5GS-PG9
Номер на част: 175380

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с резбова втулка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	23.5 g
Електрическо присъединяване	5-полюсно Форма А M12x1 Щекер прав/клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	60 V
Диапазон на работното напрежение AC	60 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Кабелна връзка	Pg9
Допустим диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	0.75 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал щекерни контакти	Месинг никелово и златно покритие