



比例方向控制閥

VPWS-2.2-B-6-PC15-3-V

料號: 8074074

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 額定尺寸 | 2.2 mm |
| 驅動類型 | 電動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 直接驅動提動閥 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 閥功能 | 2/2-way proportional valve closed |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.3 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 3 bar |
| Nominal operating pressure | 0.3 MPa |
| 額定操作壓力 | 3 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 43.5 psi |
| Burst pressure | 30 bar |
| 爆破壓力 | 30 bar |
| Burst pressure | 435 psi |
| Standard flow rate | 46 ... 56 l/min |
| Hysteresis | 16 mA |
| 最大切換頻率 | 18 Hz |
| Current regulating range | 0 ... 200 mA |
| 最大電能消耗 | 2.5 W |
| Coil resistance | 60.5 Ohm |
| 循環率 | 100% (see assembly instructions) |
| Report number for surface cleanliness | 19 10 1290P |
| Oxygen suitability according to standard | ISO 15001 |
| Maximum impurity level for hydrocarbons | 550 mg/m ² |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 介質 | 惰性氣體 Air Oxygen |
| Note on the medium | 潤滑操作不可行 Maximum particle size 10 µm |
| 介質溫度 | 5 ... 50 °C |
| 防護等級 | IP60 |
| Note on degree of protection | IP65 with suitable plug 裝配狀態 |
| 環境溫度 | 5 ... 50 °C |
| 儲藏溫度 | -40 ... 80 °C |
| 產品重量 | 23 g |
| Electrical connection 1, connection type | 電纜 |
| Electrical connection 1, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 2 |
| 電纜長度 | 70 ... 80 mm |
| 安裝類型 | 在底座上 |

| 特性 | 值 |
|------------------|------------------|
| | 插入 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | Cartridge 15 mm |
| 氣壓連接, 氣口 2 | Cartridge 7.2 mm |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | FPM |
| Material housing | 高合金鋼 |