

**Фиксатор**  
**KP-20-1400**  
Номер на част: 178458

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                   | произволно                                                               |
| Вид затягане с посока на действие    | от двете страни<br>Стяга чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух |
| Конструктивна структура              | Стопорни шайби                                                           |
| Варианти                             | едностранен бутален прът                                                 |
| Работно налягане                     | 1 МПа<br>10 бар                                                          |
| Налягане на освобождаване            | 0.3 МПа<br>3 бар                                                         |
| за закрепващ прътов материал         | 20 mm                                                                    |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KVK   | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда        | -10 °C...80 °C                                                           |
| Статична сила на задържане           | 1400 Б                                                                   |
| Тегло на продукта                    | 170 g                                                                    |
| Материал на уплътненията             | NBR<br>TPE-U(PU)                                                         |
| Материал на пружината                | Ресорна стомана                                                          |
| Материал на тялото                   | Алуминий<br>анодиран                                                     |
| Материал на захващащите челюсти      | Месинг                                                                   |
| Материал на буталото                 | ПОМ                                                                      |