



# 懸臂式電缸 ELCC-TB-KF-60-500-0H-P0-CR

訂貨編號: 8082388

FESTO



## 資料表

特性	值
驅動小齒輪的有效直徑	30.558 mm
工作行程	500 mm
尺寸	60
行程餘量	0 mm
時規皮帶齒距	3 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	機電懸臂式電缸
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最大速度	5 m/s
重複精度	±0.05 mm
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP20
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 I <sub>y</sub> 的第二力矩	240600 mm <sup>4</sup>
區域 I <sub>z</sub> 的第二力矩	304210 mm <sup>4</sup>
最大驅動扭矩	5.4 Nm
最大力 F <sub>y</sub>	4216 N
最大力 F <sub>z</sub>	4119 N
最大力矩 M <sub>x</sub>	36 Nm
最大力矩 M <sub>y</sub>	293 Nm
最大力矩 M <sub>z</sub>	288 Nm
最大進給力 F <sub>x</sub>	300 N
每公尺行程的慣性動量 J <sub>H</sub>	8.9 kgcm <sup>2</sup>
每公斤工作負載的轉動慣量 J <sub>L</sub>	2.3 kgcm <sup>2</sup>
慣性動量 J <sub>O</sub>	5.9 kgcm <sup>2</sup>
進給常數	96 mm/U
參考使用壽命	5000 km
潤滑間隔取決於工作距離	1000 km
0 mm 行程的移動質量	1636 g

特性	值
每 10 mm 行程的額外移動質量	38 g
0 mm 行程的基本重量	4146 g
每 10 m 行程的附加重量	38 g
密封蓋材料	陽極氧化精製鋁合金
型材材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
驅動頭材料	陽極氧化精製鋁合金
導軌材料	軋鋼，具有 Corrotect 塗層
外殼材質	高合金不鏽鋼
滑塊材料	陽極氧化壓鑄鋁
齒輪皮帶夾緊件材料	陽極氧化精製鋁合金
時規皮帶材質	聚氯丁烯，具有玻璃纖維和尼龍塗層