


# Електромагнитен разпределител МЕВH-5/2-D-3-ZSR-C

Номер на част: 184507

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 моностабилен                                                         |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                                             |
| Монтажна ширина                                             | 65 mm                                                                    |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 4500 l/min                                                               |
| Пневматична работна връзка                                  | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 G1/2                  |
| Работно напрежение                                          | 24 V DC                                                                  |
| Работно налягане                                            | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 бар...10 бар                                        |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                                                            |
| Начин на връщане в изходно състояние                        | пневматична пружина                                                      |
| Клас защита                                                 | IP65                                                                     |
| Номинален диаметър                                          | 14.5 mm                                                                  |
| Размер на растерната решетка                                | 71 mm                                                                    |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                                              |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Съответства на стандарта                                    | ISO 5599-1                                                               |
| Ръчно задействане                                           | с бутон                                                                  |
| Код по ISO                                                  | 351                                                                      |
| Вид управление                                              | предуправляем                                                            |
| Захранване с управляващ въздух                              | вътрешно                                                                 |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Време за превключване изкл.                                 | 87 мсек                                                                  |
| Време за превключване вкл.                                  | 59 мсек                                                                  |
| Характеристики на бобината                                  | 24 V DC: 2,5 W                                                           |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...50 °C                                                           |

| Характеристика                         | Стойност                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Температура на околната среда          | -10 °C...50 °C                                     |
| Тегло на продукта                      | 1000 g                                             |
| Електрическо присъединяване            | M12x1<br>Централен щекер<br>кръгла форма           |
| Начин на закрепване                    | с отвор                                            |
| Връзка за управляващ изходящ въздух 84 | без улавяне                                        |
| Пневматична връзка 1                   | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 2                   | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 3                   | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 4                   | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 |
| Пневматична връзка 5                   | Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1 |
| Материал на уплътненията               | NBR                                                |
| Материал на тялото                     | Алуминиева отливка под налягане                    |