


螺桿式電缸單元 ELGS-BS-KF-45-600-10P-ST-M-H1-PLK-AA

訂貨編號: 8083475

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	600 mm
尺寸	45
行程餘量	0 mm
螺桿直徑	10 mm
螺桿螺距	10 mm/U
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具滾珠螺桿 具有整合式驅動器
螺桿類型	滾珠螺桿傳動
位置偵測	馬達編碼器 透過近接開關
轉子位置編碼器	絕對值編碼器，單圈
旋轉位置編碼器，編碼器測量原理	磁感式
溫度監控	關斷，以防止溫度過高 具有類比輸出的整合式精密 CMOS 溫度感測器
附加功能	使用者介面 整合終端位置感應
顯示	LED
最大加速度	5 m/s ²
最大速度	0.25 m/s
重複精度	±0.015 mm
數位邏輯輸出的特點	可配置 無電氣隔離
持續通電率	100%
絕緣防護等級	B
最大數位邏輯輸出電流	100 mA
最大電流消耗	3 A
標稱電壓 DC	24 V
標稱電流	3 A
參數設定介面	IO-Link 使用者介面

特性	值
允許的電壓波動	+/- 15%
電源，介面類型	插頭
電源，連接系統	M12x1，T 編碼，根據 EN 61076-2-111
電源，介面樣式	4
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
環境溫度說明	在環境溫度高於 30°C 時，每高 1 K 須降低功率 2%
區域 I _y 的第二力矩	140000 mm ⁴
區域 I _z 的第二力矩	170000 mm ⁴
最大力 F _y	300 N
最大力 F _z	600 N
100 km 理論壽命值的 F _y (僅供參考)	1104 N
100 km 理論壽命值時的 F _z (僅供參考)	2208 N
最大力矩 M _x	5.5 Nm
最大力矩 M _y	4.7 Nm
最大力矩 M _z	4.7 Nm
100 km 理論壽命值時的 M _x (僅供參考)	20 Nm
100 km 理論壽命值時的 M _y (僅供參考)	17 Nm
100 km 理論壽命值時的 M _z (僅供參考)	17 Nm
最大進給力 F _x	100 N
參考值有效負載，水平	10 kg
有效負載參考值，垂直	5 kg
轉動慣量 I _t	8500 mm ⁴
進給常數	10 mm/U
移動質量	220 g
產品重量	3514 g
動態偏轉 (移動負載)	軸長的 0.05%，最大 0.5 mm
靜態偏轉 (負載靜止)	軸長的 0.1%
24 V DC 數位邏輯輸出的數量	2
數位邏輯輸入的數量	2
邏輯輸入的工作範圍	24 V
邏輯輸入特性	可配置 無電氣隔離
IO-Link，過程資料內容 OUT	1 位 (移入) 1 位 (移出) 1 位 (退出錯誤)
IO-Link，過程資料內容 IN	1 位 (狀態設備) 1 位 (狀態移動) 1 位 (狀態輸入) 1-bit (state out)
IO-Link，服務資料 IN	32 位力 32 位位置 32 位速度
IO-Link，所需資料儲存	0,5 kB
輸入的開關邏輯	PNP (正切換)
邏輯接口，接口類型	插頭
邏輯接口，連接技術	M12x1，A 編碼，根據 EN 61076-2-101
邏輯接口，針數/芯數	8

特性	值
密封蓋材料	噴漆壓鑄鋁
型材材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
封條材質	高合金不鏽鋼
驅動蓋材料	噴漆壓鑄鋁
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
心軸螺帽材料	鋼
螺桿材質	鋼