


形狀自適應夾爪 DHEF-20-A

訂貨編號: 8092533

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20
伸縮端蓋衍生型	標準
行程	66 mm
抓取的最小直徑	12 mm
最大夾取直徑	38 mm
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	適應
結構特點	反向器蓋 強制嚮導工作運動順序
導軌	基本指南
位置偵測	透過近接開關
球閥驅動單元的工作壓力	1 bar...8 bar
伸縮端蓋的工作壓力	0.07 bar...0.1 bar
伸縮端蓋的破裂壓力	0.3 bar
夾爪的最大工作頻率	1 Hz
返回行程時間	290 ms
前進時間	270 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...60 °C
轉動慣量	1.29 kgcm ²
有效負載參考值	1 kg
產品重量	475 g
安裝方式	符合 ISO 9409 標準
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	VMQ (矽)

特性	值
外殼材質	陽極氧化鋁