

# Цилиндър късоходов AEVC-10-10-A-P

Номер на част: 188075

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                          | Стойност                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                     | 10 mm                                                                    |
| Ø на буталото                                           | 10 mm                                                                    |
| Сила на пружинния възврат при прибран бутален прът      | 3 Б                                                                      |
| Демпфериране                                            | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни                      |
| Монтажно положение                                      | произволно                                                               |
| Начин на функциониране                                  | притискащ<br>с едностранно действие                                      |
| Конструктивна структура                                 | Бутало<br>Бутален прът                                                   |
| Разпознаване на позиция                                 | без                                                                      |
| Работно налягане                                        | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 бар...8 бар<br>21.75 psi...116 psi             |
| Работен флуид                                           | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                    | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                      | 1 - ниска опасност от корозия                                            |
| Сертификат за LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                           | -20 °C...80 °C                                                           |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред | 41 Б                                                                     |
| Движеща се маса                                         | 2.6 g                                                                    |
| Тегло на продукта                                       | 20 g                                                                     |
| Начин на закрепване                                     | с отвор<br>с принадлежности<br>по избор:                                 |
| Пневматична връзка                                      | M5                                                                       |
| Указание за материала                                   | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на капака                                      | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран                                       |
| Материал на уплътненията                                | NBR<br>TPE-U(PU)                                                         |
| Материал на тялото                                      | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран                                       |
| Материал на буталния прът                               | високолегирана стомана                                                   |