


電子模組

VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

料號: 8108545

FESTO



技術參數

特性	值
診斷	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves 低電壓閥 Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
閥位的最大數量	4
電磁線圈的最大數量	7
參數配置	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
極性保護	是
工作電壓範圍, DC 電子/感測器	18 ... 30 V
DC工作電壓, 負載電壓	18 ... 30 V
負載電壓時的內部電流耗損量	6.5 mA
操作電壓時的內部電流耗損量	17 mA
最大輸出口數量	7
最大輸入口數量	1
每個電磁線圈的額定啟動電流	58 mA 高達 24 ms
電流下降時的額定電流	25 mA after 24 ms
電絕緣通道 - 內部匯流排	是
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	20 g
電氣連接	Fieldbus
Material housing	POM
材料備註	符合 RoHS