


電子模組

VAVE-P12-TP-5YL1-P

料號: 8109875

FESTO



技術參數

特性	值
極性保護	用於工作電壓
附加功能	Protective circuit
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
輸入阻抗, 設定值輸入	10 kOhm
可調輸出電壓	0 ... 310 V
24VDC時的電力消耗	1.2 W
最大輸出電流	5 mA
額定工作電壓 DC	12 ... 24 V
電壓, 外部設定值輸入	0 ... 10 V
授權	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
儲藏溫度	-40 ... 80 °C
裝配位置	任何
最大緊固扭矩	52.5 Ncm
Bending radius, fixed cable installation	13.5 mm
Bending radius, flexible cable installation	45 mm
產品重量	35 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, connection technology	Festo-specific coding
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Plug-in
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, cable outlet	直的
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, occupied pins/wires	4
電纜結構	4x0,25
電纜直徑	4.5 mm
電纜長度	0.5 m
導線末端	導線末端套圈
保護性接地	還未上市
安裝類型	Direct mounting via through-holes 具頂部導軌
外殼顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PA
Material housing	PA
Material cable sheath	PVC