

連接電纜 NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

訂貨編號: 8126916

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 電纜標識 | 不具有標籤支架 |
| 產品重量 | 680 g |
| 電氣介面 1, 功能 | 現場設備端 |
| 電氣介面 1, 設計 | 直角式 |
| 電氣介面 1, 連接類型 | 插頭和插座排 |
| 電氣介面 1, 電纜出口 | 直列式 |
| 電氣介面 1, 連接系統 | RJ45·和插座排·12·針, 2·排 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 20 |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯 | 14 |
| 電氣介面 1, 安裝類型 | 螺絲鎖 |
| 電氣介面 2, 功能 | 控制器端 |
| 電氣介面 2, 設計 | 圓形 |
| 電氣介面 2, 介面類型 | 混合插頭 |
| 電氣介面 2, 電纜出口 | 直列式 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數 | 17 |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 14 |
| 電氣介面 2, 安裝類型 | 螺紋 |
| 操作電壓範圍 DC | 0 V...24 V |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 40°C 時的額定電流 | 11.7 A |
| 抗電湧性 | 6 kV |
| 護罩 | 否 |
| 電纜長度 | 5 m |
| 電纜特徵 | 標準 |
| 電纜測試條件 | 測試條件按要求提供 |
| 彎曲半徑, 固定電纜 | 130 mm |
| 彎曲半徑, 移動電纜 | 130 mm |
| 電纜直徑 | 8 mm |
| 電纜直徑公差 | ± 1 mm |
| 電纜結構 | 4 x (1 x 0.128 mm ²) + 10 x 0.128 mm ² |
| 標稱導線橫切面積 | 0.128 mm ² |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|------------------|
| 防護等級 | IP65 |
| 防護等級說明 | 在組裝好的狀態下 |
| 環境溫度 | 0 °C...40 °C |
| 具有移動電纜的環境溫度 | 0 °C...40 °C |
| 儲存溫度 | -20 °C...70 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟低電壓指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 污染等級 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | TPE-U(PUR) |
| 電纜護套顏色 | 紅色 |
| 絕緣護套材料 | PP |