


齒輪箱

EMGA-60-P-G8-SST-57

料號: 8141764

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	60 mm
Motor flange size	57 mm
扭轉時的反衝	0.17 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	8:1
最大輸入速度	13,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	18 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.067 kgcm ²
Max. output torque	29 Nm
最大功效	97 %
抗扭力	2.4 Nm/arcmin
產品重量	900 g
Gear unit interface, output shaft	60G
Gear unit interface, drive shaft	57A
材料備註	符合 RoHS