

Кръгъл цилиндър ESNU-40- -

Номер на част: 194003

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	1 mm...50 mm
Ø на буталото	40 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Висока химическа устойчивост Удължена външна резба на буталния прът Вътрешна резба на буталния прът Специална резба на буталния прът Външната резба на буталния прът е скъсена от едната страна Удължен бутален прът Връзка за сгъстен въздух, аксиална Постоянно бавно движение С малко триене едностранен бутален прът
Работно налягане	0.12 MPa...1 MPa 1.2 бар...10 бар
Начин на функциониране	притискач с едностранно действие
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...120 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	628 Б...658 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	230 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	16 g
Основно тегло при 0 mm ход	661 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	24 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	G1/4

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема