


**Плосък цилиндър**  
**DZF-11/16"- -A-P-A-S20**  
Номер на част: 194133

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 0.04 инча...8 инча                                                       |
| Ø на буталото                                            | 11/16"                                                                   |
| Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-              | 1.2 градус                                                               |
| Демпфериране                                             | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни                      |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Защита срещу превъртане/водач                            | Овално бутало                                                            |
| Работно налягане                                         | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар                                        |
| Работен флуид                                            | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                            | -20 °C...80 °C                                                           |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход | 123 Б                                                                    |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред  | 123 Б                                                                    |
| Пневматична връзка                                       | 10-32 UNF-2B                                                             |
| Материал на капака                                       | Алуминий                                                                 |
| Материал на уплътненията                                 | FPM<br>TPE-U(PU)                                                         |
| Материал на тялото                                       | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Материал на буталния прът                                | високолегирана стомана, неръждаема                                       |