

Плосък цилиндър DZF-1 5/8"-10"-P-A

Номер на част: 194229

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	10 инча
Ø на буталото	1 5/8"
Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-	0.6 градус
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Начин на функциониране	двойнодействащ
Защита срещу превъртане/водач	Овално бутало
Работно налягане	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	633 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	754 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	120 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	9 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	16 g
Основно тегло при 0 mm ход	480 g
Пневматична връзка	1/8 NPT
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	FPM TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	високолегирана стомана