

Изходен модул CPX-4DA

Номер на част: 195754

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	42 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	в зависимост от колекторната плоча
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 4 Диагностика на канал 4 Състояние на канала
Диагностика	Късо съединение/претоварване за всеки канал Ниско напрежение изходи
Брой на изходите	4
Параметризация	Failsafe на всеки канал Приемане на данни за всеки канал Idle Mode на всеки канал Поведение след късо съединение Контрол модул
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 16 mA
Характеристики на изходите	В съответствие с IEC1131-T2
Логика на превключване изходи	PNP (положително превключване)
Макс. сумарен ток изходи на един модул	4 A
Макс. захранване на всеки канал	1 A (товар на лампа 24 W)
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	Да, при използване на междинно захранване
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки канал