


油壓緩衝器定位計 DADP-ES-G8-25

料號: 8159237

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	25
裝配位置	任何
設計結構	制動桿
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
環境溫度	0 ... 60 °C
最大制動力	1,100 N
最大緊固扭矩	8.4 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
產品重量	503 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
材料備註	符合 RoHS
Material lever	鍛造鋁合金
Material screws	電鍍鋼