


3-dimensional gantry EXCL-15-

料號: 8159775
新

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	15
X 方向的行程	200 ... 1,000 mm
Y 方向的行程	200 ... 700 mm
裝配位置	水平
設計結構	3D gantry system
馬達類型	步進馬達
最大加速度	1 m/s ²
最高速度	0.5 m/s
重複精度	±0,1 mm
每相的有效額定電流	2 ... 4.2 A
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP10
環境溫度	10 ... 40 °C
馬達保持扭矩	0.5 ... 1.4 Nm
Z 方向的最大持續力	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37.7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
安裝類型	With female thread M3
材料備註	符合 RoHS