



電磁閥

VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S

料號: 8166611

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	25.5 mm
標準額定流量	400 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
設計結構	Piston slide with sealing ring
復位類型	機械彈簧 空氣彈簧
防護等級	IP65
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
b 值	0.3
C 值	2.1 l/sbar
Standard nominal flow rate, exhaust air return 4->3	100 l/min
關閉時間	<= 50 ms
開啟時間	<= 50 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	24 V DC: 2.4 W
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-20 ... 50 °C
環境溫度	-20 ... 50 °C
產品重量	220 g
電氣連接	Plug pattern type C to EN 175301-803
安裝類型	具通孔
排氣接口	非管道式
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	PA-加強
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Manual override material	PA-加強
Material piston	鍛造鋁合金
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕