

Линейно задвижване SLM-32- -KF-A

Номер на част: 32785

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	10 mm...1500 mm
Ø на буталото	32 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни Демпфер, постоянна характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Разпознаване на позиция	за датчик за индуктивни сензорни елементи
Варианти	Основно изпълнение Куха водеща шина Куха водеща шина и реверсираща плоча
Работно налягане	0.7 MPa 7 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	483 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	483 Б
Движеща се маса	3150 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	55 g
Основно тегло при 0 mm ход	6400 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	55 g
Пневматична връзка	G1/8
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	POLYAMID TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий