

# 氣路板 VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

訂貨編號: 8188449

FESTO



## 資料表

特性	值
最大閥線圈數	32
尺寸 (寬x長x高)	45 mm x 104.3 mm x 53.3 mm
有關工作電壓的說明	需要 SELV/PELV 固定電源 注意電壓降
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-5 °C...50 °C
牆面安裝的最大緊固扭矩	6 Nm
產品重量	131.1 g
電氣介面 1, 連接系統	彈簧壓接端子
電纜出口	直列式
底座的安裝方法	通過通孔
氣動介面, 氣口 1	用於 15mm 閥芯
氣動介面, 氣口 5	用於 15mm 閥芯
材料說明	RoHS 合規
底座材質	加強型聚醯胺
蓋子材料	加強型聚醯胺
密封件材質	NBR
套管材質	高合金不鏽鋼
夾子材質	高合金不鏽鋼
螺帽材料	高合金不鏽鋼