

Бобина
VACC-S18-70-K4-1U-EX4D
Номер на част: 3504563

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	24 V AC: 50/60 Hz, мощност 7,0 VA 24 V DC: 7,0 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC-EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC-EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db
Ex-температура на околната среда	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III

Характеристика	Стойност
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	1700 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Алуминиева ковка сплав Сив чугун