

L-соединител за шланг LCNH-M5-PK-2

Номер на част: 35982

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	1.3 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	Външна резба M5
Пневматична връзка 2	за шланг с външен Ø 3 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Стомана Цинкова отливка под налягане