



Адаптор NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Номер на част: 4787544

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Тегло на продукта	157 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Аналогов изходен модул (зелен), цифров входящ модул (бял), аналогов входящ модул (жълт), цифров изходен модул (червен) Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	4x щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Блокировка винтова
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение, напрежение при товар	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC напрежение на товар	24 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Устойчивост на импулсно напрежение	60 V
Дължина на кабела	0.623 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал щекерни контакти	Месинг никелово покритие
Материал изолационна обвивка	PP