

Сферичен кран VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-V15V15

Номер на част: 4810860

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран
Начин на задействане	механично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	Фланец съгласно ANSI B16.5, клас 150
Индикация за положение на превключване	Посока на процепа = посока на протичане
Схема на отворите на фланеца	F1012
Вътрешен Ø	98 mm
Номинален диаметър DN	100
Функция на разпределител	2/2
Посока на потока	реверсивна
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	20
Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	130 Nm
Въз основа на стандарт	ANSI B16.5 клас 150 ISO 5211
Флуид	Пара Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-] Инертни газове Вода неутрални течности
Температура на флуида	-20 °C...200 °C
Дебит Kv	1707 m³/h
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на тялото	1.4408

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	FPM Графит PCTFE PTFE
Материал сачма	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на сачмата	1.4408
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала вал	1.4401
Тегло на продукта	28100 g
Одобрение	API607 CRN
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия