



馬達電纜
NEBM-SF1W31-E-1-N-LE24
訂貨編號: 8219830

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	DIN 47100
根據規定使用	將透過連接電纜將現場設備（感測器、執行器）與控制器連接在一起
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	300 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 關於電纜出口的說明	90°
電氣介面 1, 連接系統	連接型式 F1
電氣介面 1, 介面/線芯數	31
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	24
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	24
操作電壓範圍 DC	0 V...50 V
標稱操作電壓 DC	24 V
護罩	是
電纜長度	1 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	23.1 mm
彎曲半徑, 移動電纜	33 mm
電纜直徑	4.6 mm
電纜結構	4 x 0.25 mm ² 8 x 0.08 mm ²
導線標稱橫切面	AWG23 AWG28
線端	芯線套管
防護等級	IP20

特性	值
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...70 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
儲存溫度	-5 °C...70 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國的 RoHS 法規 (UK-R)
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
電纜護套材料	PUR
外殼顏色	黑色