

雙氣嘴 E-G1/4-1/4NPT

料號: 9631

FESTO

具 2 個密封圈



技術參數

特性	值
額定尺寸	7.95 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大的緊固扭矩, 氣接口 1	11 Nm
最大的緊固扭矩, 氣接口 2	12 Nm
額定鎖緊扭矩	9.05 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	19.06 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS