

Входно/изходен модул CPX-8DE-8DA

Номер на част: 526257

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	48 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	в зависимост от колекторната плоча
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 16 Състояние на канала
Диагностика	Късо съединение/претоварване за всеки канал Ниско напрежение изходи
Брой на изходите	8
Параметризация	Време за стабилизиране на входа Failsafe на всеки канал Приемане на данни за всеки канал Idle Mode на всеки канал Време за удължаване на сигнала Поведение след късо съединение Контрол модул
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 22 mA
Брой входове	8
Характеристика на входовете	IEC1131-T2
Време за стабилизиране на входа	3 ms (с възможност за параметризиране 0,1 ms, 10 ms, 20 ms)
Макс. сумарен ток на входовете на един модул	0.7 A
Характеристики на изходите	IEC1131-T2
Логика на превключване изходи	PNP (положително превключване)
Макс. сумарен ток изходи на един модул	4 A
Макс. захранване на всеки канал	0,5 A (товар на лампа 12 W)

Характеристика	Стойност
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	Изходи - Да, при използване на междинно захранване
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки канал