

Wartungseinheit FRC, FRCS

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit.

- Hoher Durchfluss und Wirkungsgrad der Schmutzabscheidung
- Gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese
- Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung am Drehknopf
- BP Energol HLP 32
- Abschließbarer Drehknopf (optional)
- Zwei Manometeranschlüsse für variablen Einbau

Für Festo Geräte werden folgende Öle empfohlen (Viskositätsbereich nach ISO 3448, ISO-Klasse VG 32, 32 mm²/s (= cSt) bei 40°C):

- Festo Spezialöl OFSW-32 (siehe Zubehör)
- ARAL Vitam GF 32
- Esso Nuto H 32
- Mobil DTE 24
- Shell Tellus Oil DO 32

Diagramme



Die in diesem Dokument abgebildeten Diagramme stehen auch Online zur Verfügung. Dort besteht die Möglichkeit, präzise Werte anzuzeigen.

Ausführung

[D] Baureihe D, Metall

Robust in Vollmetallausführung für die speziellen Anforderungen in der Prozessautomation.

Druckregelbereich [bar]

Zwei Druckregelbereiche: 0,5 ... 7 bar und 0,5 ... 12 bar

Filterfeinheit [µm]

Filterfeinheit von 5 µm bzw. 40 µm wählbar.

Manometer

Das Filterregelventil kann mit oder ohne Manometer bestellt werden. Die Schnittstelle hat ein Gewinde von G1/4 oder G1/8.

Kondensatablass

Folgende Funktionen sind wählbar:

- manuell
- vollautomatisch, Ruhestellung geschlossen

Typenschlüssel

001	Baureihe	005	Filterfeinheit [μm]
FRC	Wartungseinheit	40	40 μm
5M		5	5 μm
002	Pneumatischer Anschluss	006	Manometer
1/8	Innengewinde G1/8		Mit Manometer
1/4	Innengewinde G1/4	007	Baugröße
3/8	Innengewinde G3/8	MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)
1/2	Innengewinde G1/2	MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
3/4	Innengewinde G3/4	MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)
1	Innengewinde G1	008	Kondensatablass
003	Ausführung	A	Vollautomatisch
D	Baureihe D, Metall		Manuell drehend
004	Druckregelbereich [bar]	009	Anzeigeeinheit
	0,5 ... 12 bar (0,05 ... 1,2 MPa)	MPA	MPa
7	0,5 ... 7 bar (0,05 ... 0,7 MPa)		

Datenblatt

Technische Daten – Mini		
Baugröße	Mini	
Filterfeinheit	5 µm	40 µm
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8, G1/4, G3/8	
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8, G1/4, G3/8	
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör	
Einbaulage	senkrecht +/- 5°	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte Gase	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte Gase
Schalenschutz	Metallschutzkorb	
Kondensatablass	vollautomatisch manuell drehend	
Betätigungsicherung	Drehknopf mit Arretierung	
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar	
Max. Druckhysterese	0,2 bar	
Druckanzeige	mit Manometer	
Max. Kondensatmenge	22 cm³	
Betriebsdruck ¹⁾	1 ... 16 bar	
Betriebsmedium ²⁾	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase	
Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C	
Mediumstemperatur	-10 ... 60°C	

1) bei vollautomatischem Kondensatablass: 2 ... 12 bar

2) bei vollautomatischem Kondensatablass: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]

Technische Daten – Midi		
Baugröße	Midi	
Filterfeinheit	5 µm	40 µm
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör	
Einbaulage	senkrecht +/- 5°	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte Gase	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte Gase
Schalenschutz	Metallschutzkorb	
Kondensatablass	vollautomatisch manuell drehend	
Betätigungsicherung	Drehknopf mit Arretierung	
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar	
Max. Druckhysterese	0,2 bar	
Druckanzeige	mit Manometer	
Max. Kondensatmenge	43 cm³	
Betriebsdruck ¹⁾	1 ... 16 bar	
Betriebsmedium ²⁾	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase	
Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C	
Mediumstemperatur	-10 ... 60°C	

1) bei vollautomatischem Kondensatablass: 2 ... 12 bar

2) bei vollautomatischem Kondensatablass: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]

Datenblatt


Technische Daten – Maxi

Baugröße	Maxi	
Filterfeinheit	5 µm	40 µm
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2, G3/4, G1	
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2, G3/4, G1	
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör	
Einbaulage	senkrecht +/- 5°	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte Gase	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte Gase
Schalenschutz	Metallschutzkorb	
Kondensatablass	vollautomatisch manuell drehend	
Betätigungsicherung	Drehknopf mit Arretierung	
Druckregelbereich	0,5 ... 12 bar	
Max. Druckhysterese	0,4 bar	
Druckanzeige	mit Manometer	
Max. Kondensatmenge	80 cm³	
Betriebsdruck ¹⁾	1 ... 16 bar	
Betriebsmedium ²⁾	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase	
Umgebungstemperatur	-10 ... 60°C	
Mediumstemperatur	-10 ... 60°C	


1) bei vollautomatischem Kondensatablass: 2 ... 12 bar

2) bei vollautomatischem Kondensatablass: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]

Funktion (Kondensatablass manuell drehend, mit Manometer)




Funktion (Kondensatablass vollautomatisch, mit Manometer)




Datenblatt


Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 (FRC-1/4-D-MINI)




Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 (FRC-1/2-D-MIDI)



Normaldurchfluss q_n in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck p_2 (FRC-1-D-MAXI)



Abmessungen

Download CAD-Daten www.festo.com

Wartungseinheit FRC, FRCS

Abmessungen

	B1	B2	B3	B4	D1	D2 Ø	D3	D4	D5 Ø	D6 Ø
FRC-1/8-D-MINI	104	92	40	76	G1/8	31	M4	M36x1,5	39	38
FRC/FRCS-1/4-D-MINI					G1/4					
FRC-3/8-D-MINI					G3/8					
FRC/FRCS-1/4-D-MIDI	140	125	55	95	G1/4	50	M5	M52x1,5	39	52
FRC-3/8-D-MIDI					G3/8					
FRC/FRCS-1/2-D-MIDI					G1/2					
FRC-3/4-D-MIDI					G3/4					
FRC/FRCS-1/2-D-MAXI					G1/2	31	M5	M36x1,5	39	65
FRC-3/4-D-MAXI	162	146	66	106	G3/4					
FRC-1-D-MAXI					G1					

	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	T1	=G 1	=G 2
FRC-1/8-D-MINI	20	11	193	169	60	69	100	98	60	15	19	3	7	14	22
FRC/FRCS-1/4-D-MINI															
FRC-3/8-D-MINI															
FRC/FRCS-1/4-D-MIDI	32	22	250	204	80	99	120	130	60	15	19	3	8	14	24
FRC-3/8-D-MIDI															
FRC/FRCS-1/2-D-MIDI															
FRC-3/4-D-MIDI															
FRC/FRCS-1/2-D-MAXI	32	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	3	8	14	24
FRC-3/4-D-MAXI	32														
FRC-1-D-MAXI	40														

Bestellangaben

Bestellangaben – Mini					
Pneumatischer Anschluss 1	Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	Kondensatablass	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
G1/8	600 l/min	vollautomatisch	660 g	8002360	FRC-1/8-D-5M-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002352	FRC-1/8-D-5M-MINI-MPA
	700 l/min	vollautomatisch		8002270	FRC-1/8-D-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002266	FRC-1/8-D-MINI-MPA
	800 l/min	vollautomatisch		8002344	FRC-1/8-D-7-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002336	FRC-1/8-D-7-MINI-MPA
	850 l/min	vollautomatisch		8002361	FRC-1/4-D-5M-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002353	FRC-1/4-D-5M-MINI-MPA
	1.000 l/min	vollautomatisch		8002271	FRC-1/4-D-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002267	FRC-1/4-D-MINI-MPA
	1.300 l/min	vollautomatisch		8002345	FRC-1/4-D-7-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002337	FRC-1/4-D-7-MINI-MPA
G3/8	1.050 l/min	vollautomatisch	8002362	8002362	FRC-3/8-D-5M-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002354	FRC-3/8-D-5M-MINI-MPA
	1.200 l/min	vollautomatisch		8002334	FRC-3/8-D-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002332	FRC-3/8-D-MINI-MPA
	1.500 l/min	vollautomatisch		8002346	FRC-3/8-D-7-MINI-A-MPA
		manuell drehend		8002338	FRC-3/8-D-7-MINI-MPA

Bestellangaben – Midi					
Pneumatischer Anschluss 1	Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	Kondensatablass	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
G1/4	1.300 l/min	manuell drehend	1.440 g	8002380	FRC-1/4-D-5M-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002381	FRC-1/4-D-MIDI-A-MPA
	1.500 l/min	manuell drehend		8002379	FRC-1/4-D-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002383	FRC-1/4-D-7-MIDI-A-MPA
	1.700 l/min	manuell drehend		8002382	FRC-1/4-D-7-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002363	FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA
	2.000 l/min	manuell drehend		8002355	FRC-3/8-D-5M-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002263	FRC-3/8-D-MIDI-A-MPA
	2.200 l/min	manuell drehend		8002347	FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
		vollautomatisch		8002262	FRC-3/8-D-MIDI-MPA
G3/8	2.400 l/min	manuell drehend		8002339	FRC-3/8-D-7-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002364	FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA
	2.600 l/min	manuell drehend		8002356	FRC-1/2-D-5M-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002265	FRC-1/2-D-MIDI-A-MPA
	2.800 l/min	manuell drehend		8002264	FRC-1/2-D-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002348	FRC-1/2-D-7-MIDI-A-MPA
	3.000 l/min	manuell drehend		8002340	FRC-1/2-D-7-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002365	FRC-3/4-D-5M-MIDI-A-MPA
G1/2	3.200 l/min	manuell drehend		8002357	FRC-3/4-D-5M-MIDI-MPA
		vollautomatisch		8002333	FRC-3/4-D-MIDI-MPA
	3.400 l/min	manuell drehend		8002349	FRC-3/4-D-7-MIDI-A-MPA
		vollautomatisch		8002341	FRC-3/4-D-7-MIDI-MPA
	3.600 l/min	manuell drehend			
		vollautomatisch			
G3/4	3.800 l/min	manuell drehend			
		vollautomatisch			
	4.000 l/min	manuell drehend			
		vollautomatisch			
	4.200 l/min	manuell drehend			
		vollautomatisch			


Bestellangaben – Maxi					
Pneumatischer Anschluss 1	Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	Kondensatablass	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
G1/2	6.800 l/min	vollautomatisch	2.390 g	8002387	FRC-1/2-D-5M-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002385	FRC-1/2-D-5M-MAXI-MPA
	7.600 l/min	vollautomatisch		8002386	FRC-1/2-D-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002384	FRC-1/2-D-MAXI-MPA
	8.400 l/min	vollautomatisch		8002366	FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002272	FRC-3/4-D-MAXI-A-MPA
	9.200 l/min	vollautomatisch		8002268	FRC-3/4-D-MAXI-MPA
		manuell drehend		8002350	FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA
	10.000 l/min	vollautomatisch			
		manuell drehend			
G3/4	10.800 l/min	vollautomatisch			
		manuell drehend			
	11.600 l/min	vollautomatisch			
		manuell drehend			
	12.400 l/min	vollautomatisch			
		manuell drehend			

Bestellangaben

Bestellangaben – Maxi					
Pneumatischer Anschluss 1	Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	Kondensatablass	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
G3/4	8.500 l/min	manuell drehend	2.390 g	8002342	FRC-3/4-D-7-MAXI-MPA
G1	7.200 l/min	vollautomatisch	2.520 g	8002367	FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002359	FRC-1-D-5M-MAXI-MPA
	8.500 l/min	vollautomatisch		8002273	FRC-1-D-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002269	FRC-1-D-MAXI-MPA
	8.700 l/min	vollautomatisch		8002351	FRC-1-D-7-MAXI-A-MPA
		manuell drehend		8002343	FRC-1-D-7-MAXI-MPA

Peripherieübersicht


Wartungseinheit FRC




Zubehör	Beschreibung	→ Link
Typ/Bestellcode		
[1] Wartungseinheit FRC		∅ frc-d
[2] Reglersicherung LRV5		12
[3] Bügelschloss LRV5-D		12
[4] Befestigungswinkel HFOE		12
[5] Manometer MA		12

Wartungseinheit FRC, FRCS

Zubehör


Befestigungswinkel HFOE-D-MIDI/MAXI				
	Typ-Kurzzeichen	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	Teile-Nr.	Typ
	HFOE	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	159593	HFOE-D-MIDI/MAXI

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Filterpatronen, Baureihe D, Metall				
	Baugröße	Filterfeinheit	Teile-Nr.	Typ
	Maxi	5 µm	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Midi		159594	LFP-D-MIDI-5M
	Mini		159640	LFP-D-MINI-5M


Manometer MA						
	Baugröße	Pneumatischer Anschluss	Anzeigebereich	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Durchmesser 40 mm	G1/8	0 ... 10 bar	60 g	359874	MA-40-10-1/8
			0 ... 16 bar		345395	MA-40-16-1/8
	Durchmesser 50 mm	G1/4	0 ... 10 bar	70 g	359873	MA-50-10-1/4
			0 ... 16 bar		356759	MA-50-16-1/4

Reglersicherung LRVs						
	Baugröße	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ	
	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)	VDMA24364-B1/B2-L	40 g	193781	LRVS-D-MINI	
			60 g	193782	LRVS-D-MIDI	
	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)		36 g	193784	LRVS-D-DI-MAXI	
			56 g	193783	LRVS-D-MAXI	

Bügelschloss LRVs-D					
	Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	VDMA24364-B1/B2-L	120 g	193786	LRVS-D

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Zubehör

Spezialöl OPSW-32			
	Typ-Kurzzeichen	Teile-Nr.	Typ
	OFSW	152811	OFSW-32