


Schilderträger

FESTO



Typenschlüssel

001	Baureihe	
CPV18-BZ-ST	Schilderträger CPV18	
VMPAL-ST	Schilderträger VMPAL	
ASCF	Schilderträger ASCF	
CPX-ST	Schilderträger CPX	
CPVSC1-ST	Schilderträger CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Schilderträger CPV10	
VMPA14-ST	Schilderträger VMPA14	
VMPA1-ST	Schilderträger VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Schilderträger CPV14	

002	Bezeichnungselement	
H	Schildträger	
M	Schildträger für Anschlussblock	
T	Schildträger transparent	


003	Zuordnung	
E2	Ausführung E2	
L1	Ausführung L1	
L2	Ausführung L2	
P11	Ausführung P11	
S1	Ausführung S1	
S2	Ausführung S2	
S6	Ausführung S6	

004	Baugröße	
	Standard	
2	Größe 2	
10	Größe 10	
14	Größe 14	
18	Größe 18/18 mm	
1	Größe 1	

005	Ventilplätze	
	Ohne	
2V	2 Ventilplätze	
3V	3 Ventilplätze	
4V	4 Ventilplätze	
5V	5 Ventilplätze	
6V	6 Ventilplätze	
7V	7 Ventilplätze	
8V	8 Ventilplätze	
9V	9 Ventilplätze	
10V	10 Ventilplätze	
11V	11 Ventilplätze	
12V	12 Ventilplätze	
13V	13 Ventilplätze	
14V	14 Ventilplätze	
15V	15 Ventilplätze	
16V	16 Ventilplätze	
17V	17 Ventilplätze	
18V	18 Ventilplätze	
19V	19 Ventilplätze	
20V	20 Ventilplätze	
21V	21 Ventilplätze	
22V	22 Ventilplätze	
23V	23 Ventilplätze	
24V	24 Ventilplätze	

006	Ausführung	
	Standard	
Z	Mit zusätzlichen Makierungsfeldern	


Datenblatt

Werkstoffe – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln CPV

Werkstoff Schilderträger	–
Werkstoff Sichtscheibe	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln CPV

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	–
------------------------------------	---

Werkstoffe – Schilderträger mit Sichtscheibe für Ventilinseln CPV


Werkstoff Schilderträger	–
Werkstoff Sichtscheibe	PVC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger mit Sichtscheibe für Ventilinseln CPV

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	------------------------------------


Datenblatt

Werkstoffe – Schilderträger für Ventilinseln CPV-SC



Werkstoff Schilderträger	PVC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger für Ventilinseln MPA-L



Ventilgröße	10 mm	14 mm	20 mm
Gebindegröße	10		
Produktgewicht	3 g		5 g


Werkstoffe – Schilderträger für Ventilinseln MPA-L

Werkstoff Schilderträger	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Ventilinseln MPA-L

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
---	--

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln MPA-S




Baureihe	Schilderträger VMPA14	Schilderträger VMPA1
Produktgewicht	2,7 g	1 g

Datenblatt

Werkstoffe – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln MPA-S


Werkstoff Schilderträger	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger mit Papierfolienschild für Ventilinseln MPA-S

Baureihe	Schilderträger VMPA14	Schilderträger VMPA1
Produktgewicht	1,5 g	1 g

Werkstoffe – Schilderträger mit Papierfolienschild für Ventilinseln MPA-S

Baureihe	Schilderträger VMPA14	Schilderträger VMPA1
Werkstoff Schilderträger	PP	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L	

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger für Terminal CPX


Breite	12 mm
Höhe	2 mm
Länge	48 mm
Produktgewicht	5 g

Werkstoffe – Schilderträger für Terminal CPX

Werkstoff Schilderträger	PP
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Terminal CPX

Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C
Lagertemperatur	-20 ... 70°C

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger für Motion Terminal VTEM

Produktgewicht	5,4 g
----------------	-------


Werkstoffe – Schilderträger für Motion Terminal VTEM

Werkstoff Schilderträger	PP
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Datenblatt


Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Motion Terminal VTEM	
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Werkstoffe – Schilderträger für Eingangsmodule CTSL



Werkstoff Schilderträger	PA-verstärkt
Werkstoff Schild	PVC
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Werkstoffe – Schilderträger für Ventilinseln VTOC




Werkstoff Schilderträger	PVC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Ventilinseln VTOC


Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
---	--------------------------------------

Werkstoffe – Schilderträger für Ventilinseln VTUG

Werkstoff Schilderträger	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Ventilinseln VTUG

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
---	------------------------------------

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger für Verkettungsplatten nach ISO 5599-1, VABV-S1


Breite	21 mm
Höhe	7 mm
Länge	42 mm
Produktgewicht	2 g

Werkstoffe – Schilderträger für Verkettungsplatten nach ISO 5599-1, VABV-S1

Werkstoff Schilderträger	–
Werkstoff Schild	PP
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Datenblatt

Werkstoffe – Schilderträger für Ventilinseln VTSA/VTSA-F




Zuordnung	Ausführung S2	Ausführung S6
Werkstoff Schilderträger	PP	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L	

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Ventilinseln VTSA/VTSA-F

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
---	-----------------------------------

Werkstoffe – Schilderträger für Ventile VSVA




Werkstoff Schilderträger	PP
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen – Schilderträger für Ventile VSVA

Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
---	-----------------------------------

Allgemeine Technische Daten – Schilderträger mit zusätzlichen Markierungsfeldern für Ventile VSVA




Produktgewicht	1 g
----------------	-----


Datenblatt

Werkstoffe – Schilderträger mit zusätzlichen Markierungsfeldern für Ventile VSVA


Werkstoff Schilderträger	PP
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L


Bestellangaben

Bestellangaben – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln CPV					
	Baureihe	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPV14	2 Ventilplätze	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Schilderträger CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Schilderträger CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Schilderträger CPV14	3 Ventilplätze	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Schilderträger CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Schilderträger CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Schilderträger CPV14	4 Ventilplätze	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Schilderträger CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Schilderträger CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Schilderträger CPV14	5 Ventilplätze	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Schilderträger CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Schilderträger CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Schilderträger CPV14	6 Ventilplätze	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Schilderträger CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Schilderträger CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Schilderträger CPV14	7 Ventilplätze	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Schilderträger CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Schilderträger CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Schilderträger CPV14	8 Ventilplätze	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Schilderträger CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Schilderträger CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Bestellangaben – Schilderträger mit Sichtscheibe für Ventilinseln CPV					
	Baureihe	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPV14	2 Ventilplätze		194073	CPV14-VI-ST-T-2


Bestellangaben


Bestellangaben – Schilderträger mit Sichtscheibe für Ventilinseln CPV					
	Baureihe	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPV10	2 Ventilplätze	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Schilderträger CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Schilderträger CPV10	3 Ventilplätze	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Schilderträger CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Schilderträger CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Schilderträger CPV10	4 Ventilplätze	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Schilderträger CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Schilderträger CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Schilderträger CPV10	5 Ventilplätze	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Schilderträger CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Schilderträger CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Schilderträger CPV10	6 Ventilplätze	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Schilderträger CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Schilderträger CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Schilderträger CPV10	7 Ventilplätze	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Schilderträger CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Schilderträger CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Schilderträger CPV10	8 Ventilplätze	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Schilderträger CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Schilderträger CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln CPV-SC				
	Baureihe	Ventilplätze	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPVSC1	2 Ventilplätze	547395	CPVSC1-ST-2
		3 Ventilplätze	547396	CPVSC1-ST-3
		4 Ventilplätze	527631	CPVSC1-ST-4
		5 Ventilplätze	547397	CPVSC1-ST-5
		6 Ventilplätze	547398	CPVSC1-ST-6
		7 Ventilplätze	547399	CPVSC1-ST-7
		8 Ventilplätze	527633	CPVSC1-ST-8
		9 Ventilplätze	547400	CPVSC1-ST-9
		10 Ventilplätze	547401	CPVSC1-ST-10
		11 Ventilplätze	547402	CPVSC1-ST-11
		12 Ventilplätze	527635	CPVSC1-ST-12
		13 Ventilplätze	547403	CPVSC1-ST-13
		14 Ventilplätze	547404	CPVSC1-ST-14


Bestellangaben


Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln CPV-SC				
	Baureihe	Ventilplätze	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPVSC1	15 Ventilplätze	547405	CPVSC1-ST-15
		16 Ventilplätze	527637	CPVSC1-ST-16

Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln MPA-L					
	Baureihe	Ventilgröße	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Bestellangaben – Schilderträger mit Bezeichnungsschild IBS-6x10 für Ventilinseln MPA-S				
	Baureihe	Ventilplätze	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger VMPA14	4 Ventilplätze	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Schilderträger VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Bestellangaben – Schilderträger mit Papierfolienschild für Ventilinseln MPA-S				
	Baureihe	Ventilplätze	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger VMPA14	4 Ventilplätze	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Schilderträger VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Bestellangaben – Schilderträger für Terminal CPX			
	Baureihe	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger CPX	536593	CPX-ST-1

Bestellangaben – Schilderträger für Motion Terminal VTEM				
	Baureihe	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Bestellangaben


Bestellangaben – Schilderträger für Eingangsmodule CTSL					
	Baureihe	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Ohne		547473	ASCF-H-E2

Bestellangaben – Schilderträger für Ventilseln VTOC					
	Baureihe	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	3 Ventilplätze	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 Ventilplätze	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 Ventilplätze	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 Ventilplätze	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 Ventilplätze	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 Ventilplätze	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 Ventilplätze	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 Ventilplätze	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 Ventilplätze	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 Ventilplätze	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 Ventilplätze	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 Ventilplätze	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 Ventilplätze	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 Ventilplätze	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 Ventilplätze	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 Ventilplätze	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 Ventilplätze	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 Ventilplätze	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 Ventilplätze	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 Ventilplätze	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 Ventilplätze	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 Ventilplätze	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln VTUG						
	Baureihe	Baugröße	Ventilplätze	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Größe 10	4 Ventilplätze	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 Ventilplätze	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 Ventilplätze	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 Ventilplätze	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 Ventilplätze	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 Ventilplätze	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 Ventilplätze	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 Ventilplätze	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 Ventilplätze	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 Ventilplätze	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 Ventilplätze	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Größe 14	4 Ventilplätze	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 Ventilplätze	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 Ventilplätze	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 Ventilplätze	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 Ventilplätze	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 Ventilplätze	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 Ventilplätze	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 Ventilplätze	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V

Bestellangaben


Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln VTUG

	Baureihe	Baugröße	Ventilplätze	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Größe 14	16 Ventilplätze	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 Ventilplätze	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 Ventilplätze	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Größe 18/18 mm	4 Ventilplätze	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 Ventilplätze	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 Ventilplätze	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 Ventilplätze	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 Ventilplätze	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 Ventilplätze	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 Ventilplätze	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 Ventilplätze	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 Ventilplätze	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 Ventilplätze	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 Ventilplätze	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Bestellangaben – Schilderträger für Verkettungsplatten nach ISO 5599-1, VABV-S1

	Baureihe	Bezeichnungselement	Zuordnung	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Schildträger für Anschluss- block	Ausführung S1 (Rundzylinder ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1


Bestellangaben – Schilderträger für Ventilinseln VTSA/VTSA-F

	Baureihe	Zuordnung	Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Ausführung S6	Standard	540889	ASCF-M-S6
		Ausführung S2	Größe 2	562577	ASCF-M-S2-2


Bestellangaben – Schilderträger für Ventile VSVA

	Baureihe	Zuordnung	Bezeichnungselement	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Ausführung S6	Schildträger transpa- rent	540888	ASCF-T-S6

Bestellangaben – Schilderträger mit zusätzlichen Markierungsfeldern für Ventile VSVA

	Baureihe	Zuordnung	Bezeichnungselement	Teile-Nr.	Typ
	Schilderträger ASCF	Ausführung S6	Schildträger transpa- rent	8106532	ASCF-T-S6-Z

Zubehör

Bezeichnungsschilder				
	Baugröße	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	10x6 mm		18576	IBS-6X10