


Kabelverteiler ASI-KVT

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Flachkabelverteiler zum Verzweigen des AS-Interface-Netzes an beliebiger Stelle
- für parallele oder für symmetrische Kabelverleg
- verpolungssicher

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Betriebsspannungsbereich DC	75
Betriebsspannungsbereich AC	60
Strombelastbarkeit	3
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Produktgewicht	7,2 g

Betriebs- und Umweltbedingungen


Betriebsspannungsbereich DC	≤75 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50°C
Lagertemperatur	-30 ... 85°C
Schutzart	IP65

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Abmessungen


Abmessungen – ASI-KVT-FK Download CAD-Daten www.festo.com



	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3
ASI-KVT-FK	10	5	3,2	16,5	4,5	47	40	26

Abmessungen

Abmessungen – ASI-KVT-FK-S

Download CAD-Daten www.festo.com

- [1] Kontaktschwerter für die Kontaktierung des Flachkabels
 [2] Befestigungsmöglichkeit für die Bezeichnungsschilder IBS-6x10


	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3
ASI-KVT-FK-S	10	5	3,2	16,5	4,5	47	40	26

Bestellangaben

Kabeldurchführung parallel					
	Betriebsspannungsbereich DC	Betriebsspannungsbereich AC	Anschlussstechnik rechts, Steuerungsseite	Teile-Nr.	Typ
	75 V	60 V	AS-Interface Flachkabel kontaktiert	18786	ASI-KVT-FK

Kabeldurchführung symmetrisch					
	Betriebsspannungsbereich DC	Betriebsspannungsbereich AC	Anschlussstechnik rechts, Steuerungsseite	Teile-Nr.	Typ
	75 V	60 V	AS-Interface Flachkabel kontaktiert gedreht	18797	ASI-KVT-FK-S

Zubehör

Bezeichnungsschild		Teile-Nr.	Typ
	Beschreibung		
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6X10