


Stecker FBS-SUB

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Feldbusstecker mit 9-poligem Sub-D Anschluss
- Varianten für unterschiedliche Feldbussysteme
- Stellung der DIL-Schalter von außen ablesbar
- Einfache Montage

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Elektrischer Anschluss 1	Dose, Sub-D, 9-polig	Stecker Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme	
Feldbus-Schnittstelle	Sub-D, 9-polig, Dose	Sub-D, 9-polig, Stecker
Höhe	65 mm	64 mm
Länge	16 mm	17 mm
Breite	48 mm	40 mm
Baudrate	1 Mbit/s	12 Mbit/s
Schutzart	IP20	
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 mm	
Befestigungsart	4-40 UNC-2B	
RoHS-Zustand	RoHS konform nach EU-Richtlinie	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung	

Werkstoffe


Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff metallisiert
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 60°C
Lagertemperatur	-25 ... 80°C

Abmessungen

Abmessungen – FBS-SUB-9-WS Download CAD-Daten www.festo.com



	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2	L3
FBS-SUB-9-WS-...	16	8,5	40,8	31,8	9,5	64,6	35	25

Bestellangaben

Bestellangaben				
	Elektrischer Anschluss 1	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Dose, Sub-D, 9-polig	46 g	533783	FBS-SUB-9-WS-CO-K
	Stecker Sub-D, 9-polig		533780	FBS-SUB-9-WS-PB-K