


Festo LX for Industry GASL

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Festo LX ist ein cloubasiertes Lernportal. Dadurch entfallen lokale Installationen und es besteht jederzeit Zugriff auf die aktuellsten Updates zu Funktionalitäten und Lerninhalten.

Die Festo Learning Experience (LX) for Industry ist die All-in-One-Plattformlösung für digitales Lernen mit Zugriff auf alle Inhalte, Features und das KI-gestützte Autorentool - für die perfekte Learning Experience in ihrem Unternehmen.

Festo LX for Industry bietet eine Vielzahl von Lerninhalten für viele Bereiche der technischen Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Die Inhalte reichen von technischen Grundlagen bis hin zu aktuellen Trendthemen der Industrie. Von Fabrikautomation und Fluidtechnik über IIoT und Industrie 4.0 bis hin zu Elektrotechnik, Prozessautomation, erneuerbare Energien und MINT.

Die verschiedenen Kursformate fördern die Kombination von digitalem Lernen und praktischer Anwendung. Neben eLab Kursen für hardwarebezogenes praktisches Lernen mit Festo Didactic Lernsystemen gibt es komplett eigenständige eLearning Kurse, Lernerfolgskontrollen zum Überprüfen und Bewerten des erlernten Wissens sowie verschiedene Lernvideos.

Der integrierte LX Creator AI unterstützt bei der einfachen Erstellung neuer Lerninhalte und der Anpassung bestehender Lerninhalte.

Innerhalb von Festo LX kann auf Schaltungen und Simulationen zugegriffen werden. Als Lehrer werden Schaltungen erstellt und bearbeitet und als Schüler können diese simuliert werden.

FluidSIM funktioniert in Festo LX auf jedem Gerät mit einem modernen Webbrowser, wodurch der Wechsel zwischen verschiedenen Programmen und Geräten entfällt.

Festo LX als umfassende und benutzerfreundliche Plattform für Schaltungssimulationen beinhaltet eine komfortable Lizenzverwaltung.

Die Vorzüge des Festo LX for Industry Abonnements:

- Zugang zur Kursdatenbank mit vielen technischen Lerninhalten
- Suchfunktion und Filtermöglichkeiten, um die richtigen Lerninhalte zu finden
- Einfaches Anpassen von Kursen und Erstellen von eigenen Lerninhalten
- Mobiles Lernen auf verschiedenen Geräten
- Verwaltung von Lernsystemen und Geräten
- Verwaltung und Organisation von Gruppen und Lernenden
- Auswertungsmöglichkeiten zur Überprüfung des Lernerfolgs
- Interaktive und Multimediale Kurse, die Freude machen

Anwendungsbereich

Festo LX ist ein cloubasiertes Lernportal. Dadurch entfallen lokale Installationen und es besteht jederzeit Zugriff auf die aktuellsten Updates zu Funktionalitäten und Lerninhalten.

Festo LX erfordert eine dauerhafte Internetverbindung und einen Standard-Webbrowser (z.B. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox).

Lizenzlaufzeit

Die Laufzeit des Festo LX Abonnements wird mit dem Kauf für ein Jahr aktiviert und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr nach Ablauf der Laufzeit. Der Abonnementvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Laufzeit im Festo App World Konto gekündigt werden.

Anzahl Assets oder User

Festo LX ist als Abonnement-Lösung für eine unbeschränkte Zahl an registrierten Nutzern verfügbar, wobei die Zahl der gleichzeitig aktiven Nutzern frei gewählt werden kann.

Typenschlüssel

001	Baureihe	
GASL	Digital Learning	
002	Anwendungsbereich	
LXI	LX Integration	
LXP	LX Portalzugang	
003	Lizenzart	
L3	Basiclizenz	
L6	Demolizenz	
L8	Lizenz mit Single Sign On	
L9	Integrationslizenz	

004	Ausführung	
ADD	Zusatzdienste	
CUST	Kundenspezifische Auswahl	
FULL	Gesamtpaket	
005	Lizenzlaufzeit	
1M	1 Monat	
12M	12 Monate	
006	Anzahl Assets oder User	
U5	5 Nutzer	
U50	50 Nutzer	
U100	100 Nutzer	
U500	500 Nutzer	

Bestellangaben

Bestellangaben – Digital Learning						
	Anwendungsbereich	Lizenzart	Lizenzlaufzeit	Anzahl Lizenzen	Teile-Nr.	Typ
	LX Integration	Integrationslizenz	12 Monate		8207207	GASL-LXI-L9-CUST-12M-U100
					8207208	GASL-LXI-L9-CUST-12M-U500
					8207206	GASL-LXI-L9-CUST-12M-U50
	LX Portalzugang	Basiclizenz			8207191	GASL-LXP-L11-FULL-12M-U1
		Demolizenz	1 Monat		8207190	GASL-LXP-L6-FULL-1M-U5
		Lizenz mit Single Sign On			8207197	GASL-LXP-L8-ADD