


Steckdosenleitung KMF

FESTO




Merkmale

Auf einen Blick

- Verbindungsleitungen
- Einseitig konfektioniert
- Für Anschluss von Ventilen

Variante

[1] Variante 1



Typenschlüssel

001	Baureihe	
KMF	Verbindungsleitung für Ventile, Dose Form B nach Industriestandard 11 mm	
002	Variante	
1	Variante 1	
003	Bemessungsbetriebsspannung [V]	
24	24 V DC	
24DC	24 V DC	
230AC	230 V AC	

004	Leitungslänge [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
005	Anzeige	
	Ohne Anzeige	
LED	LED Signalzustand, DC	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Kabellänge	2,5	5	10
Elektrischer Anschluss	Dose		
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3		
Einbaulage	beliebig		
Produktgewicht	170	320	620

Technische Daten – Elektrisch

Bemessungsbetriebsspannung [V]	24 V DC	230 V AC
Nennbetriebsspannung AC	–	230 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V	–
Schaltstellungsanzeige	LED	–
Schutzleiteranschluss	vorhanden	

Technische Daten – Kabel

Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	6 mm

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PC, POM
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Betriebs- und Umweltbedingungen


Bemessungsbetriebsspannung [V]	24 V DC	230 V AC
Umgebungstemperatur	-20 ... 80°C	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-RoHS-Richtlinie	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-Richtlinie
Schutzart	IP67, nach IEC 60529	
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ²⁾	nach UK RoHS Vorschriften	nach UK RoHS Vorschriften, nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel

1) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.2) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

Abmessungen

Abmessungen – Verbindungsleitung mit PVC Kabelmantel


Download CAD-Daten www.festo.com




- [1] Kabel 3-adrig
- [2] Schraube M3


	B1	D1 Ø	D2	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMF-1-...-2,5	21	6	M3	23	6	43	28	50	2500
KMF-1-...-5									5000
KMF-1-...-10									10000

Bestellangaben

Bestellangaben						
	Nennbetriebs- spannung AC	Nennbetriebs- spannung DC	Schaltstel- lungsanzeige	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
		24 V	LED	2,5 m	30935	KMF-1-24DC-2.5-LED
				5 m	30937	KMF-1-24DC-5-LED
				10 m	193458	KMF-1-24-10-LED
	230 V			2,5 m	30936	KMF-1-230AC-2.5
				5 m	30938	KMF-1-230AC-5

Zubehör

Bezeichnungsschild KM				
	Beschreibung	Baugröße	Teile-Nr.	Typ
	Zum Aufsetzen auf ein Kabel mit Durchmesser 5 ... 8 mm	20x5,2 mm	33361	KM-BZ

Bezeichnungsschild IBS			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6X10