

Дросел-обратен клапан GRLA-3/8-QS-8-RS-D

Номер на част: 534342

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	QS-8
Пневматична връзка 2	G3/8
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	завинтване с външна резба
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	820 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	450 l/min...850 l/min
Работно налягане	0.2 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Морска класификация	вж. сертификата
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 бар...10 бар
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1080 l/min...1420 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-10 °C...40 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	10 Nm
Тегло на продукта	72 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на кухия болт	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал глава накатена	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на регулиращия винт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане