


Einschaltventil MS6N-EE

FESTO



Merkmale


Auf einen Blick



Elektrisch betätigtes Einschaltventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

- Elektrisches 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
- Am Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebracht bzw. die Abluft gefasst werden
- Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
- Optional mit Manometer und Drucksensor
- Mit Magnetspule, ohne Steckdose

Bestellangaben - Baukasten Link [ms6n_ee](#)



Konfigurierbares Produkt.
Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen können über den Konfigurator bestellt werden.

Pneumatischer Anschluss

Durch den Einbau von Anschlussplatten kann das Modul im Bedarfsfall einfacher ausgetauscht werden (z. B. beim Einsatz von Rohrleitungen).

Manometeralternativen

- Merkmale [AG]/[RG]: integrierte Manometer
- Merkmale [A4]/[A8]: Adapter für Manometer
- Merkmale [AD7]/[AD8]/[AD9]/[AD10]: einfache Drucksensoren zur Überwachung des Systems
- Merkmale [AD11]/[AD12]: funktionale Drucksensoren zur Überwachung des Systems


Befestigungsart

[WP] Befestigungswinkel Grundausführung



- Für Verbindung der Module zur Wandmontage
- In Verbindung mit Anschlussplatte zur Wandmontage eines Einzelgeräts
- In Verbindung mit Befestigungsplatte MS-AEND zur Wandmontage eines Einzelgeräts
- Gleicher Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS4 und MS6

[WPM] Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte



- Für Verbindung der Module zur Wandmontage
- In Verbindung mit Anschlussplatte MS4-AQ... zur Wandmontage eines Einzelgeräts
- Schnelles Ein- und Aushängen

[WB] Befestigung zentral hinten (Wandmontage oben und unten), Anschlussplatten nicht notwendig



- Zur Wandmontage

Typenschlüssel

001	Baureihe	
MS	MS-Reihe	
002	Baugröße	
6	Rastermaß 62 mm	
003	Gewindeart	
N	NPT-Gewinde	
004	Funktion	
EE	Einschaltventil, elektrisch	
005	Pneumatischer Anschluss [„]	
1/4	Innengewinde NPT 1/4	
3/8	Innengewinde NPT 3/8	
1/2	Innengewinde NPT 1/2	
AQN	Anschlussplatte NPT1/4	
AQP	Anschlussplatte NPT3/8	
AQR	Anschlussplatte NPT1/2	
AQS	Anschlussplatte NPT3/4	
006	Versorgungsspannung	
10V24	24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301	
10V24C	24 V DC, 10 bar, (Anschlussbild nach EN 175301) ohne Handhilfsbetätigung	
10V24D	24 V DC, 10 bar, M12 (Anschlussbild nach IEC 61076-2-101) ohne Handhilfsbetätigung	
10V24F	24 V DC, 10 bar, M12 (Anschlussbild nach IEC 61076-2-101). Handhilfsbetätigung am Vorsteuerkopf tastend	
10V24P	24 V DC, 10 bar, M12 (Anschlussbild nach IEC 61076-2-101)	
V24	24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301)	
V24P	24 V DC Stecker, M12 Steckdosenadapter (Anschlussbild nach IEC 61076-2-101)	
V110	110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)	
V230	230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)	

007	Schalldämpfer	
	Ohne	
S	Schalldämpfer	
008	Manometeralternativen	
	Ohne	
A4	Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer	
A8	Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer	
AD7	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NO	
AD8	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Schwellwertkomparator, PNP, NC	
AD9	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NO	
AD10	Drucksensor mit Schaltanzeige, Stecker M8, Fensterkomparator, PNP, NC	
AD11	Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M12, 4-polig, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA	
AD12	Drucksensor mit LCD-Anzeige, Stecker M8, 4-polig, IO-Link, PNP, NPN, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA	
AG	MS-Manometer	
RG	Integriertes Manometer, Rot-Grün-Skala	
009	Alternative Manometerskalierung	
	Keine	
BAR	Bar	
MPA	MPa	
010	Befestigungsart	
	Ohne Befestigungswinkel	
WB	Befestigung zentral hinten (Wandmontage oben und unten), Anschlussplatten nicht notwendig	
WP	Befestigungswinkel Grundauführung	
WPM	Befestigungswinkel zum Einhängen der Wartungsgeräte	
011	Durchflussrichtung	
	Durchflussrichtung von links nach rechts	
Z	Durchflussrichtung von rechts nach links	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Pneumatischer Anschluss 1 ¹⁾	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2		
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber		
Überdeckung	–		positive Überdeckung
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör		
Einbaulage ²⁾	beliebig		
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil		
Abluftfunktion	nicht drosselbar		
Handhilfsbetätigung	rastend, tastend		
Betätigungsart	elektrisch		
Rückstellart	mechanische Feder		
Steuerart	vorgesteuert		
Steuerluftversorgung	intern		
Strömungsrichtung	nicht reversibel		

1) Über Anschlussplatte [AQ...]: 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT oder 3/4 NPT

2) Senkrechte Einbaulage beim Einschaltventil mit Drucksensor, da sich kein Kondenswasser im Drucksensor ansammeln darf.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301	24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301)	110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)	230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)
Spulenkenwerte	24 V DC: 2,5 W	24 V DC: 1,5 W	110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,0 VA, Halteleistung 2,4 VA	230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,0 VA, Halteleistung 2,4 VA
Elektrischer Anschluss	Form C, Stecker, nach DIN EN 175301-803, viereckige Bauform	nach EN 175301-803	Form C, Stecker, nach DIN EN 175301-803, viereckige Bauform	
Schutzart	IP65			
Einschaltdauer	100%			

Durchflusskennwerte

Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) ¹⁾	2.600 l/min	5.500 l/min	7.000 l/min
C-Wert	11 l/sbar	22 l/sbar	29 l/sbar
b-Wert	0,5		0,4

1) Gemessen bei p₁ = 6 bar und p₂ = 5 bar, Δp = 1 bar.

Betriebs- und Umweltbedingungen

Versorgungsspannung	24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301	24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301)	110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)	230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)
Betriebsdruck	4 ... 10 bar		4 ... 18 bar	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase			
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)			
Umgebungstemperatur	-10 ... 50°C	-10 ... 60°C		
Mediumtemperatur	-10 ... 60°C			
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung			
Lebensmitteltauglichkeit ²⁾	siehe erweiterte Werkstoffinformation			

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk2) Weitere Informationen www.festo.com/certificates/ms6n-ee

Datenblatt


Werkstoffe				
Versorgungsspannung	24 V DC, 10 bar, Anschlussbild nach EN 175301	24 V DC (Anschlussbild nach EN 175301)	110 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)	230 V AC (Anschlussbild nach EN 175301)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss			
Werkstoff Dichtungen	NBR			
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform			
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B1/B2-L	VDMA24364-B2-L	

Abmessungen

Abmessungen – Grundtyp mit Innengewinde, mit Verschlussblende

Download CAD-Daten www.festo.com

10V24D / 10V24F / 10V24P



- [1] Steckeranschluss nach EN 175301-803
- [2] Magnetkopf 180° umsetzbar, d. h. Magnet schaut nach vorne
- [3] PIN nur bei Magnetköpfen 110 V und 230 V
- [4] Elektrischer Anschluss M12x1 nach ISO 20401 passend zu EN 61076-2-101, Ausführung 4-polig für Verbindungsleitung NEBU M12

	B1	B2		B3		B4	B5	B6	B7	D1
		[V24] [V110] [V230]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P]	[V24] [V110] [V230]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P]					
	[inch]	[inch]		[inch]		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	
MS6N-EE-1/4	2,44	2,05	1,77	3,82	3,54	1,22	2,99	1,22	0,43	1/4 NPT
MS6N-EE-3/8										3/8 NPT
MS6N-EE-1/2										1/2 NPT


	D5	D7	L1			L2	L3	L7	L8	L9
			[V24] [V110] [V230]	[10V24] [10V24C]	[10V24D] [10V24F] [10V24P]					
			[inch]			[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
MS6N-EE-1/4	1/2 NPT	M12x1	7,32	7,20	7,40	3,31	5,63	0,34	1,46	1,08
MS6N-EE-3/8										
MS6N-EE-1/2										

1) Gemessen mit Steckdose MSSD-EB (im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen

Abmessungen – Grundtyp mit Innengewinde, mit Verschlussblende, V24P

Download CAD-Daten www.festo.com




	B6 [inch]	B7 [inch]	D7	L1 [inch]	L7 [inch]
MS6N-EE-1/4	1,22	0,43	M12x1	7,83 ¹⁾	0,87 ¹⁾
MS6N-EE-3/8					
MS6N-EE-1/2					

1) Gemessen mit Steckdose MSSD-EB (im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen

Abmessungen – Integriertes MS-Manometer mit Standard-Skala /
Integriertes MS-Manometer mit Rot-Grün-Skala

Download CAD-Daten www.festo.com




	B2		B3		D1
	[V24] [V24P] [V110] [V230]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P]	[V24] [V24P] [V110] [V230]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P]	
	[inch]		[inch]		[inch]
MS6N-EE-1/4-...-AG	2,44	1,77	3,86	3,58	1/4 NPT
MS6N-EE-3/8-...-AG					3/8 NPT
MS6N-EE-1/2-...-AG					1/2 NPT
MS6N-EE-1/4-...-RG	2,44	1,77	3,92	3,64	1/4 NPT
MS6N-EE-3/8-...-RG					3/8 NPT
MS6N-EE-1/2-...-RG					1/2 NPT

Abmessungen

Abmessungen – Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer /
Adapter für EN-Manometer 1/4, ohne Manometer

Download CAD-Daten www.festo.com




	B2		B3		D1	D4
	[V24] [V24P] [V110] [V230] [inch]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P] [inch]	[V24] [V24P] [V110] [V230] [inch]	[10V24] [10V24C] [10V24D] [10V24F] [10V24P] [inch]		
MS6N-EE-1/4-...-A8	2,44	1,77	3,92	3,64	1/4 NPT	1/8 NPT
MS6N-EE-3/8-...-A8					3/8 NPT	
MS6N-EE-1/2-...-A8					1/2 NPT	
MS6N-EE-1/4-...-A4	2,44	1,77	3,92	3,64	1/4 NPT	1/4 NPT
MS6N-EE-3/8-...-A4					3/8 NPT	
MS6N-EE-1/2-...-A4					1/2 NPT	

Abmessungen

Abmessungen – Drucksensor mit Schaltanzeige AD7, AD8, AD9, AD10


Download CAD-Daten www.festo.com



	B2 [inch]	B3 [inch]	B5 [inch]	B6 [inch]	D6
MS6N-...-AD7, AD8, AD9, AD10	1,22	3,11	~2,01	0,63	M8x1

Abmessungen


Abmessungen – Drucksensor mit LCD-Anzeige AD11, AD12

Download CAD-Daten www.festo.com

	B2 [inch]	B3 [inch]	B4 [inch]	B5 [inch]	B6 [inch]	D6	L5 [inch]	L6 [inch]
MS6N-...-AD11	1,22	4,01	3,69	2,01	1,26	M12x1	1,62	1,54
MS6N-...-AD12						M8x1	1,49	

Abmessungen

Abmessungen – Schalldämpfer Download CAD-Daten www.festo.com



	D2 [inch]	L4 [inch]
MS6N-EE-....S	1,10	4,25

Bestellangaben

Bestellangaben - ohne Schalldämpfer


Bestellangaben – ohne Schalldämpfer

	Pneumatischer Anschluss 1	Nennbetriebsspannung	Durchflussrichtung	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ	
	1/4 NPT	24 V DC	Von links nach rechts	740 g	542594	MS6N-EE-3/8-10V24	
			Von rechts nach links		542592	MS6N-EE-1/4-10V24	
		110 V AC/50-60 Hz 230 V AC, 50/60 Hz	Von links nach rechts		542595	MS6N-EE-1/4-10V24-Z	
					532109	MS6N-EE-1/4-V110	
					532115	MS6N-EE-1/4-V230	
					542597	MS6N-EE-3/8-10V24-Z	
	3/8 NPT	24 V DC	Von rechts nach links		532111	MS6N-EE-3/8-V110	
		110 V AC/50-60 Hz	Von links nach rechts		532117	MS6N-EE-3/8-V230	
		230 V AC, 50/60 Hz			8233003	MS6N-EE-1/2-V24	
	1/2 NPT	24 V DC	Von links nach rechts		542593	MS6N-EE-1/2-10V24	
			Von rechts nach links		542596	MS6N-EE-1/2-10V24-Z	
		110 V AC/50-60 Hz	Von links nach rechts		532110	MS6N-EE-1/2-V110	

Bestellangaben - mit Schalldämpfer


Bestellangaben mit Schalldämpfer		Pneumatischer Anschluss 1	Nennbetriebsspannung	Durchflussrichtung	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	3/8 NPT	24 V DC	Von links nach rechts	816 g	542616	MS6N-EE-3/8-10V24-S	
			Von rechts nach links		542614	MS6N-EE-1/4-10V24-S	
		110 V AC/50-60 Hz	Von links nach rechts		542615	MS6N-EE-1/4-10V24-S-Z	
					542613	MS6N-EE-1/2-10V24-S-Z	
					538773	MS6N-EE-3/8-V110-S	
					538775	MS6N-EE-3/8-V230-S	
	1/2 NPT	24 V DC			542612	MS6N-EE-1/2-10V24-S	
		110 V AC/50-60 Hz			538761	MS6N-EE-1/2-V110-S	
		230 V AC, 50/60 Hz			538763	MS6N-EE-1/2-V230-S	

Bestellangaben - Produktbaukasten

	Typ-Kurzzeichen	Teile-Nr.	Typ
	MS6N-EE	527683	MS6N-EE

Peripherieübersicht

Peripherieübersicht




Peripherieübersicht

Zubehör		→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung	
[1] Einschaltventil MS6N-EE	Einschaltventil	ms6n-ee
[2] Modulverbinder MS6-MV1	Für Verbindung der Module	16
[3] Befestigungswinkel MS6-WP	Bestellcode [WP]	16
[3] Befestigungswinkel MS6-WPM	Bestellcode [WPM] (ohne Abbildung)	16
[4] Befestigungswinkel MS6-WB	Bestellcode [WB]	16
[5] Befestigungswinkel MS4-WBM	Für diese Baugröße nicht verfügbar	–
[6] Abdeckkappe MS6-END	Zum Verblenden der Gehäuseseiten für erstes und letztes Modul einsetzbar, wenn keine Anschlussplatten verwendet werden.	17
[7] Befestigungsplatte MS6-AEND	Zur Montage wird Modulverbinder MS4-MV1 [2] oder Befestigungswinkel MS4-WP, WPB, WPE, WPM [3] benötigt.	17
[8] Anschlussplatte-SET MS6-AQ...	Bestellcode [AQ...]	17
[9] Drucksensor mit LCD-Anzeige SPAU	- Anzeigemodul - Bestellcode [AD11], [AD12]	ms6n-ee
[10] Verbindungsleitung NEBA-M...G...-LE4, gewinkelt	Verbindungsleitung für Anzeigemodul	18
[10] Verbindungsleitung NEBA-M...G...-LE4, gerade	Verbindungsleitung für Anzeigemodul	18
[11] Drucksensor mit Schaltanzeige SDE5	- Anzeigemodul - Bestellcode [AD7], [AD8], [AD9], [AD10]	ms6n-ee
[12] Verbindungsleitung NEBA-M...G...-LE3, gerade	Verbindungsleitung für Anzeigemodul	18
[13] Adapter für EN-Manometer 1/8, 1/4	Bestellcode [A8], [A4]	ms6n-ee
[14] Manometer MA	Eingebaute Druckanzeige	17
[15] Drucksensor SPAU-...-T	Anzeigemodul	18
[16] Manometer MS	Bestellcode [AG], [RG]	ms6n-ee
[17] Schalldämpfer U	-	19
[17] Schalldämpfer S	Bestellcode [S]	ms6n-ee
[18] Einschaltventil MS6N-EE	Versorgungsspannung [V24], [V24P], [10V24], [10V24C], [V110], [V230]	ms6n-ee
[19] Einschaltventil MS6N-EE	Versorgungsspannung [10V24D], [10V24F], [10V24P]	ms6n-ee
[20] Leuchtdichtung MEB-LD	Schaltzustandsanzeige	18
[21] Steckdosenleitung KMEB	Anschlussleitung für Ventilschule	19
[22] Steckdose MSSD-EB	Anschlussdose für Ventilschule	19
[23] Sperrclip CPV18-HV	Verhindert die Betätigung der Handhilfsbetätigung	19
[24] Verbindungsleitung NEBA-M12G5-LE4, gerade	Anschlussleitung für Ventilschule	18
[25] Verbindungsleitung NEBA-M12W5-LE4, gewinkelt	Anschlussleitung für Ventilschule	18

Zubehör

Modulverbinder MS6-MV1						
	Baugröße	Werkstoff Modulverbinder	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	POM, hochlegierter Stahl rostfrei	VDMA24364-B1/B2-L	33 g	8119204	MS6-MV1

Befestigungswinkel MS6-WP...						
	Baugröße	Werkstoff Winkel	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	Aluminium-Druckguss	VDMA24364-B1/B2-L	76 g	532195	MS6-WP

Befestigungswinkel MS6-WPM						
	Baugröße	Werkstoff Modulverbinder	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	Aluminium-Druckguss	VDMA24364-B1/B2-L	144 g	526073	MS6-WPM-D
				154 g	532186	MS6-WPM-2D

Befestigungswinkel MS6-WB						
	Baugröße	Werkstoff Winkel	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	Stahl	VDMA24364-B1/B2-L	121 g	532196	MS6-WB

Zubehör

Abdeckkappe MS6-END

	Baugröße	Werkstoff Gehäuse	LABS-Konformität	Teile-Nr.	Typ
	6	PA-verstärkt	VDMA24364-B1/B2-L	538780	MS6-END

Befestigungsplatte MS6-AEND

	Baugröße	Werkstoff Gehäuse	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	PA-verstärkt	VDMA24364-B1/B2-L	11,1 g	535408	MS6-AEND1

Anschlussplatte-SET MS6-AQ...

	Baugröße	Pneumatischer Anschluss 1	Werkstoff Anschlussplatte	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	6	1/4 NPT	Aluminium-Druckguss	300 g	526076	MS6N-AQN
		3/8 NPT			526077	MS6N-AQP
		1/2 NPT			526078	MS6N-AQR
		3/4 NPT			526079	MS6N-AQS

Manometer MA


	Pneumatischer Anschluss	Anzeigebereich	Anzeigebereich	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	R1/8	0 ... 232 psi	0 ... 16 bar	60 g	525726	MA-40-16-R1/8-E-RG
	R1/4			75 g	525729	MA-50-16-R1/4-E-RG
				70 g	187080	MA-40-16-R1/4-EN


Drucksensor SPAU

	Pneumatischer Anschluss	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	R1/8	2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar	M12x1 A-co-diert nach EN 61076-2-101	70 g	8001206	SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M12D

Zubehör

Drucksensor SPAU						
	Pneumatischer Anschluss	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	R1/8	2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	70 g	8001203	SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
	R1/4		M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101		8001208	SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D
			M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104		8001209	SPAU-P10R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D

Verbindungsleitung NEBA, gerade						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3
			4	2,5 m	8078239	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078240	NEBA-M12G5-U-5-N-LE4
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104		3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
			4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4

Verbindungsleitung NEBA, gewinkelt						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	8078245	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078246	NEBA-M12W5-U-5-N-LE3
			4	2,5 m	8078248	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078249	NEBA-M12W5-U-5-N-LE4
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104		3	2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
			4	2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4

Leuchtdichtung MEB-LD						
	Elektrischer Anschluss	Betriebsspannungsbereich DC	Nennbetriebsspannung AC	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Form C, nach DIN EN 175301-803, viereckige Bauform MSEB		230 V	0,6 g	151718	MEB-LD-230AC
		12 ... 24 V			151717	MEB-LD-12-24DC

Zubehör

Steckdosenleitung KMEB 230V AC

	Nennbetriebsspannung AC	Elektrischer Anschluss 1	Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	230 V	Dose, nach EN 175301-803, Form C	3	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5

Steckdosenleitung KMEB 24V DC

	Nennbetriebsspannung DC	Elektrischer Anschluss 1	Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	24 V	Dose, nach EN 175301-803, Form C	2	2,5 m	547268	KMEB-3-24-2.5-LED
					547270	KMEB-3-24-2.5
				5 m	547271	KMEB-3-24-5
			3		547269	KMEB-3-24-5-LED
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED

Steckdose MSSD-EB

	Elektrischer Anschluss	Schutzart	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
		IP67	11 g	539712	MSSD-EB-M12
	3-polig, Dose, Dose gewinkelt, Form C, nach DIN EN 175301-803, nach DIN EN 61984, viereckige Bauform MSEB, viereckige Bauform MSN2	IP65, nach IEC 60529		151687	MSSD-EB

Schalldämpfer U

	Pneumatischer Anschluss	Durchfluss gegen Atmosphäre	Schalldruckpegel	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	G1/4	2.440 l/min	80 dB(A)	17 g	6842	U-1/4-B

Sperrclip CPV18-HV

	Typ-Kurzzeichen	LABS-Konformität	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	CPV18	VDMA24364-B1/B2-L	0,53 g	530056	CPV18-HV