

Elektrik-Adapter NEFC

FESTO



Typenschlüssel

001	Baureihe	
NEFC	Elektrik-Adapter für Steuerungen	
002	Anschluss technik 1	
S1	Sub-D	
M12	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	
003	Kabelabgang rechts	
G	Gerade	
004	Anzahl Pole/Adern rechts	
5	5	
8	8	
25	25	
005	Leitungslänge	
	Ohne	
0.3	0,3 m	

006	Anschluss technik 2	
U1	USB	
C2	Schraubklemme	
M12	M12, A-Codiert	
007	Kabelabgang links	
G	Gerade	
W	Gewinkelt	
008	Anzahl Pole/Adern links	
5	5	
25	25	
009	Busprotokoll/Ansteuerung	
	Ohne	
LK	IO-Link	
010	Schutzart Elektrik	
	Standard	
S6	IP40	
S7	IP20	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten Adapter

Schutzart	IP20	IP65, IP67
Befestigungsart	einschraubbar	–
Elektrischer Anschluss	5-polig, M12x1, Stecker	–
Kabelaufbau	4 x 0,34 mm ²	5 x 0,34 mm ²
Kabellänge	0,3 m	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie	
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Betriebs- und Umweltbedingungen Adapter

Schutzart	IP20	IP65, IP67
Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C	-25 ... 90°C

Werkstoffe Adapter

Schutzart	IP20	IP65, IP67
Werkstoff Kabelmantel	PUR	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	ABS	TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	

Allgemeine Technische Daten Anschlussblock und Stecker


Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
------------------------------------	-----------------------------------

Werkstoffe Anschlussblock und Stecker

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III

Abmessungen

Abmessungen – Adapter NEFC-M12G5 Download CAD-Daten www.festo.com



	B1	D1	D2 Ø	H1	L1 ±10	L2	L3
NEFC-M12G5-0.3-U1G5	31	M12x1	5	24	300	56	44,5

Bestellangaben

Adapter NEFC-M12G5				
	Elektrischer Anschluss	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	5-polig, M12x1, Stecker	0,3 m	547432	NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Adapter NEFC-M12G8						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-co-diert nach EN 61076-2-101	M12x1 A-co-diert nach EN 61076-2-101	5	0,3 m	8080777	NEFC-M12G8-0.3-M12G5-LK

Anschlussblock			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	dient der einfachen und übersichtlichen Verdrahtung.	8001371	NEFC-S1G25-C2W25-S7

Stecker			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	25-poliger Sub-D Stecker. Jede Ader einzeln über Schraubklemmen konfektionierbar.	8001372	NEFC-S1G25-C2W25-S6