

Steckverschraubung schweißspritzresistent QS-V0

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Flammhemmende Steckverschraubung für den Einsatz in allen brandgefährdeten Bereichen, wie zum Beispiel Schweißanlagen in der Automobilindustrie, sowie Gebäudebau.

- PBT, verstärkt
- Schweißspritzresistent in Kombination mit dem doppelwandigen Schlauch PAN-V0
- Betriebsmedien Druckluft, Vakuum, Wasser


Alternative Materialeigenschaft

[V0] Flammhemmend


Für Anwendungen in brandgefährdeten Bereichen durch flammhemmende Eigenschaften.

Bauform


[] Gerade Form



[L] L-Form



[T] T-Form



Pneumatischer Anschluss 1

Steckanschlüsse für verschiedene Schlauch-Außendurchmesser können kombiniert werden mit Steckanschlüssen, Steckhülsen, metrischen Außengewinden, R- und G-Außengewinden.

Typenschlüssel

001	Baureihe	
QS	Steckverschraubung QS	
QSL	Steckverschraubung QSL	
QST	Steckverschraubung, T-Form QST	

002	Alternative Materialeigenschaft	
V0	Flammhemmend	

003	Pneumatischer Anschluss 1	
1/8	Außengewinde R1/8	
1/4	Außengewinde R1/4	
3/8	Außengewinde R3/8	
1/2	Außengewinde R1/2	
4	Steckanschluss 4 mm	
6	Steckanschluss 6 mm	
8	Steckanschluss 8 mm	
10	Steckanschluss 10 mm	
12	Steckanschluss 12 mm	
G1/8	Außengewinde G1/8	
G1/4	Außengewinde G1/4	
G3/8	Außengewinde G3/8	
G1/2	Außengewinde G1/2	

004	Pneumatischer Anschluss 2	
	Gleiche Steckanschlussgröße wie Pneumatischer Anschluss 1	
4	Steckanschluss 4 mm	
6	Steckanschluss 6 mm	
8	Steckanschluss 8 mm	
10	Steckanschluss 10 mm	
12	Steckanschluss 12 mm	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – Steckverschraubungen (Außengewinde)

Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8	Außengewinde G1/4	Außengewinde G3/8	Außengewinde G1/2	Außengewinde R1/8	Außengewinde R1/4	Außengewinde R3/8	Außengewinde R1/2
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip							
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring				Beschichtung			
Nenn-Anziehdrehmoment	7 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	–			
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20%				–			
Nennweite	4,2 ... 6 mm	4,3 ... 8,5 mm	6,7 ... 11 mm	8,3 ... 11 mm	2,8 ... 6 mm	4,3 ... 8,5 mm	6,7 ... 11 mm	8,3 ... 11 mm

Allgemeine Technische Daten – Steckverbindungen

Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip				
Nennweite	2,8 mm	4,3 ... 5 mm	6,2 ... 7,2 mm	8,1 ... 9 mm	10 ... 11 mm

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50°C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	0 ... 60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (Gehäuse) UL94 V-0 (Lösering)


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	PBT
Farbe Lösering	schwarz
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei, Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QS-V0, R-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2	L3	T1	T2	±0,1
QS-V0-1/8-4	R1/8	4	6	12	26,1	8	22,1	20	15	10
QS-V0-1/8-6		6	8	14	27,4	8	23,4	22,1	16,5	12
QS-V0-1/8-8		8	10	16	33,1	8	29,1	23,4	17,5	14
QS-V0-1/4-6	R1/4	6	8	14	28,8	11	22,7	22,1	16,5	14
QS-V0-1/4-8		8	10	16	31,8	11	25,8	23,4	17,5	14
QS-V0-1/4-10		10	12	19	35	11	29	25,9	20	17
QS-V0-1/4-12		12	14	22	40,9	11	34,9	28,3	23,3	21
QS-V0-3/8-8	R3/8	8	10	16	30,7	12	24,4	23,4	17,5	17
QS-V0-3/8-10		10	12	19	34,5	12	28,2	25,9	20	17
QS-V0-3/8-12		12	14	22	36,9	12	30,6	28,3	23,3	21
QS-V0-1/2-10	R1/2	10	12	19	35,6	15	27,4	25,9	20	21
QS-V0-1/2-12		12	14	22	38,9	15	30,7	28,3	23,3	21

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QS-V0, G-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2	T1	T2	R 1
QS-V0-G1/8-6	G1/8	6	8	14	25,7	4,2	22,1	16,5	13
QS-V0-G1/8-8		8	10	16	31	4,2	23,4	17,5	14
QS-V0-G1/4-6	G1/4	6	8	14	26,3	4,8	22,1	16,5	17
QS-V0-G1/4-8		8	10	16	27,1	4,8	23,4	17,5	17
QS-V0-G1/4-10		10	12	19	34,1	4,8	25,9	20	17
QS-V0-G1/4-12		12	14	22	39,1	4,8	28,3	23,3	21
QS-V0-G3/8-8	G3/8	8	10	16	26,9	5,8	23,4	17,5	19
QS-V0-G3/8-10		10	12	19	30,6	5,8	25,9	20	19
QS-V0-G3/8-12		12	14	22	36,5	5,8	28,3	23,3	21
QS-V0-G1/2-10	G1/2	10	12	19	31,3	6,8	25,9	20	24
QS-V0-G1/2-12		12	14	22	33	6,8	28,3	23,3	24

Abmessungen

Abmessungen – Steckverbindung QS-V0


Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D5 Ø	L1
QS-V0-4	4	12	41
QS-V0-6	6	14	45,1
QS-V0-8	8	16	48,2
QS-V0-10	10	19	51,8
QS-V0-12	12	22,2	57,8

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverschraubung QSL-V0, R-Gewinde, QSL-V0-1/8-4


Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	T1	T2	1/8
QSL-V0-1/8-4	R1/8	4	6	12	22	8	24	23,8	20	15	10

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverschraubung QSL-V0, R-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	T1	T2	≈ 1
QSL-V0-1/8-6	R1/8	6	8	14	22,5	8	25,5	25,4	22,1	16,5	10
QSL-V0-1/8-8		8	10	16	24	8	28	27,9	23,3	17,4	12
QSL-V0-1/4-6	R1/4	6	8	14	28	11	29	28,9	22,1	16,5	14
QSL-V0-1/4-8		8	10	16	28	11	30	28,9	23,3	17,4	14
QSL-V0-1/4-10		10	12	19	28,5	11	32	31,2	25,4	19,5	14
QSL-V0-1/4-12		12	14	22,2	29,8	11	34,8	34	28,4	23,4	14
QSL-V0-3/8-8	R3/8	8	10	16	31	12	32,7	29,9	23,3	17,4	17
QSL-V0-3/8-10		10	12	19	32	12	35,2	32,2	25,4	19,5	17
QSL-V0-3/8-12		12	14	22,2	32,5	12	37,3	34,7	28,4	23,4	17
QSL-V0-1/2-10	R1/2	10	12	19	36	15	37,3	32,7	25,4	19,5	21
QSL-V0-1/2-12		12	14	22,2	36,5	15	39,4	35,7	28,4	23,4	21

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverschraubung QSL-V0, G-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D3 ø	D5 ø	H1	H2	L1	T1	T2	≡ 1
QSL-V0-G1/8-6	G1/8	6	8	14	21,6	4,2	25,4	22,1	16,5	13
QSL-V0-G1/8-8		8	10	16	22,1	4,2	27,9	23,3	17,4	13
QSL-V0-G1/4-6	G1/4	6	8	14	24,7	4,8	26,9	22,1	16,5	17
QSL-V0-G1/4-8		8	10	16	24,7	4,8	28,9	23,3	17,4	17
QSL-V0-G1/4-10		10	12	19	25,2	4,8	31,2	25,4	19,5	17
QSL-V0-G1/4-12		12	14	22,2	26,5	4,8	34	28,4	23,4	17
QSL-V0-G3/8-8	G3/8	8	10	16	27,2	5,8	29,9	23,3	17,4	19
QSL-V0-G3/8-10		10	12	19	28,2	5,8	32,2	25,4	19,5	19
QSL-V0-G3/8-12		12	14	22,2	28,7	5,8	34,7	28,4	23,4	19
QSL-V0-G1/2-10	G1/2	10	12	19	31,7	6,8	32,7	25,4	19,5	24
QSL-V0-G1/2-12		12	14	22,2	32,2	6,8	35,7	28,4	23,4	24

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverbindung QSL-V0


Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-V0-4	4	12	3,2	22	6,5
QSL-V0-6	6	14	3,2	25,2	8
QSL-V0-8	8	16	4,2	27,6	10
QSL-V0-10	10	19	4,2	31,4	12
QSL-V0-12	12	22,2	4,2	34,4	14

Abmessungen

Abmessungen – T-Steckverschraubung QST-V0, R-Gewinde, QST-V0-1/8-4


Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	T1	T2	10°
QST-V0-1/8-4	R1/8	4	6	12	22	8	24	47,6	20	15	10

Abmessungen

Abmessungen – T-Steckverschraubung QST-V0, R-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D3 ø	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	T2	≅ 1
QST-V0-1/8-6	R1/8	6	8	14	22,5	8	25,5	50,7	22,1	16,5	10
QST-V0-1/8-8		8	10	16	24	8	28	55,8	23,3	17,4	12
QST-V0-1/4-6	R1/4	6	8	14	28	11	29	53,7	22,1	16,5	14
QST-V0-1/4-8		8	10	16	28	11	30	57,8	23,3	17,4	14
QST-V0-1/4-10		10	12	19	28,5	11	32	62,4	25,4	19,5	14
QST-V0-1/4-12		12	14	22,2	29,8	11	34,8	67,9	28,4	23,4	14
QST-V0-3/8-8	R3/8	8	10	16	31	12	32,7	59,8	23,3	17,4	17
QST-V0-3/8-10		10	12	19	32	12	35,2	64,4	25,4	19,5	17
QST-V0-3/8-12		12	14	22,2	32,5	12	37,3	69,4	28,4	23,4	17
QST-V0-1/2-10	R1/2	10	12	19	36	15	37,3	65,4	25,4	19,5	21
QST-V0-1/2-12		12	14	22,2	36,5	15	39,4	71,4	28,4	23,4	21

Abmessungen

Abmessungen – T-Steckverschraubung QST-V0, G-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D3 ø	D5 ø	H1	H2	L1	T1	T2	1/2
QST-V0-G1/8-6	G1/8	6	8	14	21,6	4,2	50,8	22,1	16,5	13
QST-V0-G1/8-8		8	10	16	22,1	4,2	55,8	23,3	17,4	13
QST-V0-G1/4-6	G1/4	6	8	14	24,7	4,8	53,8	22,1	16,5	17
QST-V0-G1/4-8		8	10	16	24,7	4,8	57,8	23,3	17,4	17
QST-V0-G1/4-10		10	12	19	25,2	4,8	62,4	25,4	19,5	17
QST-V0-G1/4-12		12	14	22,2	26,5	4,8	67,9	28,4	23,4	17
QST-V0-G3/8-8	G3/8	8	10	16	27,2	5,8	59,8	23,3	17,4	19
QST-V0-G3/8-10		10	12	19	28,2	5,8	64,4	25,4	19,5	19
QST-V0-G3/8-12		12	14	22,2	28,7	5,8	69,4	28,4	23,4	19
QST-V0-G1/2-10	G1/2	10	12	19	31,7	6,8	65,4	25,4	19,5	24
QST-V0-G1/2-12		12	14	22,2	32,2	6,8	71,4	28,4	23,4	24

Abmessungen

Abmessungen – T-Steckverbindung QST-V0

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QST-V0-4	4	12	3,2	22,3	6,5	44,6	13
QST-V0-6	6	14	3,2	25,15	8	50,3	16
QST-V0-8	8	16	3,2	27,4	9	54,8	18
QST-V0-10	10	19	4,2	30,4	12	60,8	24
QST-V0-12	12	22,2	4,2	33,2	14	66,8	28

Bestellangaben

Steckverschraubungen QS-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde G1/8	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	5 mm	8,7 g	186314	QS-V0-G1/8-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	13 g	186315	QS-V0-G1/8-8
	Außengewinde G1/4	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	5 mm	17 g	186316	QS-V0-G1/4-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7 mm	15 g	186317	QS-V0-G1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,5 mm	22 g	186318	QS-V0-G1/4-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm		30 g	186319	QS-V0-G1/4-12
	Außengewinde G3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7 mm	22 g	186320	QS-V0-G3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	9 mm	23 g	186321	QS-V0-G3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	11 mm	33 g	186322	QS-V0-G3/8-12
	Außengewinde G1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	9 mm	43 g	186323	QS-V0-G1/2-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	11 mm	40 g	186324	QS-V0-G1/2-12
	Außengewinde R1/8	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	3 mm	7,9 g	132888	QS-V0-1/8-4
		für Schlauch Außen-Ø 6 mm	5 mm	8,7 g	160500	QS-V0-1/8-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	14 g	160501	QS-V0-1/8-8
	Außengewinde R1/4	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	5 mm	15 g	160502	QS-V0-1/4-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7 mm		160503	QS-V0-1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,5 mm	20 g	160504	QS-V0-1/4-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm		28 g	160505	QS-V0-1/4-12
	Außengewinde R3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7 mm	25 g	160506	QS-V0-3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	9 mm		160507	QS-V0-3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	11 mm	31 g	160508	QS-V0-3/8-12
	Außengewinde R1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	9 mm	46 g	160509	QS-V0-1/2-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	11 mm	45 g	160510	QS-V0-1/2-12

Bestellangaben

Steckverbindungen QS-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	2,8 mm	6,1 g	132890	QS-V0-4
	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,3 mm	7,8 g	160546	QS-V0-6
	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7 mm	11 g	160547	QS-V0-8
	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	9 mm	17 g	160548	QS-V0-10
	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	11 mm	25 g	160549	QS-V0-12

L-Steckverschraubungen QSL-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde G1/8	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,2 mm	15 g	186325	QSL-V0-G1/8-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	16 g	186326	QSL-V0-G1/8-8
	Außengewinde G1/4	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,3 mm	23 g	186327	QSL-V0-G1/4-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	25 g	186328	QSL-V0-G1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8 mm	29 g	186329	QSL-V0-G1/4-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm		33 g	186330	QSL-V0-G1/4-12
	Außengewinde G3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm		186331	QSL-V0-G3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	37 g	186332	QSL-V0-G3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	41 g	186333	QSL-V0-G3/8-12
	Außengewinde G1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	65 g	186334	QSL-V0-G1/2-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10,3 mm	69 g	186335	QSL-V0-G1/2-12
	Außengewinde R1/8	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	2,8 mm	11 g	132891	QSL-V0-1/8-4
		für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,2 mm	12 g	160511	QSL-V0-1/8-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	15 g	160512	QSL-V0-1/8-8
	Außengewinde R1/4	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,3 mm	20 g	160513	QSL-V0-1/4-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	21 g	160514	QSL-V0-1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8 mm	25 g	160515	QSL-V0-1/4-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm		29 g	160516	QSL-V0-1/4-12

Bestellangaben

L-Steckverschraubungen QSL-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde R3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	32 g	160517	QSL-V0-3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	36 g	160518	QSL-V0-3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	40 g	160519	QSL-V0-3/8-12
	Außengewinde R1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	59 g	160520	QSL-V0-1/2-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10,3 mm	64 g	160521	QSL-V0-1/2-12

L-Steckverbindungen QSL-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	2,8 mm	6,5 g	132893	QSL-V0-4
	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	5 mm	8,6 g	160540	QSL-V0-6
	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	7,2 mm	13 g	160541	QSL-V0-8
	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	19 g	160542	QSL-V0-10
	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	28 g	160543	QSL-V0-12

T-Steckverschraubungen QST-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde G1/8	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,2 mm	19 g	186336	QST-V0-G1/8-6
	Außengewinde G1/4		4,3 mm	28 g	186338	QST-V0-G1/4-6
	Außengewinde G1/4	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	21 g	186337	QST-V0-G1/8-8
			6,7 mm	30 g	186339	QST-V0-G1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8 mm	37 g	186340	QST-V0-G1/4-10
				46 g	186341	QST-V0-G1/4-12
	Außengewinde G3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	39 g	186342	QST-V0-G3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	46 g	186343	QST-V0-G3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	54 g	186344	QST-V0-G3/8-12
	Außengewinde G1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	73 g	186345	QST-V0-G1/2-10

Bestellangaben

T-Steckverschraubungen QST-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde G1/2	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10,3 mm	82 g	186346	QST-V0-G1/2-12
	Außengewinde R1/8	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	2,8 mm	14 g	132894	QST-V0-1/8-4
		für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,2 mm	16 g	160522	QST-V0-1/8-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6 mm	20 g	160523	QST-V0-1/8-8
	Außengewinde R1/4	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,3 mm	24 g	160524	QST-V0-1/4-6
		für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	26 g	160525	QST-V0-1/4-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8 mm	33 g	160526	QST-V0-1/4-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm		42 g	160527	QST-V0-1/4-12
	Außengewinde R3/8	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,7 mm	37 g	160528	QST-V0-3/8-8
		für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	44 g	160529	QST-V0-3/8-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	53 g	160530	QST-V0-3/8-12
	Außengewinde R1/2	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,3 mm	68 g	160531	QST-V0-1/2-10
		für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10,3 mm	77 g	160532	QST-V0-1/2-12

T-Steckverbindungen QST-V0						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	für Schlauch Außen-Ø 4 mm	2,8 mm	9,6 g	132896	QST-V0-4
	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	für Schlauch Außen-Ø 6 mm	4,8 mm	14 g	160533	QST-V0-6
	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	für Schlauch Außen-Ø 8 mm	6,2 mm	18 g	160534	QST-V0-8
	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	für Schlauch Außen-Ø 10 mm	8,1 mm	27 g	160535	QST-V0-10
	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	für Schlauch Außen-Ø 12 mm	10 mm	40 g	160536	QST-V0-12

Zubehör

Lösegabel QS0					
	Baugröße	Gebindegröße	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen- Ø 4 mm für Schlauch Außen- Ø 6 mm für Schlauch Außen- Ø 8 mm für Schlauch Außen- Ø 10 mm	1	13 g	158419	QS0