


Schalldämpfer UC

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick



Zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

- Kunststoffausführung
- Für Magnetventile CPE
- Gewindeanschluss oder Stekhülse für Steckverschraubung QS
- Betriebsmedium Druckluft

Hinweis: Schalldämpfer in Petroleum reinigen (nicht mit Benzin oder Trichlorethylen).

Typenschlüssel

001	Baureihe	
UC	Schalldämpfer	
002	Pneumatischer Anschluss	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4H	Steckhülse 4 mm	
QS-6H	Steckhülse 6 mm	
QS-10H	Steckhülse 10 mm	
QS-3H	Steckhülse 3 mm	
QS-8H	Steckhülse 8 mm	

003	Packungsmenge [Stück]	
	1	
20	20	
50	50	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – Ausführung mit Stechkülse

Pneumatischer Anschluss	QS-3	QS-4	QS-6	QS-8	QS-10
Einbaulage	beliebig				
Schalldruckpegel ¹⁾	60 dB(A)				68 dB(A)
Durchfluss gegen Atmo- sphäre ²⁾	170 l/min	350 l/min	800 l/min	1.500 l/min	3.100 l/min

1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar**Allgemeine Technische Daten – Ausführung mit Gewindeanschluss**

Pneumatischer Anschluss	M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8
Einbaulage	beliebig				
Schalldruckpegel ¹⁾	60 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	
Durchfluss gegen Atmo- sphäre ²⁾	350 l/min	800 l/min	1.700 l/min	3.200 l/min	5.000 l/min

1) Gemessen bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung

2) Gemessen bei p₁ = 6 bar**Betriebs- und Umweltbedingungen**


Betriebsdruck	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Betriebsdruck	0 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	-10 ... 70°C

Werkstoffe

Pneumatischer Anschluss	M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	QS-3	QS-4	QS-6	QS-8	QS-10
Werkstoff Einschraubzapfen	PA-verstärkt, PE		PE, PP		PE					
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE									
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform									
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L									

Abmessungen


Abmessungen – Ausführung mit Steckhülse

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1 Ø	D Ø	L	L1
UC-QS-3H	3	7,8 +0,1/-0,3	29,1 ±0,6	14,4 ±0,2
UC-QS-4H	4	7,8 +0,1/-0,3	31,0 ±0,6	16,3 ±0,2
UC-QS-6H	6	9,8 -0,4	41,3 +1,4	17,2
UC-QS-8H	8	13,8 +0,2/-0,3	54,4 +0,5/-1,0	23,4
UC-QS-10H	10	17,8 -0,3	68,7 +0,2/-0,8	26,7

Abmessungen

Abmessungen – Ausführung mit Gewindeanschluss

Download CAD-Daten www.festo.com

D1	D ø	L	L1
M5	7,8 +0,1/-0,3	19,4 +0,6/-0,8	4,5 ±0,2
M7	9,8 -0,4	30,7 +0,6/-0,8	5,5 -0,5
G1/8	13,8 +0,2/-0,3	38,0 +0,8/-1,0	6,5 ±0,1
G1/4	17,8 -0,3	50,8 +0,8/-1,0	8,5 ±0,15
G3/8	22,1 -0,4	69,5 +0,6/-0,8	9,5 ±0,1

Bestellangaben

Bestellangaben – Ausführung mit Steckhülse

	Pneumatischer Anschluss	Schalldruckpegel	Durchfluss gegen Atmosphäre	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	QS-3	60 dB(A)	170 l/min	0,4 g	165005	UC-QS-3H
	QS-4		350 l/min	0,5 g	165006	UC-QS-4H
	QS-6		800 l/min	1,1 g	★ 165007	UC-QS-6H
	QS-8	68 dB(A)	1.500 l/min	2,3 g	★ 175611	UC-QS-8H
	QS-10		3.100 l/min	5,5 g	★ 526475	UC-QS-10H

Bestellangaben – Ausführung mit Gewindeanschluss

	Pneumatischer Anschluss	Schalldruckpegel	Durchfluss gegen Atmosphäre	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	M5	60 dB(A)	350 l/min	0,4 g	★ 165003	UC-M5
					★ 534217	UC-M5-50
	M7	58 dB(A)	800 l/min	1,2 g	534218	UC-M7-50
					★ 161418	UC-M7
	G1/8	59 dB(A)	1.700 l/min	2,6 g	★ 534219	UC-1/8-50
					★ 161419	UC-1/8
	G1/4	60 dB(A)	3.200 l/min	5,2 g	★ 165004	UC-1/4
					★ 534220	UC-1/4-20
	G3/8		5.000 l/min	10,5 g	576759	UC-3/8-20
					★ 1707427	UC-3/8