

Компенсатор на момент FKC-18

Номер на част: 538714

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	18
Радиално отклонение +/-	2.5 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Краткотрайно максимално допустимо натоварване в посока на силата +/-	3000 Б
Дългосрочно максимално допустимо натоварване по посока на силата +/-	1400 Б
Тегло на продукта	96.8 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шарнира	Подсилен с POLYAMID
Материал на сферичния накрайник	високолегирана стомана
Материал на планката	Алуминиева деформируема сплав