


Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Elektrische oder pneumatische Betätigung
- Flanschbohrbild nach ISO 5211
- Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845
- Korrosions- und säurebeständige Ausführungen
- Ausführungen mit ATEX-Zulassung
- Kombination aus einem pneumatischen Schwenkantrieb und einem Kugelhahn
- Durchfluss wird in beiden Richtungen vollständig gesperrt bzw. geöffnet
- Zur Abfrage der Endlagen können Sensorboxen oder Endtaster direkt an der Antriebseinheit montiert werden

Bauart

- 2-Wege Kugelhahn-Antriebseinheiten aus Edelstahl oder Messing mit Rohrgewinde oder mit Schweißenden
- 2-Wege Kugelhahn-Antriebseinheiten aus Edelstahl in Kompaktbauweise
- 3-Wege Kugelhahn-Antriebseinheiten aus Edelstahl oder Messing

Typenschlüssel

001	Baureihe	
VZBA	Kugelhahn	
002	Ausführung	
A	Kugelhahn-Antriebseinheit	
003	Nenndurchmesser DN	
1/4	1/4"	
3/8	3/8"	
1/2	1/2"	
3/4	3/4"	
1	1"	
1 1/4	1 1/4"	
1 1/2	1 1/2"	
2	2"	
3	3"	
4	4"	
004	Armatur Anschlussart 1	
G	Rp-Innengewinde	
W	Schweißbar	
005	Armatur Anschlussart 2	
G	Rp-Innengewinde	
W	Schweißbar	
006	Armatur Anschlussart 3	
	Ohne	
G	Rp-Innengewinde	
007	Nenndruck [bar]	
63	63	
008	Bauart	
	Standard	
T	Dreiteilig	

009	Ventilfunktion	
22	2/2-Wege	
32L	3/2 Wege, L-Bohrung	
32T	3/2 Wege, T-Bohrung	
010	Flanschanschluss	
F0304	Bohrbild 03 und 04	
F0405	Bohrbild 04 und 05	
F0507	Bohrbild 05 und 07	
F0710	Bohrbild 07 und 10	
F10	Bohrbild 10	
011	Werkstoff Gehäuse	
V4	Edelstahl (Chrom-Nickel-Molybdän austenitisch/ 1.4401, 1.4404 (AISI 316L), 1.4408)	
012	Dichtungsmaterial	
T	PTFE	
013	Antrieb	
PA	DFPD, doppeltwirkend	
PB	DFPD, einfachwirkend	
014	Drehmoment [Nm]	
10	10	
20	20	
40	40	
80	80	
120	120	
160	160	
240	240	
300	300	
480	480	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten, mit Schwenkantrieb DFPD, 2-Wege

Nennweite DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Befestigungsart	Leitungseinbau										
Einbaulage	beliebig										
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn, Schwenkantrieb										
Betätigungsart	pneumatisch										
Schaltstellungsanzeige	Schlitzrichtung = Durchflussrichtung										
Nennndruck Armatur PN	63										
Durchfluss Kv	7 m³/h	10 m³/h	19,4 m³/h	45,6 m³/h	71,5 m³/h	105 m³/h	170 m³/h	275 m³/h	507 m³/h	905 m³/h	1.414 m³/h

Betriebs- und Umweltbedingungen, mit Schwenkantrieb DFPD, 2-Wege

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsdruck	5,5 ... 8 bar
Mediumstemperatur	-10 ... 200°C
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--], Inerte Gase, Wasser - kein Wasserdampf, neutrale Flüssigkeiten, weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

ATEX, mit Schwenkantrieb DFPD, 2-Wege

Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	+105°C...+280°C, T4...T2
Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur	-10°C ≤ Ta ≤ +80°C

Werkstoffe, mit Schwenkantrieb DFPD, 2-Wege

Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	PTFE-verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Allgemeine Technische Daten, mit Schwenkantrieb DFPD, 3-Wege

Nennweite DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Nennndruck Armatur PN	63							
Einbaulage	beliebig							
Befestigungsart	Leitungseinbau							
Betätigungsart	pneumatisch							
Konstruktiver Aufbau	3-Wege-Kugelhahn, Schwenkantrieb							
Schaltstellungsanzeige	Schlitzrichtung = Durchflussrichtung							

Betriebs- und Umweltbedingungen, mit Schwenkantrieb DFPD, 3-Wege

Mediumstemperatur	-10 ... 200°C
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--], Inerte Gase, Wasser - kein Wasserdampf, neutrale Flüssigkeiten, weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Umgebungstemperatur	–
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsdruck	5,5 ... 8 bar

Datenblatt

ATEX, mit Schwenkantrieb DFPD, 3-Wege



Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur	-10°C ≤ Ta ≤ +80°C
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	+105°C...+280°C, T4...T2

Werkstoffe, mit Schwenkantrieb DFPD, 3-Wege

Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	PTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Abmessungen

Abmessungen – 2-Wege, Edelstahl, DFPD doppelwirkend


Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10	59,5	10,7	35	10	Rp 1/4"	110	75	20	124,7	65
VZBA-A-3/8-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10	59,5	10,7	35	12	Rp 3/8"	110	75	20	124,7	65
VZBA-A-1/2-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	16	Rp 1/2"	120	80	20	133,3	75
VZBA-A-3/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	20	Rp 3/4"	124	84	20	133,3	80
VZBA-A-1-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	25	Rp 1"	132	92	20	133,3	90
VZBA-A-11/4-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	32	Rp 1 1/4"	150	104	20	151,4	110
VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	38	Rp 1 1/2"	160	114	20	151,4	120
VZBA-A-2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	50	Rp 2"	182	129,5	20	170	140
VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120	111,5	12,3	60,5	65	Rp 2 1/2"	221	159,5	20	213,7	185
VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160	120	13,4	63,5	80	Rp 3"	244	177	20	230,9	205
VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PA240	135,5	18,5	71,5	100	Rp 4"	288	213	30	257	240

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10	59,5	10,7	35	16	8	110	75	20	124,7	70
VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10	59,5	10,7	35	18	10	110	75	20	124,7	70
VZBA-A-1/2-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	22	15	120	80	20	133,3	75
VZBA-A-3/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	28	20	124	84	20	133,3	90
VZBA-A-1-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	35	25	132	92	20	133,3	100
VZBA-A-11/4-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	44	32	150	104	20	151,4	110
VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	50	40	160	114	20	151,4	125
VZBA-A-2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	62	50	182	129,5	20	170	150
VZBA-A-21/2-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120	111,5	12,3	60,5	77	65	221	159,5	20	213,7	190
VZBA-A-3-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160	120	13,4	63,5	91	80	244	177	20	230,9	220
VZBA-A-4-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PA240	135,5	18,5	71,5	117	100	288	213	30	257	270

Abmessungen

Abmessungen – 2-Wege, Edelstahl, DFPD einfachwirkend


Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20	68,5	9,2	38,5	10	Rp 1/4"	120	80	20	145,7	65
VZBA-A-3/8-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20	68,5	9,2	38,5	12	Rp 3/8"	120	80	20	145,7	65
VZBA-A-1/2-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	16	Rp 1/2"	132	86	20	170,4	75
VZBA-A-3/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	20	Rp 3/4"	136	90	20	170,4	80
VZBA-A-1-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	25	Rp 1"	157	104,5	20	201	90
VZBA-A-11/4-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	32	Rp 1 1/4"	163	110,5	20	201	110
VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80	99	9	53	40	Rp 1 1/2"	178	123	20	223,1	120
VZBA-A-2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	50	Rp 2"	200	138,5	20	252,3	140
VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PB240	135,5	18,5	71,5	65	Rp 2 1/2"	248	173	30	301,4	185
VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PB300	144	17	74,5	80	Rp 3"	272	191	30	334,4	205
VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PB480	163	19,3	83	100	Rp 4"	322	230	30	374,2	240

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20	68,5	9,2	38,5	16	8	120	80	20	145,7	70
VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20	68,5	9,2	38,5	18	10	120	80	20	145,7	70
VZBA-A-1/2-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	22	15	132	86	20	170,4	75
VZBA-A-3/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	28	20	136	90	20	170,4	90
VZBA-A-1-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	35	25	157	104,5	20	201	100
VZBA-A-11/4-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	44	32	163	110,5	20	201	110
VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80	99	9	53	50	40	178	123	20	223,1	125
VZBA-A-2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	62	50	200	138,5	20	252,3	150
VZBA-A-21/2-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PB240	135,5	18,5	71,5	77	65	248	173	30	301,4	190
VZBA-A-3-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PB300	144	17	74,5	91	80	272	191	30	334,4	220
VZBA-A-4-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PB480	163	19,3	83	117	100	322	230	30	374,2	270

Abmessungen

Abmessungen – 3-Wege, Edelstahl, DFPD doppeltwirkend


Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	11,6	Rp 1/4"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-3/8-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	12,7	Rp 3/8"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-1/2-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	12,7	Rp 1/2"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	43,8	16	Rp 3/4"	132,9	86,9	20	151,4	87,5
VZBA-A-1-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	50	20	Rp 1"	137,2	91,2	20	151,4	100
VZBA-A-11/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	61,5	25,4	Rp 1 1/4"	156	103,2	20	170	123
VZBA-A-11/2-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	71,1	31,8	Rp 1 1/2"	160,5	108	20	170	142,2
VZBA-A-2-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PA80	99	9	53	85,3	38,1	Rp 2"	176	121	20	189,3	170,6

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	11,6	Rp 1/4"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-3/8-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	12,7	Rp 3/8"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-1/2-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20	68,5	9,2	38,5	40	12,7	Rp 1/2"	115,9	75,9	20	133,3	80
VZBA-A-3/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	43,8	16	Rp 3/4"	132,9	86,9	20	151,4	87,5
VZBA-A-1-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA40	81,5	8,2	45	50	20	Rp 1"	137,2	91,2	20	151,4	100
VZBA-A-11/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	61,5	25,4	Rp 1 1/4"	156	103,5	20	170	123
VZBA-A-11/2-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA60	93,5	11	50,5	71,1	31,8	Rp 1 1/2"	160,5	108	20	170	142,2
VZBA-A-2-GGG-63-32T-F0507-V4V4T-PA80	99	9	53	85,3	38,1	Rp 2"	176	121	20	189,3	170,6

Abmessungen

Abmessungen – 3-Wege, Edelstahl, DFPD einfachwirkend

Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	11,6	Rp 1/4"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-3/8-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	12,7	Rp 3/8"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-1/2-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	12,7	Rp 1/2"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	43,75	16	Rp 3/4"	145,9	93,4	20	201	87,5
VZBA-A-1-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	50	20	Rp 1"	150,15	97,65	20	201	100
VZBA-A-11/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	61,5	25,4	Rp 1 1/4"	174	112,5	20	252,3	123
VZBA-A-11/2-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	71,1	31,8	Rp 1 1/2"	178,5	117	20	252,3	142,2
VZBA-A-2-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PB240	135,5	18,5	71,5	85,3	38,1	Rp 2"	216	141	30	301,4	170,6

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2	H1	H2	H3	L1	L2
VZBA-A-1/4-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	11,6	Rp 1/4"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-3/8-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	12,7	Rp 3/8"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-1/2-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40	81,5	8,2	45	40	12,7	Rp 1/2"	127,9	81,9	20	170,4	80
VZBA-A-3/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	43,75	16	Rp 3/4"	145,9	93,4	20	201	87,5
VZBA-A-1-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB60	93,5	11	50,5	50	20	Rp 1"	150,15	97,65	20	201	100
VZBA-A-11/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	61,5	25,4	Rp 1 1/4"	174	112,5	20	252,3	123
VZBA-A-11/2-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB120	111,5	12,3	60,5	71,1	31,8	Rp 1 1/2"	178,5	117	20	252,3	142,2
VZBA-A-2-GGG-63-32T-F0507-V4V4T-PB240	135,5	18,5	71,5	85,3	38,1	Rp 2"	216	141	30	301,4	170,6

Bestellangaben


DFPD doppelwirkend mit Schweißenden, 2-Wege			
	Anschluss Armatur	Teile-Nr.	Typ
	Schweißenden/Schweißenden	8191826	VZBA-A-3/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20
		8191825	VZBA-A-1/2-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20
		8191823	VZBA-A-1/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10
		8191824	VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10
		8191830	VZBA-A-2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60
		8191829	VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PA40
		8191833	VZBA-A-4-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PA240
		8191832	VZBA-A-3-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160
		8191828	VZBA-A-11/4-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PA40
		8191831	VZBA-A-21/2-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120
		8191827	VZBA-A-1-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PA20


DFPD einfachwirkend mit Schweißenden, 2-Wege			
	Anschluss Armatur	Teile-Nr.	Typ
	Schweißenden/Schweißenden	8191843	VZBA-A-3-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PB300
		8191844	VZBA-A-4-WW-63-T-22-F10-V4V4T-PB480
		8191835	VZBA-A-3/8-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20
		8191834	VZBA-A-1/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20
		8191837	VZBA-A-3/4-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40
		8191836	VZBA-A-1/2-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40
		8191841	VZBA-A-2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB120
		8191839	VZBA-A-11/4-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
		8191842	VZBA-A-21/2-WW-63-T-22-F0710-V4V4T-PB240
		8191838	VZBA-A-1-WW-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
		8191840	VZBA-A-11/2-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80

DFPD doppelwirkend, 2-Wege			
	Anschluss Armatur	Teile-Nr.	Typ
	Rp1/4	8191801	VZBA-A-1/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10


Bestellangaben


DFPD doppelwirkend, 2-Wege			
	Anschluss Armatur	Teile-Nr.	Typ
	Rp3/8	8191802	VZBA-A-3/8-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA10
	Rp1/2	8191803	VZBA-A-1/2-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20
	Rp3/4	8191804	VZBA-A-3/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PA20
	Rp1	8191805	VZBA-A-1-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PA20
	Rp1 1/4	8191806	VZBA-A-11/4-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PA40
	Rp1 1/2	8191807	VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA40
	Rp2	8191808	VZBA-A-2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PA60
	Rp2 1/2	8191809	VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA120
	Rp3	8191810	VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160
	Rp4	8191811	VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PA240

DFPD einfachwirkend, 2-Wege			
	Anschluss Armatur	Teile-Nr.	Typ
	Rp1/4	8191812	VZBA-A-1/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20
	Rp3/8	8191813	VZBA-A-3/8-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB20
	Rp1/2	8191814	VZBA-A-1/2-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40
	Rp3/4	8191815	VZBA-A-3/4-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40
	Rp1	8191816	VZBA-A-1-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
	Rp1 1/4	8191817	VZBA-A-11/4-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PB60
	Rp1 1/2	8191818	VZBA-A-11/2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PB80
	Rp2	8191819	VZBA-A-2-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PB120
	Rp2 1/2	8191820	VZBA-A-21/2-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PB240
	Rp3	8191821	VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PB300
	Rp4	8191822	VZBA-A-4-GG-63-T-22-F10-V4V4T-PB480

DFPD doppelwirkend, 3-Wege					
	Anschluss Armatur	Durchfluss Kv Typ L	Durchfluss Kv Typ T eck	Durchfluss Kv Typ T gerade	Teile-Nr. Typ
	Rp1/4		4,5 m³/h	8 m³/h	8191861 VZBA-A-1/4-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20

Bestellangaben

DFPD doppelwirkend, 3-Wege						
	Anschluss Armatur	Durchfluss Kv Typ L	Durchfluss Kv Typ T eck	Durchfluss Kv Typ T gerade	Teile-Nr.	Typ
	Rp1/4	4,5 m³/h			8191845	VZBA-A-1/4-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20
	Rp3/8		4,5 m³/h	8 m³/h	8191862	VZBA-A-3/8-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20
		4,5 m³/h			8191846	VZBA-A-3/8-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20
	Rp1/2		4,8 m³/h	8,3 m³/h	8191863	VZBA-A-1/2-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20
		4,7 m³/h			8191847	VZBA-A-1/2-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PA20
	Rp3/4		4,8 m³/h	8,3 m³/h	8191864	VZBA-A-3/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA40
		5,1 m³/h			8191848	VZBA-A-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA40
	Rp1		10,9 m³/h	22,4 m³/h	8191865	VZBA-A-1-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA40
		11,8 m³/h			8191849	VZBA-A-1-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA40
	Rp1 1/4		18 m³/h	36,5 m³/h	8191866	VZBA-A-11/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA60
		19,6 m³/h			8191850	VZBA-A-11/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA60
	Rp1 1/2		30 m³/h	62 m³/h	8191867	VZBA-A-11/2-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PA60
		33,2 m³/h			8191851	VZBA-A-11/2-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PA60
	Rp2		48,8 m³/h	100 m³/h	8191868	VZBA-A-2-GGG-63-32T-F0507-V4V4T-PA80
		53,7 m³/h			8191852	VZBA-A-2-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PA80


DFPD einfachwirkend, 3-Wege						
	Anschluss Armatur	Durchfluss Kv Typ L	Durchfluss Kv Typ T eck	Durchfluss Kv Typ T gerade	Teile-Nr.	Typ
	Rp1/4		4,5 m³/h	8 m³/h	8191869	VZBA-A-1/4-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40
		4,5 m³/h			8191853	VZBA-A-1/4-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40
	Rp3/8		4,5 m³/h	8 m³/h	8191870	VZBA-A-3/8-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40
		4,5 m³/h			8191854	VZBA-A-3/8-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40
	Rp1/2		4,8 m³/h	8,3 m³/h	8191871	VZBA-A-1/2-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40
		4,7 m³/h			8191855	VZBA-A-1/2-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PB40
	Rp3/4		4,8 m³/h	8,3 m³/h	8191872	VZBA-A-3/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB60
		5,1 m³/h			8191856	VZBA-A-3/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB60
	Rp1		10,9 m³/h	22,4 m³/h	8191873	VZBA-A-1-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB60
		11,8 m³/h			8191857	VZBA-A-1-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB60

Bestellangaben

DFPD einfachwirkend, 3-Wege						
	Anschluss Armatur	Durchfluss Kv Typ L	Durchfluss Kv Typ T eck	Durchfluss Kv Typ T gerade	Teile-Nr.	Typ
	Rp1 1/4		18 m³/h	36,5 m³/h	8191874	VZBA-A-11/4-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB120
		19,6 m³/h			8191858	VZBA-A-11/4-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB120
	Rp1 1/2		30 m³/h	62 m³/h	8191875	VZBA-A-11/2-GGG-63-32T-F0405-V4V4T-PB120
		33,2 m³/h			8191859	VZBA-A-11/2-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PB120
	Rp2		48,8 m³/h	100 m³/h	8191876	VZBA-A-2-GGG-63-32T-F0507-V4V4T-PB240
		53,7 m³/h			8191860	VZBA-A-2-GGG-63-32L-F0507-V4V4T-PB240

Peripherieübersicht

Peripherieübersicht



Zubehör		→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung	
[1] Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA	Kombination aus Schwenkantrieb DFPD doppelt- oder einfachwirkend und Kugelhahn 2-Wege Messing	vzba
[2] Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA	Kombination aus Schwenkantrieb DFPD doppelt- oder einfachwirkend und Kugelhahn 3-Wege Messing	vzba
[3] Stellungsregler CMSX	zur Stellungenregelung von Schwenkantrieben in prozesstechnischen Anlage	cmsx
[4] Sensorboxen SRBG	zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, welche mit Schwenkantrieben betätigt werden	srbg
[5] Endschalteranbau SRBK	SRBK-CA4-... Varianten mit vormontierter Position	srbk
[6] Sensorboxen SRBC	zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, welche mit Schwenkantrieben betätigt werden	srbc

Peripherieübersicht

Zubehör		→ Link
Typ/Bestellcode	Beschreibung	
[7] Magnetventil NVF3	für F-Magnetspule und F-Magnetspule explosionsgeschützt	nvf3
[8] Magnetventile VSNC	für einfach und doppeltwirkende Schwenkantriebe mit Anschlussbild VDI/VDE 3845	vsnc
[9] Magnetventile VOFC	Magnetventil mit Magnetspule, Anschlussbild Namur	vofc
[10] Magnetventile VOFD	Magnetventil mit Magnetspule, Anschlussbild Namur	vofd