


Pieza anular y tornillo hueco LK, TK, VT

FESTO



Características

Información resumida

Pieza anular y tornillo hueco LK, TK, VT

- Distribuidor múltiple compuesto por tornillo hueco VT y pieza anular LK o TK
- Con dos a cuatro salidas y un conducto común de alimentación de aire
- Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío
- Material del tornillo hueco: acero cromado
- Material de la pieza anular: Fundición inyectada de zinc (...-KU: POM

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Abreviatura de tipo	LK	TK
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 10 bar	
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]	
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clasificación marítima ¹⁾	Véase el certificado	

1) Más información en www.festo.com/catalogue/LK o .../TK → Support/Downloads.


Indicaciones de material

Abreviatura de tipo	LK	TK	VT
Material del tornillo hueco	–		Acero, cromado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		VDMA24364-C1-L

Dimensiones

Dimensiones – Distribuidor múltiple

Descargar datos CAD www.festo.com



- [1] Tornillo hueco VT
- [2] Pieza anular LK
- [3] Pieza anular TK

Dimensiones


		D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	≈G1	≈G2
VT-M5-2	LK-M5-PK-3	M5	27,3	4	5,2	15,1	–	–	5	16,1	7	8
	TK-M5-PK-3							32,2	–			
VT-M5-3	LK-M5-PK-3		37,1	3,9	5,2	15,1	25	–	5	16,1	7	8
	TK-M5-PK-3							32,2	–			
VT-1/8-2-PK-3	LK-1/8-PK-3	G1/8	32,7	5,9	6,1	16,7	–	–	8	19,1	13	8
	TK-1/8-PK-3							38,2	–			
VT-1/8-3-PK-3	LK-1/8-PK-3		43,3	5,9	6,1	16,7	27,3	–	8	19,1	13	8
	TK-1/8-PK-3							38,2	–			
VT-1/8-2	LK-1/8-PK-4		44,8	6	9,1	25,7	–	–	8	22,2	13	12
	TK-1/8-PK-4							44,4	–			
	LK-1/8-PK-6							–	8	22,3		14
	TK-1/8-PK-6							44,6	–			
VT-1/8-3	LK-1/8-PK-4		61,2	5,8	9,1	25,7	42,3	–	8	22,2	13	12
	TK-1/8-PK-4							44,4	–			
	LK-1/8-PK-6							–	8	22,3		14
	TK-1/8-PK-6							44,6	–			
VT-1/4-2	LK-1/4-PK-4	G1/4	45,2	6,6	9,2	25,4	–	–	10	24,2	17	12
	TK-1/4-PK-4			6,2	9,3	25,7		48,4	–			
	LK-1/4-PK-6							–	10	24,3		14
	TK-1/4-PK-6							48,6	–			
VT-1/4-3	LK-1/4-PK-4		62,5	6,7	9,2	25,4	41,6	–	10	24,2	17	12
	TK-1/4-PK-4			6,1	9,3	25,7	42,1	48,4	–			
	LK-1/4-PK-6							–	10	24,3		14
	TK-1/4-PK-6							48,6	–			
VT-3/8-2	LK-3/8-PK-6	G3/8	47,5	7,5	9,3	25,7	–	–	12,5	26,8	22	14
	TK-3/8-PK-6							53,6	–			
VT-3/8-3	LK-3/8-PK-6		63,9	7,5	9,3	25,7	42,1	–	12,5	26,8	22	14
	TK-3/8-PK-6							53,6	–			

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Tornillo hueco VT					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Salidas	N.º art.	Tipo
			2 salidas	9179	VT-3/8-2-3/8
				9177	VT-1/4-2-1/4
	Rosca exterior M5	Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca		206145	VT-M5-2
	Rosca exterior G1/8		3 salidas	4596	VT-1/8-3
			2 salidas	4593	VT-1/8-2-PK-3
		Rosca interior G1/8, Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca, Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca		206146	VT-1/8-2
	Rosca exterior G1/4		3 salidas	2335	VT-1/4-3
		Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca, Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	2 salidas	206147	VT-1/4-2
	Rosca exterior G3/8		3 salidas	2336	VT-3/8-3
		Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	2 salidas	206148	VT-3/8-2

Referencias - Pieza anular LK					
	Conexión neumática 1 ¹⁾	Conexión neumática 2	N.º art.	Tipo	
	Rosca exterior M5	Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca	4475	LK-M5-PK-3	
	Rosca exterior G1/8		4597	LK-1/8-PK-3	
			6280	LK-1/8-PK-4-KU	
			4476	LK-1/8-PK-4	
			4477	LK-1/8-PK-6	
			6281	LK-1/8-PK-6-KU	
	Rosca exterior G1/4	Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca	4478	LK-1/4-PK-4	
			6282	LK-1/4-PK-4-KU	
			4479	LK-1/4-PK-6	
			6283	LK-1/4-PK-6-KU	
	Rosca exterior G3/8	Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	4480	LK-3/8-PK-6	
	G1/8		Rosca interior G1/8	9181	LK-1/8
	G1/4		Rosca interior G1/4	9173	LK-1/4
G3/8	Rosca interior G3/8		9175	LK-3/8	

1) LK: Fundición inyectada de zinc; LK...-KU: POM

Referencias - Pieza anular TK					
	Conexión neumática 1 ¹⁾	Conexión neumática 2	N.º art.	Tipo	
	Rosca exterior G1/8	Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca	6284	TK-1/8-PK-4-KU	
		Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	6285	TK-1/8-PK-6-KU	
	Rosca exterior G1/4	Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca	6286	TK-1/4-PK-4-KU	
		Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca	6287	TK-1/4-PK-6-KU	

1) TK: Fundición inyectada de zinc; TK...-KU: POM