

Unidades de mantenimiento combinadas con lubricador FRC

FESTO




Características

Información resumida


- Combinación de válvula de filtro regulador, módulo de derivación, lubricador, válvula de cierre, válvula de arranque progresivo, accesorios de fijación
- Tamaños: Mini, Midi, Maxi

Unidades de mantenimiento combinadas


[KA] Unidad de filtro y regulador, módulo de derivación y lubricador




[KB] Unidad de filtro y regulador, módulo de derivación con presostato y lubricador




[KC] Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador, módulo de derivación y lubricador



[KE] Unidad de filtro y regulador, lubricador, válvula de cierre de accionamiento eléctrico, 24 V DC, válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático



[KF] Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador, lubricador, válvula de cierre de accionamiento eléctrico, 24 V DC, válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático, módulo de derivación con presostato




Códigos del producto

001	Serie	
FRC	Unidad de mantenimiento	
002	Conexión neumática	
1/8	Rosca interior G1/8	
1/4	Rosca interior G1/4	
3/8	Rosca interior G3/8	
1/2	Rosca interior G1/2	
3/4	Rosca interior G3/4	
003	Versión	
D	Serie D, ejecución metálica	
004	Tamaños	
MINI	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	
MIDI	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)	
MAXI	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)	

005	Unidades de mantenimiento combinadas	
KA	Unidad de filtro y regulador, módulo de derivación y lubricador	
KC	Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador, módulo de derivación y lubricador	
KB	Unidad de filtro y regulador, módulo de derivación con presostato y lubricador	
KE	Unidad de filtro y regulador, lubricador, válvula de cierre de accionamiento eléctrico, 24 V DC, válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático	
KF	Válvula de cierre de accionamiento manual, unidad de filtro y regulador, lubricador, válvula de cierre de accionamiento eléctrico, 24 V DC, válvula de arranque progresivo de accionamiento neumático, módulo de derivación con presostato	
006	Purga de condensado	
	Giro manual	
A	Totalmente automático	

Hoja de datos


Especificaciones técnicas – FRC-KA



Tamaño	Maxi		Midi			Mini	
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios						
Posición de montaje	Vertical +/- 5°						
Grado de filtración	40 µm						
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes						
Protección de funda	Funda metálica de protección						
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual						
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo						
Margen de regulación de presión	0,5 ... 12 bar						
Histéresis máxima de la presión	0,1 bar	0,2 bar	0,25 bar	0,2 bar	0,3 bar	0,15 bar	0,2 bar
Indicador de presión	Con manómetro						
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 cm³			22 cm³	
Presión de funcionamiento ¹⁾	1 ... 16 bar						
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes						
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Temperatura del medio	-10 ... 60°C						
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado						


1) Con purga de condensado totalmente automática: 2 ... 12 bar
2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Función con purga de condensados manual giratoria – FRC-KA




Hoja de datos

Función con purga de condensados totalmente automática – FRC-KA




Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 – FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA(-A)



Hoja de datos


Especificaciones técnicas – FRC-KB



Tamaño	Maxi		Midi			Mini	
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios						
Posición de montaje	Vertical +/- 5°						
Grado de filtración	40 µm						
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes						
Protección de funda	Funda metálica de protección						
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual						
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo						
Margen de regulación de presión	0,5 ... 12 bar						
Histéresis máxima de la presión	0,1 bar	0,2 bar	0,25 bar	0,35 bar		0,25 bar	0,2 bar
Indicador de presión	Con manómetro						
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 cm³			22 cm³	
Presión de funcionamiento ¹⁾	1 ... 16 bar						
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [---] Gases inertes						
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Temperatura del medio	-10 ... 60°C						
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado						


1) Con purga de condensado totalmente automática: 2 ... 12 bar
2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Función con purga de condensados manual giratoria – FRC-KB




Hoja de datos

Función con purga de condensados totalmente automática – FRC-KB




Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 – FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB(-A)



Hoja de datos

Especificaciones técnicas – FRC-KC




Tamaño	Maxi		Midi			Mini	
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios						
Posición de montaje	Vertical +/- 5°						
Grado de filtración	40 µm						
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes						
Protección de funda	Funda metálica de protección						
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual						
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo						
Margen de regulación de presión	0,5 ... 12 bar						
Histéresis máxima de la presión	0,15 bar		0,4 bar	0,3 bar		0,2 bar	
Indicador de presión	Con manómetro						
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 cm³			22 cm³	
Presión de funcionamiento ¹⁾	1 ... 16 bar						
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [---] Gases inertes						
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Temperatura del medio	-10 ... 60°C						
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado						

1) Con purga de condensado totalmente automática: 2 ... 12 bar


2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Función con purga de condensados manual giratoria – FRC-KC




Hoja de datos

Función con purga de condensados totalmente automática – FRC-KC




Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 – FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC(-A)



Hoja de datos


Especificaciones técnicas – FRC-KE



Tamaño	Maxi		Midi			Mini	
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios						
Posición de montaje	Vertical +/- 5°						
Grado de filtración	40 µm						
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes						
Protección de funda	Funda metálica de protección						
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual						
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo						
Margen de regulación de presión	2,5 ... 12 bar						
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar	0,25 ... 0,3 bar	0,25 bar	0,2 bar	0,4 bar	0,15 bar	
Indicador de presión	Con manómetro						
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 cm³			22 cm³	
Presión de funcionamiento ¹⁾	3 ... 16 bar						
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes						
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Temperatura del medio	-10 ... 60°C						
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado						


1) Con purga de condensado totalmente automática: 2 ... 12 bar
2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Función con purga de condensados manual giratoria – FRC-KE




Hoja de datos

Función con purga de condensados totalmente automática – FRC-KE




Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 – FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE(-A)



Hoja de datos

Especificaciones técnicas – FRC-KF




Tamaño	Maxi		Midi			Mini	
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1/4	G3/8	G1/2	G1/8	G1/4
Tipo de fijación	A elegir: Instalación en la tubería Con accesorios						
Posición de montaje	Vertical +/- 5°						
Grado de filtración	40 µm						
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes						
Protección de funda	Funda metálica de protección						
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual						
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo						
Margen de regulación de presión	2,5 ... 12 bar						
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar	0,25 bar		0,3 bar	0,25 bar	0,2 bar	0,3 bar
Indicador de presión	Con manómetro						
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 cm³			22 cm³	
Presión de funcionamiento ¹⁾	3 ... 16 bar						
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-] Gases inertes						
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Temperatura del medio	-10 ... 60°C						
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado						

1) Con purga de condensado totalmente automática: 2 ... 12 bar


2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Función con purga de condensados manual giratoria – FRC-KF




Hoja de datos


Función con purga de condensados totalmente automática – FRC-KF



Caudal normal q_n en función de la presión de salida p_2 – FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF(-A)



Dimensiones




	B5	B6	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9	L10	T1	T2
FRC-...-D-MINI-KA (-A)	144	132	4,3	43	17,5	17,5	193	124	60	68	100	15	19	3	39	95
FRC-...-D-MIDI-KA (-A)	195	180	5,3	70	24,5	35,5	250	152	80	99	120	15	19	3	47	114
FRC-...-D-MAXI-KA (-A)	228	212	5,3	70	24,5	35,5	252	171	90	82	150	15	19	3	53	126

Dimensiones


Dimensiones – FRC-...-KB

Descargar datos CAD www.festo.com



	B5	B6	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L9	L10	T1	T2	T3	T5
FRC-...-D-MINI-KB (-A)	144	132	4,3	43	17,5	17,5	193	124	60	68	100	19	3	39	95	97	15
FRC-...-D-MIDI-KB (-A)	195	180	5,3	70	24,5	35,5	250	152	80	99	120	19	3	47	114	105	15
FRC-...-D-MAXI-KB (-A)	228	212	5,3	70	24,5	35,5	252	171	90	82	150	19	3	53	126	111	15

Dimensiones




	B7	B8	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L9	L10	T1	T2	T3	T5
FRC-...-D-MINI-KC (-A)	184	172	4,3	43	17,5	17,5	193	124	60	68	100	19	3	39	95	97	15
FRC-...-D-MIDI-KC (-A)	250	235	5,3	70	24,5	35,5	250	152	80	99	120	19	3	47	114	105	15
FRC-...-D-MAXI-KC (-A)	294	278	5,3	70	24,5	35,5	252	171	90	82	150	19	3	53	126	111	15

Dimensiones

Dimensiones – FRC-...-KE


Descargar datos CAD www.festo.com



[1] Medidas de instalación

	B7	B8	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L9	L10	T1	T2	T4	T5
FRC-...-D-MINI-KE (-A)	184	172	4,3	43	17,5	17,5	193	124	60	68	100	19	3	39	95	78	15
FRC-...-D-MIDI-KE (-A)	250	235	5,3	70	24,5	35,5	250	152	80	99	120	19	3	47	114	86	15
FRC-...-D-MAXI-KE (-A)	294	278	5,3	70	24,5	35,5	252	171	90	82	150	19	3	53	126	92	15

Dimensiones




	B9	B10	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L9	L10	T1	T2	T3	T4	T5
FRC-...-D-MINI-KF (-A)	264	252	4,3	43	17,5	17,5	193	124	60	68	100	19	3	39	95	97	78	15
FRC-...-D-MIDI-KF (-A)	360	344	5,3	70	24,5	35,5	250	152	80	99	120	19	3	47	114	105	86	15
FRC-...-D-MAXI-KF (-A)	426	410	5,3	70	24,5	35,5	252	171	90	82	150	19	3	53	126	111	92	15

Referencias de pedido

Referencias de pedido - FRC-KA						
	Conexión neumática 1	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Purga de condensado	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	650 l/min	Totalmente automático	1.000 g	185792	FRC-1/8-D-MINI-KA-A
			Giro manual		185791	FRC-1/8-D-MINI-KA
	G1/4	980 l/min	Totalmente automático		185794	FRC-1/4-D-MINI-KA-A
			Giro manual		185793	FRC-1/4-D-MINI-KA
		1.400 l/min	Totalmente automático	2.400 g	185796	FRC-1/4-D-MIDI-KA-A
			Giro manual		185795	FRC-1/4-D-MIDI-KA
	G3/8	2.100 l/min	Totalmente automático		185798	FRC-3/8-D-MIDI-KA-A
			Giro manual		185797	FRC-3/8-D-MIDI-KA
	G1/2	2.500 l/min	Totalmente automático		185800	FRC-1/2-D-MIDI-KA-A
			Giro manual		185799	FRC-1/2-D-MIDI-KA
		7.500 l/min	Totalmente automático	3.500 g	186054	FRC-1/2-D-MAXI-KA-A
			Giro manual		186053	FRC-1/2-D-MAXI-KA
	G3/4	8.200 l/min	Totalmente automático		185802	FRC-3/4-D-MAXI-KA-A
			Giro manual		185801	FRC-3/4-D-MAXI-KA


Referencias de pedido - FRC-KB						
	Conexión neumática 1	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Purga de condensado	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	650 l/min	Totalmente automático	1.200 g	185804	FRC-1/8-D-MINI-KB-A
			Giro manual		185803	FRC-1/8-D-MINI-KB
	G1/4	980 l/min	Totalmente automático		185806	FRC-1/4-D-MINI-KB-A
			Giro manual		185805	FRC-1/4-D-MINI-KB
		1.400 l/min	Totalmente automático	2.600 g	185808	FRC-1/4-D-MIDI-KB-A
			Giro manual		185807	FRC-1/4-D-MIDI-KB
	G3/8	2.100 l/min	Totalmente automático		185810	FRC-3/8-D-MIDI-KB-A
			Giro manual		185809	FRC-3/8-D-MIDI-KB
	G1/2	2.500 l/min	Totalmente automático		185812	FRC-1/2-D-MIDI-KB-A
			Giro manual		185811	FRC-1/2-D-MIDI-KB
		7.500 l/min	Totalmente automático	3.500 g	186056	FRC-1/2-D-MAXI-KB-A
			Giro manual		186055	FRC-1/2-D-MAXI-KB
	G3/4	8.200 l/min	Totalmente automático		185814	FRC-3/4-D-MAXI-KB-A
			Giro manual		185813	FRC-3/4-D-MAXI-KB

Referencias de pedido

Referencias de pedido - FRC-KC						
	Conexión neumática 1	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Purga de condensado	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	640 l/min	Totalmente automático	1.400 g	185816	FRC-1/8-D-MINI-KC-A
			Giro manual		185815	FRC-1/8-D-MINI-KC
	G1/4	870 l/min	Totalmente automático	3.000 g	185818	FRC-1/4-D-MINI-KC-A
			Giro manual		185817	FRC-1/4-D-MINI-KC
		1.320 l/min	Totalmente automático		185820	FRC-1/4-D-MIDI-KC-A
			Giro manual		185819	FRC-1/4-D-MIDI-KC
	G3/8	1.870 l/min	Totalmente automático	4.600 g	185822	FRC-3/8-D-MIDI-KC-A
			Giro manual		185821	FRC-3/8-D-MIDI-KC
	G1/2	2.400 l/min	Totalmente automático		185824	FRC-1/2-D-MIDI-KC-A
			Giro manual		185823	FRC-1/2-D-MIDI-KC
		6.600 l/min	Totalmente automático		186058	FRC-1/2-D-MAXI-KC-A
			Giro manual		186057	FRC-1/2-D-MAXI-KC
	G3/4	7.800 l/min	Totalmente automático	4.600 g	185826	FRC-3/4-D-MAXI-KC-A
			Giro manual		185825	FRC-3/4-D-MAXI-KC


Referencias de pedido - FRC-KE						
	Conexión neumática 1	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Purga de condensado	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	550 l/min	Totalmente automático	1.200 g	185828	FRC-1/8-D-MINI-KE-A
			Giro manual		185827	FRC-1/8-D-MINI-KE
	G1/4	650 l/min	Totalmente automático	2.800 g	185830	FRC-1/4-D-MINI-KE-A
			Giro manual		185829	FRC-1/4-D-MINI-KE
		1.100 l/min	Totalmente automático		185832	FRC-1/4-D-MIDI-KE-A
			Giro manual		185831	FRC-1/4-D-MIDI-KE
	G3/8	1.420 l/min	Totalmente automático	4.200 g	185834	FRC-3/8-D-MIDI-KE-A
			Giro manual		185833	FRC-3/8-D-MIDI-KE
	G1/2	1.590 l/min	Totalmente automático		185836	FRC-1/2-D-MIDI-KE-A
			Giro manual		185835	FRC-1/2-D-MIDI-KE
		3.500 l/min	Totalmente automático		186060	FRC-1/2-D-MAXI-KE-A
			Giro manual		186059	FRC-1/2-D-MAXI-KE
	G3/4	3.700 l/min	Totalmente automático	6.300 g	185849	FRC-3/4-D-MAXI-KF
		3.800 l/min		4.200 g	185838	FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

Referencias de pedido

Referencias de pedido - FRC-KF						
	Conexión neumática 1	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Purga de condensado	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	530 l/min	Totalmente automático Giro manual	1.800 g	185840	FRC-1/8-D-MINI-KF-A
					185839	FRC-1/8-D-MINI-KF
	G1/4	620 l/min	Totalmente automático Giro manual		185842	FRC-1/4-D-MINI-KF-A
					185841	FRC-1/4-D-MINI-KF
		1.060 l/min	Totalmente automático Giro manual	4.000 g	185844	FRC-1/4-D-MIDI-KF-A
					185843	FRC-1/4-D-MIDI-KF
	G3/8	1.150 l/min	Totalmente automático Giro manual		185846	FRC-3/8-D-MIDI-KF-A
					185845	FRC-3/8-D-MIDI-KF
	G1/2	1.220 l/min	Totalmente automático Giro manual		185848	FRC-1/2-D-MIDI-KF-A
					185847	FRC-1/2-D-MIDI-KF
		3.400 l/min	Totalmente automático Giro manual	6.300 g	186062	FRC-1/2-D-MAXI-KF-A
					186061	FRC-1/2-D-MAXI-KF
	G3/4	3.700 l/min	Totalmente automático Giro manual		185850	FRC-3/4-D-MAXI-KF-A
					185849	FRC-3/4-D-MAXI-KF


Cuadro general de periféricos


Cuadro general de periféricos





Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Unidades de mantenimiento FRC-D-K	frc-d-k
[2]	Bloqueo del regulador LRVS	24
[3]	Candado LRVS-D	24
[4]	Caja tomacorriente MSSD-C	23
[5]	Conector acodado PEV-...-WD-LED	23
[6]	Conector tipo zócalo con cable KMEB-1	24
[7]	Caja tomacorriente MSSD-EB	23
[8]	Cartucho filtrante LFP	23
[9]	Aceite especial OPSW-32	23

Accesorios

Cartuchos filtrantes LFP-D					
	Tamaño	Grado de filtración	N.º art.	Tipo	
	Maxi	40 µm	363664	LFP-D-MAXI-40M	
	Midi		363667	LFP-D-MIDI-40M	
	Mini		363665	LFP-D-MINI-40M	


Aceite especial OPSW-32					
	Abreviatura de tipo	N.º art.	Tipo		
	OFSW	152811	OFSW-32		

Conector acodado PEV						
	Margen de tensión de funcionamiento AC	Margen de tensiones de servicio DC	Conexión eléctrica	Indicación del estado de conmutación	N.º art.	Tipo
		15 ... 30 V		Diodo emisor de luz amarillo, Diodo emisor de luz verde	164274	PEV-1/4-WD-LED-24
	150 ... 230 V	140 ... 180 V			164275	PEV-1/4-WD-LED-230


Caja tomacorriente MSSD						
	Margen de tensión de funcionamiento AC	Margen de tensiones de servicio DC	Conexión eléctrica	Tipo de fijación	N.º art.	Tipo
			3 pines, Zócalo acodado, Forma A, según DIN NE 175301-803, Forma rectangular MSC, Forma rectangular MSN1	En la electroválvula con tornillo central M3	171157	MSSD-C-4P
	0 ... 250 V	0 ... 300 V			539712	MSSD-EB-M12
			3 pines, Zócalo, Zócalo acodado, Forma C, según DIN NE 175301-803, Según DIN NE 61984, Forma rectangular MSEB, Forma rectangular MSN2	En electroválvula con tornillo central M2,5	151687	MSSD-EB

Accesorios


Conector tipo zócalo con cable KMEB (para válvula de apertura, cierre y descarga HEE)

	Tensión nominal de funcionamiento AC	Tensión nominal de funcionamiento DC	Conexión eléctrica	Indicación del estado de conmutación	Longitud del cable	N.º art.	Tipo		
		24 V			2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED		
					5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED		
					10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED		
	230 V				2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5		
					5 m	151691	KMEB-1-230AC-5		


Junta iluminada MEB-LD

	Margen de tensión de funcionamiento AC	Margen de tensiones de servicio DC	Peso del producto	N.º art.	Tipo
		12 ... 24 V	0,6 g	151718	MEB-LD-230AC
				151717	MEB-LD-12-24DC

Bloqueo del regulador LRVS

	Abreviatura de tipo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	LRVS	36 g	193784	LRVS-D-DI-MAXI
		40 g	193781	LRVS-D-MINI
		56 g	193783	LRVS-D-MAXI
		60 g	193782	LRVS-D-MIDI

Candado LRVS-D

	Abreviatura de tipo	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	LRVS-D	120 g	193786	LRVS-D