

Unidad de filtro y regulador LFR, LFRS (MPA)

FESTO



Características

Información resumida

Función de filtrado y regulación compacta en un solo equipo.

- Dos conexiones de manómetro para un montaje variable
- Tamaños: Mini, Midi, Maxi

Conexión neumática

Los racores individuales pueden conectarse mediante placas base con rosca interior.

Versión

[D] Serie D, ejecución metálica

Diseño robusto totalmente metálico para las exigencias especiales de la automatización de procesos

Grado de filtración

Grado de filtración seleccionable de 5 µm o 40 µm.

Manómetros

La unidad de filtro y regulador puede pedirse con o sin manómetro. La interfaz tiene una rosca G1/4 o G1/8.

Función

Regulador de presión de control directo o servopilotado con función integrada de flujo inverso.

El agua condensada se separa y, a continuación, el aire comprimido se filtra. La presión de salida se puede ajustar dentro del rango de presión.

Purga de condensado

Se pueden seleccionar las siguientes funciones:

- manual
- Totalmente automática, normalmente cerrada

Códigos del producto

001	Serie	
LFR	Unidad de filtro y regulador	

002	Conexión neumática	
1/8	Rosca interior G1/8	
1/4	Rosca interior G1/4	
3/8	Rosca interior G3/8	
1/2	Rosca interior G1/2	
3/4	Rosca interior G3/4	
1	Rosca interior G1	

003	Versión	
D	Serie D, ejecución metálica	

004	Gama de regulación de la presión	
	0,5 ... 12 bar (0,05 ... 1,2 MPa)	
7	0,5 ... 7 bar (0,05 ... 0,7 MPa)	

005	Grado de filtración	
	40 µm	
5M	5 µm	

006	Manómetros	
	Con manómetro	

007	Función	
	Regulador de presión de mando directo (MICRO, MINI, MIDI), regulador de presión servopilotado (solo MAXI)	
DI	Regulador de presión de mando directo con función integrada de flujo inverso (solo MAXI)	

008	Tamaños	
MINI	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	
MIDI	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)	
MAXI	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)	

009	Purga de condensado	
	Giro manual	
A	Totalmente automático	


010	Unidad de visualización	
MPA	Mpa	

Hoja de datos


Especificaciones técnicas generales

Características técnicas generales										
Tamaño	Maxi			Midi				Mini		
Conexión neumática 1	G1/2	G3/4	G1	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/8	G1/4	G3/8
Conexión neumática 2	G1/2	G3/4	G1	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/8	G1/4	G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	7.500 ... 9.400 l/min	7.600 ... 10.000 l/min	7.800 ... 11.000 l/min	1.600 ... 2.100 l/min	2.400 ... 3.200 l/min	2.600 ... 3.900 l/min	2.600 ... 4.000 l/min	650 ... 900 l/ min	1.200 ... 1.500 l/min	1.350 ... 1.700 l/min
Histéresis máxima de la presión	0,4 bar			0,2 bar						
Margen de regulación de presión	7,25 ... 174 psi									
Margen de regulación de presión	0,5 ... 12 bar									
Margen de regulación de presión MPa	0,05 ... 1,2 MPa									
Forma constructiva	Filtro regulador con manómetro									
Purga de condensado	Totalmente automático Giro manual									
Tipo de fijación	A elegir.; Instalación en la tubería, Con accesorios									
Posición de montaje	Vertical +/- 5°									
Grado de filtración	5 µm, 40 µm									
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo									
Indicador de presión	Con manómetro									
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes									
Volumen máx. de condensado	80 cm³		43 ... 80 cm³	43 cm³				22 cm³		


Función LFR/LFRS (purga de condensado manual giratoria, con manómetro)



Función LFR/LFRS-...-DI-MAXI (purga de condensado manual giratoria, con manómetro)



Función LFR/LFRS (purga de condensado semiautomática o totalmente automática, con manómetro)



Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno


Grado de filtración	5		40	
Purga de condensado	Totalmente automático	Giro manual	Totalmente automático	Giro manual
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Gases inertes		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Gases inertes	
Presión de funcionamiento	0,2 ... 1,2 MPa	0,1 ... 1,6 MPa	0,2 ... 1,2 MPa	0,1 ... 1,6 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar	1 ... 16 bar	2 ... 12 bar	1 ... 16 bar
Presión de funcionamiento	29 ... 174 psi	14,5 ... 232 psi	29 ... 174 psi	14,5 ... 232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)			
Temperatura ambiente	5 ... 60°C	-10 ... 60°C	5 ... 60°C	-10 ... 60°C
Temperatura del medio	5 ... 60°C	-10 ... 60°C	5 ... 60°C	-10 ... 60°C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60°C			
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado			

1.) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Materiales


Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Caudal normal qn en función de la presión de salida p2 (LFR/LFRS-1/4-D-MINI)



Presión primaria p1 = 10 bar


Caudal normal qn en función de la presión de salida p2 (LFR/LFRS-1/2-D-MIDI)




Presión primaria p1 = 10 bar

Hoja de datos


Caudal normal qn en función de la presión de salida p2 (LFR/LFRS-1-D-MAXI)



Caudal normal qn en función de la presión de salida p2 (LFR/LFRS-1-D-DI-MAXI)




Consumo interno de aire qn en función de la presión de entrada p1 (LFR/LFRS-...-MAXI)



Dimensiones

Dimensiones – Válvulas reguladoras de filtro LFR/LFRS, Mini/Midi/Maxi

Descargar datos CAD www.festo.com

- [1] Boquilla estriada para tubo de plástico PUN(-H)-8x1,25
- [2] Medidas de instalación
- [3] Funda metálica de protección
- [4] Segunda conexión de manómetro
- [5] purga de condensado manual giratoria
- [6] Purga de condensado totalmente automática para tubo de plástico PUN-6/PAN-6
- [7] Cerrable

Dimensiones

	B1	B2	B3	B4	B6	D1	D2 Ø	D3	D4	D5 Ø	D6 Ø	D9 Ø
LFR/LFRS-1/8-D-MINI (A)	64	20	76	~52	40	G1/8	31	M36x1.5	M4	39	5,6	38
LFR/LFRS-1/4-D-MINI (A)						G1/4						
LFR/LFRS-3/8-D-MINI (A)						G3/8						
LFR/LFRS-1/4-D-MIDI (A)	~85	27,5	~94,5	~70	55	G1/4	50	M52x1.5	M5	39	5,6	52
LFR/LFRS-3/8-D-MIDI (A)						G3/8						
LFR/LFRS-1/2-D-MIDI (A)						G1/2						
LFR/LFRS-3/4-D-MIDI (A)						G3/4						
LFR/LFRS-1/2-D-MAXI (A)	96	33	106	80	66	G1/2	31	M36x1.5	M5	39	5,6	65
LFR/LFRS-1/2-D-DI-MAXI (A)			105			G1/2	49	M52x1.5				
LFR/LFRS-3/4-D-MAXI (A)			106			G3/4	31	M36x1.5				
LFR/LFRS-3/4-D-DI-MAXI (A)			105			G3/4	49	M52x1.5				
LFR/LFRS-1-D-MAXI (A)	116		106	91		G1	31	M36x1.5				
LFR/LFRS-1-D-DI-MAXI (A)			105				49	M52x1.5				

	L1	L2	L3	L4 min.	L5	L6	L8	L9	L10	L11 ±0,2	L15 max.	T1 min.	≈ 1	≈ 2
LFR/LFRS-1/8-D-MINI (A)	192,9	40	15 (19) ¹⁾	60	~69	20	98	60	3	11	3	7	14	22
LFR/LFRS-1/4-D-MINI (A)														
LFR/LFRS-3/8-D-MINI (A)														
LFR/LFRS-1/4-D-MIDI (A)	250	55 ±0,1	15 (19) ¹⁾	80	99	32 ±0,3	130	60	3	22	5	8	14	24
LFR/LFRS-3/8-D-MIDI (A)														
LFR/LFRS-1/2-D-MIDI (A)														
LFR/LFRS-3/4-D-MIDI (A)														
LFR/LFRS-1/2-D-MAXI (A)	252	66	15 (19) ¹⁾	90	82	32	111	60	3	22	4	8	14	24
LFR/LFRS-1/2-D-DI-MAXI (A)	275				~105	32	135		4					
LFR/LFRS-3/4-D-MAXI (A)	252				82	32	111		3					
LFR/LFRS-3/4-D-DI-MAXI (A)	275				~105	36	135		4					
LFR/LFRS-1-D-MAXI (A)	252				82	40	111		3					
LFR/LFRS-1-D-DI-MAXI (A)	275				~105	41	135		4					

Referencias de pedido

Margen de regulación de presión 0,5 ... 12 bar, botón giratorio con bloqueo, placas de conexión con conexión roscada, con manómetro, escala exterior en MPa, escala interior en bar							
Tamaño	Purga de condensado	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Maxi	Totalmente automático	G1/2	5 µm	7.500 l/min	1.370 g	8025567	LFR-1/2-D-5M-MAXI-A-MPA
			40 µm	9.400 l/min		8002378	LFR-1/2-D-MAXI-A-MPA
		G3/4	5 µm	7.600 l/min		8002330	LFR-3/4-D-5M-MAXI-A-MPA
			40 µm	9.700 l/min		8002284	LFR-3/4-D-MAXI-A-MPA
		G1	5 µm	8.000 l/min	1.470 g	8002331	LFR-1-D-5M-MAXI-A-MPA
			40 µm	10.000 l/min		8002285	LFR-1-D-MAXI-A-MPA
	Giro manual	G1/2	5 µm	7.500 l/min	1.370 g	8002377	LFR-1/2-D-5M-MAXI-MPA
			40 µm	9.400 l/min		8002376	LFR-1/2-D-MAXI-MPA
		G3/4	5 µm	7.600 l/min		8002322	LFR-3/4-D-5M-MAXI-MPA
			40 µm	9.700 l/min		8002280	LFR-3/4-D-MAXI-MPA
		G1	5 µm	8.000 l/min	1.470 g	8002323	LFR-1-D-5M-MAXI-MPA
			40 µm	10.000 l/min		8002281	LFR-1-D-MAXI-MPA
Midi	Totalmente automático	G1/4	5 µm	1.600 l/min	900 g	8037020	LFR-1/4-D-5M-MIDI-A-MPA
			40 µm	2.000 l/min	920 g	8002374	LFR-1/4-D-MIDI-A-MPA
		G3/8	5 µm	2.400 l/min	900 g	8002327	LFR-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA
			40 µm	3.100 l/min	920 g	8002259	LFR-3/8-D-MIDI-A-MPA
		G1/2	5 µm	2.600 l/min	900 g	8002328	LFR-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA
			40 µm	3.400 l/min	920 g	8002261	LFR-1/2-D-MIDI-A-MPA
		G3/4	5 µm	2.600 l/min	900 g	8002329	LFR-3/4-D-5M-MIDI-A-MPA
			40 µm	3.400 l/min	920 g	8002299	LFR-3/4-D-MIDI-A-MPA
	Giro manual	G1/4	5 µm	1.600 l/min	900 g	8002373	LFR-1/4-D-5M-MIDI-MPA
			40 µm	2.000 l/min	920 g	8002372	LFR-1/4-D-MIDI-MPA
		G3/8	5 µm	2.400 l/min	900 g	8002319	LFR-3/8-D-5M-MIDI-MPA
			40 µm	3.100 l/min	920 g	8002258	LFR-3/8-D-MIDI-MPA
		G1/2	5 µm	2.600 l/min	900 g	8002320	LFR-1/2-D-5M-MIDI-MPA
			40 µm	3.400 l/min	920 g	8002260	LFR-1/2-D-MIDI-MPA
		G3/4	5 µm	2.600 l/min	900 g	8002321	LFR-3/4-D-5M-MIDI-MPA
			40 µm	3.400 l/min	920 g	8002297	LFR-3/4-D-MIDI-MPA
Mini	Totalmente automático	G1/8	5 µm	650 l/min	460 g	8002324	LFR-1/8-D-5M-MINI-A-MPA
			40 µm	750 l/min		8002282	LFR-1/8-D-MINI-A-MPA
		G1/4	5 µm	1.200 l/min		8002325	LFR-1/4-D-5M-MINI-A-MPA
			40 µm	1.400 l/min		8002283	LFR-1/4-D-MINI-A-MPA
		G3/8	5 µm	1.350 l/min		8002326	LFR-3/8-D-5M-MINI-A-MPA
			40 µm	1.600 l/min		8002298	LFR-3/8-D-MINI-A-MPA
	Giro manual	G1/8	5 µm	650 l/min		8002316	LFR-1/8-D-5M-MINI-MPA
			40 µm	750 l/min		8002278	LFR-1/8-D-MINI-MPA
		G1/4	5 µm	1.200 l/min		8002317	LFR-1/4-D-5M-MINI-MPA
			40 µm	1.400 l/min		8002279	LFR-1/4-D-MINI-MPA
		G3/8	5 µm	1.350 l/min		8002318	LFR-3/8-D-5M-MINI-MPA
			40 µm	1.600 l/min		8002296	LFR-3/8-D-MINI-MPA

Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar, botón giratorio con bloqueo, placas de conexión con conexión roscada, con manómetro, escala exterior en MPa, escala interior en bar							
Tamaño	Purga de condensado	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Maxi	Totalmente automático	G3/4	40 µm	10.000 l/min	1.370 g	8002314	LFR-3/4-D-7-MAXI-A-MPA
		G1		11.000 l/min	1.470 g	8002315	LFR-1-D-7-MAXI-A-MPA
	Giro manual	G3/4		10.000 l/min	1.370 g	8002306	LFR-3/4-D-7-MAXI-MPA
		G1		11.000 l/min	1.470 g	8002307	LFR-1-D-7-MAXI-MPA
Midi	Totalmente automático	G1/4		2.100 l/min	900 g	8002375	LFR-1/4-D-7-MIDI-A-MPA
		G3/8		3.200 l/min		8002311	LFR-3/8-D-7-MIDI-A-MPA
		G1/2		3.900 l/min		8002312	LFR-1/2-D-7-MIDI-A-MPA
		G3/4		4.000 l/min		8002313	LFR-3/4-D-7-MIDI-A-MPA
	Giro manual	G3/8		3.200 l/min		8002303	LFR-3/8-D-7-MIDI-MPA
		G1/2		3.900 l/min		8002304	LFR-1/2-D-7-MIDI-MPA
		G3/4		4.000 l/min		8002305	LFR-3/4-D-7-MIDI-MPA


Referencias de pedido

Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar, botón giratorio con bloqueo, placas de conexión con conexión roscada, con manómetro, escala exterior en MPa, escala interior en bar							
Tamaño	Purga de condensado	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Mini	Totalmente automático	G1/8	40 µm	900 l/min	460 g	8002308	LFR-1/8-D-7-MINI-A-MPA
		G1/4		1.500 l/min		8002309	LFR-1/4-D-7-MINI-A-MPA
		G3/8		1.700 l/min		8002310	LFR-3/8-D-7-MINI-A-MPA
	Giro manual	G1/8		900 l/min		8002300	LFR-1/8-D-7-MINI-MPA
		G1/4		1.500 l/min		8002301	LFR-1/4-D-7-MINI-MPA
		G3/8		1.700 l/min		8002302	LFR-3/8-D-7-MINI-MPA

Margen de regulación de presión 0,5 ... 7 bar, regulador de diafragma de control directo con función de flujo inverso integrada, botón giratorio con bloqueo, placas base con unión roscada, con manómetro, escala exterior en MPa, escala interior en bar							
Tamaño	Purga de condensado	Conexión neumática 1	Grado de filtración	Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Maxi	Giro manual	G1	40 µm	7.800 l/min	1.670 g	8002399	LFR-1-D-7-DI-MAXI-MPA

Cuadro general de periféricos


Unidad de filtro y regulador LFR



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Unidad de filtro y regulador LFR	lfr-d
[2]	Escuadra de fijación HFOE	15
[3]	Bloqueo del regulador LRVS	16
[4]	Tuerca moleteada HMR	lfr-d
[5]	Candado LRVS-D	16
[6]	Escuadra de fijación HR-D	15
[7]	Manómetro MA	15

Cuadro general de periféricos


Unidad de filtro y regulador LFRS (bloqueable con cerradura)



Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1]	Unidad de filtro y regulador LFRS	lfrs-d
[2]	Manómetro MA	13
[3]	Escuadra de fijación HFOE	13
[4]	Escuadra de fijación HR-D	13
[5]	Tuerca moleteada HMR	lfrs-d
	Incluido en el suministro	

Accesorios


Escuadra de fijación HR-D-R3

	Material de la escuadra	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Peso del producto	N.º art.	Tipo
		1 - riesgo de corrosión bajo		164936	HR-D-MINI
		2 - riesgo de corrosión moderado		162804	HR-D-MIDI
				162805	HR-D-MAXI
				193802	HR-D-DI-MAXI
	Acero	3 - riesgo de corrosión alto	73 g	4650310	HR-D-R3

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 3 según la Norma Festo FN 940070


Alto riesgo de corrosión. Exposición a la intemperie en condiciones corrosivas moderadas. Piezas exteriores visibles en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales y con superficies de características preferentemente funcionales.

Escuadra de fijación HFOE-D-MIDI/MAXI

	Abreviatura de tipo	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo
	HFOE	2 - riesgo de corrosión moderado	159593	HFOE-D-MIDI/MAXI

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Cartuchos filtrantes, serie D, metálicos

	Tamaño	Grado de filtración ¹⁾	N.º art.	Tipo
	Maxi	5 µm	159641	LFP-D-MAXI-5M
		40 µm	363664	LFP-D-MAXI-40M
	Midi	5 µm	159594	LFP-D-MIDI-5M
		40 µm	363667	LFP-D-MIDI-40M
	Mini	5 µm	159640	LFP-D-MINI-5M
		40 µm	363665	LFP-D-MINI-40M


1) Grado de filtración 5 µm: color azul

Grado de filtración 40 µm: color blanco


Manómetro MA


	Conexión neumática	Régimen de indicación	Conforme a la norma	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/8	0 ... 10 bar	EN 837-1	60 g	359874	MA-40-10-1/8
		0 ... 16 bar			345395	MA-40-16-1/8
	G1/4	0 ... 10 bar		70 g	183900	MA-40-10-G1/4-EN
		0 ... 16 bar			359873	MA-50-10-1/4
	R1/8	0 ... 10 bar		60 g	356759	MA-50-16-1/4
		0 ... 10 bar			162835	MA-40-10-1/8-EN


Manómetro para panel FMA

	Conexión neumática	Régimen de indicación	Conforme a la norma	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/4	0 ... 10 bar	EN 837-1	80 g	159596	FMA-40-10-1/4-EN

Accesorios

Manómetro para panel FMA						
	Conexión neumática	Régimen de indicación	Conforme a la norma	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	G1/4	0 ... 10 bar	EN 837-1	100 g	159599	FMA-50-10-1/4-EN
		0 ... 16 bar		80 g	159597	FMA-40-16-1/4-EN
				100 g	159600	FMA-50-16-1/4-EN

Bloqueo del regulador LRVS					
	Tamaño	Conformidad PWIS	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Patrón uniforme de 40 mm (sin placas base)	VDMA24364-B1/B2-L	40 g	193781	LRVS-D-MINI
	Patrón uniforme de 55 mm (sin placas base)		60 g	193782	LRVS-D-MIDI
	Patrón uniforme de 66 mm (sin placas base)		36 g	193784	LRVS-D-DI-MAXI
			56 g	193783	LRVS-D-MAXI

Candado LRVS-D					
	Clase de resistencia a la corrosión CRC	Conformidad PWIS	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B1/B2-L	120 g	193786	LRVS-D