


## Conector eléctrico tipo zócalo MHAP-PI

**FESTO**



## Características

### Información resumida

- Cable de conexión con conector con zócalo para la conexión de válvulas individuales
- Preconfigurado
- Longitudes de cable: 0,5 m o 1 m
- Zócalo, 2 pines
- No apto para cadenas de arrastre

## Hoja de datos

## Especificaciones técnicas generales

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Conexión eléctrica                 | 2 pines, Zócalo          |
| Tipo de fijación                   | Clip                     |
| Posición de montaje                | Cualquiera               |
| Margen de tensiones de servicio DC | ≤60 V                    |
| Carga admisible de corriente       | 3 A                      |
| Diámetro del cable                 | 1 mm                     |
| Estructura de cable                | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |

## Condiciones de funcionamiento y del entorno


|                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ambiente                                             | -20 ... 80°C                            |
| Temperatura ambiente para tendido de cables móvil                | -20 ... 50°C                            |
| Grado de protección                                              | IP40                                    |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)                 | Según la Directiva RoHS de la UE        |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) <sup>1)</sup> | Según la normativa RoHS del Reino Unido |

1) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: [www.festo.com/catalogue/...](http://www.festo.com/catalogue/...) → Support/Downloads. En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

## Materiales

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Material del cuerpo             | PA                                |
| Material de los contactos crimp | Aleación de cobre estañado        |
| Nota sobre el material          | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Conformidad PWIS                | VDMA24364-B2-L                    |

Dimensiones



|           | B1  | H1  | L1   | L2   | L3 |
|-----------|-----|-----|------|------|----|
| MHAP-PI   | 9,8 | 9,8 | 500  | 11,7 | 5  |
| MHAP-PI-1 | 9,8 | 9,8 | 1000 | 11,7 | 5  |

## Referencias de pedido

| Referencias de pedido                                                             |                          |                   |                    |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
|                                                                                   | Estructura de cable      | Peso del producto | Longitud del cable | N.º art.      | Tipo             |
|  | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> | 4 g               | 0,5 m              | <b>197260</b> | <b>MHAP-PI</b>   |
|                                                                                   |                          | 6 g               | 1 m                | <b>532182</b> | <b>MHAP-PI-1</b> |