

Куплунг за мрежово захранване NECU-G78G5-C2

Номер на част: 543107

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61984
Одобрение	с CSA us (OL)
Тегло на продукта	50 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг прав, 7/8", 5-полюсен
Кодиране на щекера	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток	8 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	6 mm...12 mm
Сечение на връзката	1.5 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал на уплътненията	FPM NBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав със златно покритие