

Racor rápido roscado NPQH

FESTO



Características

Información resumida

- Latón, niquelado químico
- Resistencia elevada a la corrosión y a sustancias químicas
- Gran resistencia a la presión y la temperatura

Documento adicional Enlace [npqh](#)




El documento adicional NPQE-NPQH-NPQM-NPQP-NPQR-ADD contiene información complementaria sobre las combinaciones tubo flexible/unión y el montaje/desmontaje de tubos flexibles.

Forma constructiva


[B] Tornillo de cierre




[D] Recto




[H] Pasamuros




[L] Forma en L



[P] Tapón ciego



[T] Forma en T



[Y] Forma en Y



Códigos del producto

001	Serie	
NPQH	Racor rápido roscado	

002	Forma constructiva	
B	Tornillo de cierre	
D	Recto	
H	Pasamuros	
L	Forma en L	
P	Tapón ciego	
T	Forma en T	
Y	Forma en Y	

003	Tipo de montaje	
	Estándar	
K	Hexágono interior	

004	Conexión neumática 1	
G12	G1/2	
G14	G1/4	
G18	G1/8	
G38	G3/8	
M5	M5	
M7	M7	
Q4	Racor de conexión de 4 mm	
Q6	Racor de conexión de 6 mm	
Q8	Racor de conexión de 8 mm	
Q10	Racor de conexión de 10 mm	
Q12	Racor de conexión de 12 mm	
Q14	Racor de conexión de 14 mm	
S4	Casquillo enchufable de 4 mm	
S6	Casquillo enchufable de 6 mm	
S8	Casquillo enchufable de 8 mm	
S10	Casquillo enchufable de 10 mm	
S12	Casquillo enchufable de 12 mm	
S14	Casquillo enchufable de 14 mm	

005	Tipo de conexión	
	Estándar	
F	Rosca interior	

006	Conexión neumática, 2	
	Sin	
E	Del mismo tamaño que la conexión 1	
Q4	Racor de conexión de 4 mm	
Q6	Racor de conexión de 6 mm	
Q8	Racor de conexión de 8 mm	
Q10	Racor de conexión de 10 mm	
Q12	Racor de conexión de 12 mm	
Q14	Racor de conexión de 14 mm	
S4	Casquillo enchufable de 4 mm	
S6	Casquillo enchufable de 6 mm	
S8	Casquillo enchufable de 8 mm	
S10	Casquillo enchufable de 10 mm	
S12	Casquillo enchufable de 12 mm	

007	Cantidad incluida en el envase [unidades]	
P10	10	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Forma constructiva	Tapón ciego	Forma en L	Forma en L, largo	Pasamuros	Forma en T	Tornillo de cierre	Forma en Y	forma recta
Tamaño	Estándar							
Forma constructiva	–	Principio Push-pull				–	Principio Push-pull	
Posición de montaje	Cualquiera							
Tipo de junta en el pivote atornillado	–	Anillo de junta		–	Anillo de junta		–	Anillo de junta
Tamaño del depósito	10							

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 20 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--], Agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente ¹⁾	0 ... 150°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	3 - riesgo de corrosión alto
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase declaración de conformidad, NSF/ANSI 169
Organismo que expide el certificado	NSF C0523185

1) Debe tenerse en cuenta el ámbito de aplicación del tubo de plástico.

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 3 según la Norma Festo FN 940070

Alto riesgo de corrosión. Exposición a la intemperie en condiciones corrosivas moderadas. Piezas exteriores visibles en contacto directo con atmósferas habituales en entornos industriales y con superficies de características preferentemente funcionales.

Materiales

Material del cuerpo	Latón niquelado químicamente
Material del anillo extractor	latón niquelado químicamente
Color del anillo extractor	Plateado
Material del segmento de aprieteamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Latón niquelado químicamente
Material de la junta para rosas	FPM
Material de la junta del tubo flexible	FPM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14 ¹⁾	Clase 4 según ISO 14644-1 Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1


1) Para tapones ciegos, casquillos enchufables, racores rápidos roscados con casquillo enchufable y tornillos de cierre (elementos instalados estáticamente) no es posible una evaluación significativa según ISO 14644-1

Profundidad de inserción del tubo flexible

Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Nota sobre la profundidad de inserción del tubo flexible	Ø 4 profundidad 13 mm Ø 6 profundidad 15,8 mm	Ø 6 profundidad 15,8 mm Ø 8 profundidad 16 mm	Ø 8 profundidad 16 mm Ø 12 profundidad 19,5 mm	Ø 10 profundidad 18,3 mm Ø 14 profundidad 22,5 mm	Ø 12 profundidad 19,5 mm Ø 14 profundidad 22,5 mm

Dimensiones

Dimensiones – Racor NPQH-D, rosca exterior, con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	Ø1	Ø2
NPQH-D-M5-Q4-P10	M5	4	8	9	21,5	4	9	2,5
NPQH-D-M5-Q6-P10		6	8	12	24	4	12	2,5
NPQH-D-M7-Q4-P10	M7	4	9	9	20	5	9	3
NPQH-D-M7-Q6-P10		6	9	12	23	5	12	3
NPQH-D-G18-Q4-P10	G1/8	4	13	9	16,5	5	9	3
NPQH-D-G18-Q6-P10		6	13,5	12	19,5	5	12	4
NPQH-D-G18-Q8-P10	G1/4	8	13	14	23,5	5	13	6
NPQH-D-G14-Q6-P10		6	16	12	19,5	6,5	12	4
NPQH-D-G14-Q8-P10		8	16	14	21,5	6,5	14	6
NPQH-D-G14-Q10-P10		10	16	16	27,5	6,5	15	8
NPQH-D-G14-Q12-P10	G3/8	12	16	19	28,5	6,5	19	8
NPQH-D-G38-Q8-P10		8	20	14	21	7	14	6
NPQH-D-G38-Q10-P10		10	20	16	25	7	16	8
NPQH-D-G38-Q12-P10		12	20	19	28,5	7	19	8
NPQH-D-G38-Q14-P10	G1/2	14	20	22	32	7	22	10
NPQH-D-G12-Q10-P10		10	25	16	25,5	8,5	16	8
NPQH-D-G12-Q12-P10		12	25	19	26,5	8,5	19	8
NPQH-D-G12-Q14-P10		14	25	22	32	8,5	22	12

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado NPQH-D, rosca interior, con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1	L2	L3	L4	1/4
NPQH-D-G18F-Q4-P10	G1/8	4	13	9	23,5	7,5	15	5	9
NPQH-D-G18F-Q6-P10		6	14	12	26	7,5	13,5	6	12
NPQH-D-G18F-Q8-P10		8	16	14	26	7,5	10	10	14
NPQH-D-G14F-Q4-P10	G1/4	4	16	9	27	11	18,5	5	9
NPQH-D-G14F-Q6-P10		6	16	12	30	11	18,5	6	12
NPQH-D-G14F-Q8-P10		8	16	14	30	11	19	7	14

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado NPQH-D con casquillo enchufable


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø ±0,5	L1 ±0,5	L2	L3	H1
NPQH-D-M5-S4-P10	M5	4	8	26	4	8	9
NPQH-D-M5-S6-P10		6	8	28	4	8	9
NPQH-D-G18-S4-P10	G1/8	4	12,9	28	5	10	13
NPQH-D-G18-S6-P10		6	12,9	30	5	10	13
NPQH-D-G18-S8-P10		8	12,9	31	5	10	13
NPQH-D-G14-S6-P10	G1/4	6	16	32,5	6,5	12,5	16
NPQH-D-G14-S8-P10		8	16	33,5	6,5	12,5	16
NPQH-D-G14-S10-P10		10	16	34,5	6,5	12,5	16
NPQH-D-G14-S12-P10		12	16	37,5	6,5	12,5	16
NPQH-D-G38-S10-P10	G3/8	10	20	35	7	13	20
NPQH-D-G38-S12-P10		12	20	38	7	13	20
NPQH-D-G12-S12-P10	G1/2	12	25	39,5	8,5	14,5	25

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado NPQH-DK, rosca exterior, con hexágono interior, rosca M


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	W1	$\varnothing 1$
NPQH-DK-M5-Q4-P10	M5	4	8	9	19	4	5	45	2,5
NPQH-DK-M5-Q6-P10		6	8	12	22	4	5	45	2,5
NPQH-DK-M7-Q4-P10	M7	4	9	9	20	5	–	–	3
NPQH-DK-M7-Q6-P10		6	9	12	23	5	6	45	3

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado NPQH-DK, rosca exterior, con hexágono interior, rosca G

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2 Ø	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	W1	Hex
NPQH-DK-M5-Q4-P10	M5	4	8	9	19	4	5	45	2,5
NPQH-DK-M5-Q6-P10		6	8	9,9	22,5	4	5	–	2,5
NPQH-DK-M7-Q4-P10	M7	4	9	9	20	5	–	–	3
NPQH-DK-M7-Q6-P10		6	9	9,9	23,5	5	6	–	3
NPQH-DK-G18-Q4-P10	G1/8	4	13	9	16,5	5	7	45	3
NPQH-DK-G18-Q6-P10		6	13	12	19,5	5	7,5	60	4
NPQH-DK-G18-Q8-P10		8	13	14	23,5	5	6	45	6
NPQH-DK-G18-Q10-P10		10	13	16	26	5	6	–	6
NPQH-DK-G14-Q8-P10	G1/4	8	16	14	21,5	6,5	9	60	6
NPQH-DK-G14-Q10-P10		10	16	16	27,5	6,5	–	–	8
NPQH-DK-G38-Q12-P10	G3/8	12	20	18	28,5	7	9,5	60	10

Dimensiones

Dimensiones – Conector enchufable NPQH-D [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	L1 ±1
NPQH-D-Q4-E-P10	4	4	9	28
NPQH-D-Q6-E-P10	6	6	12	33,5
NPQH-D-Q8-E-P10	8	8	14	34
NPQH-D-Q10-E-P10	10	10	16	38,5
NPQH-D-Q12-E-P10	12	12	19	41
NPQH-D-Q14-E-P10	14	14	22	47

Dimensiones

Dimensiones – Conector enchufable NPQH-D, reductor


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1 ±1
NPQH-D-Q6-Q4-P10	6	4	12	12	31
NPQH-D-Q8-Q6-P10	8	6	14	14	34
NPQH-D-Q12-Q8-P10	12	8	19	14	39
NPQH-D-Q14-Q10-P10	14	10	22	16	44,5
NPQH-D-Q14-Q12-P10	14	12	22	19	44,5

Dimensiones

Dimensiones – Conector enchufable NPQH-D con casquillo enchufable [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	L1	L2	W1
NPQH-D-S6-Q4-P10	4	6	9	33,5	9,5	45
NPQH-D-S8-Q4-P10		8	9	33,5	10,5	45
NPQH-D-S10-Q4-P10		10	10	31,5	–	–
NPQH-D-S8-Q6-P10	6	8	12	35	10,5	45
NPQH-D-S10-Q6-P10		10	12	36,5	11	45
NPQH-D-S12-Q6-P10		12	12	35,5	–	–
NPQH-D-S14-Q6-P10		14	14	37,5	–	–
NPQH-D-S10-Q8-P10	8	10	14	37	10,5	45
NPQH-D-S12-Q8-P10		12	14	39	10,5	45
NPQH-D-S14-Q8-P10		14	14	38,5	–	–
NPQH-D-S12-Q10-P10	10	12	16	42	12	45
NPQH-D-S14-Q10-P10		14	16	42	13	45
NPQH-D-S14-Q12-P10	12	14	19	43	12,5	45

Dimensiones

Dimensiones – Casquillo enchufable NPQH-D

Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	L1
NPQH-D-S4-E-P10	4	35
NPQH-D-S6-E-P10	6	40
NPQH-D-S8-E-P10	8	42
NPQH-D-S10-E-P10	10	50
NPQH-D-S12-E-P10	12	53
NPQH-D-S14-E-P10	14	54

Dimensiones

Dimensiones – Racor pasamuros NPQH-H rosca interior, con hexágono exterior

Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	B1 max.	D5	L1 ±0,5	L2	≡G1
NPQH-H-G18F-Q4-P10	G1/8	4	7	M12x1	23,5	7,5	16
NPQH-H-G18F-Q6-P10		6	10	M14x1	26,5	7,5	18
NPQH-H-G18F-Q8-P10		8	10	M16x1	26,5	7,5	20
NPQH-H-G14F-Q6-P10	G1/4	6	10	M14x1	30,5	11	18
NPQH-H-G14F-Q8-P10		8	10	M16x1	30,5	11	20

Dimensiones

Dimensiones – Racor pasamuros NPQH-H


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	B1 max.	D5	L1	$\varnothing 1$
NPQH-H-Q4-E-P10	4	11	M12x1	28	16
NPQH-H-Q6-E-P10	6	16	M14x1	34	18
NPQH-H-Q8-E-P10	8	17	M16x1	34	20
NPQH-H-Q10-E-P10	10	19	M18x1	39	22
NPQH-H-Q12-E-P10	12	20	M20x1	41	24

Dimensiones


Dimensiones – Tapón ciego NPQH-P [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø ±0,3	L1 ±0,5	L2
NPQH-P-S4-P10	4	5	–	25	9
NPQH-P-S6-P10	6	6	3,5	25	9
NPQH-P-S8-P10	8	8	5,5	30	9
NPQH-P-S10-P10	10	10	7,5	35	12
NPQH-P-S12-P10	12	12	9,5	40	12
NPQH-P-S14-P10	14	14	11	40	12

Dimensiones

Dimensiones – Tornillo de cierre NPQH-BK


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D5 Ø	L1 max.	L2	≈G1
NPQH-BK-M5-P10	M5	8	5,5	4	2,5
NPQH-BK-M7-P10	M7	9	7	5	3
NPQH-BK-G18-P10	G1/8	13	8,5	6	5
NPQH-BK-G14-P10	G1/4	16	9,5	6,5	6
NPQH-BK-G38-P10	G3/8	20	10	7	8
NPQH-BK-G12-P10	G1/2	25	12	8,5	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQH-L, girable en 360°, rosca exterior, con hexágono exterior

Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	R1
NPQH-L-M5-Q4-P10	M5	4	9	8	14	4	17,5	9
NPQH-L-M5-Q6-P10		6	12	8	14	4	20,5	9
NPQH-L-M7-Q4-P10	M7	4	9	9	15	5	17,5	9
NPQH-L-M7-Q6-P10		6	12	9	15	5	17,5	9
NPQH-L-G18-Q4-P10	G1/8	4	9	13	18	5	19,5	13
NPQH-L-G18-Q6-P10		6	12	13	18	5	22	13
NPQH-L-G18-Q8-P10		8	14	13	18	5	22,5	13
NPQH-L-G14-Q6-P10	G1/4	6	12	16	21,5	6,5	22	13
NPQH-L-G14-Q8-P10		8	14	16	21,5	6,5	22,5	13
NPQH-L-G14-Q10-P10		10	16	16	22	6,5	26	16
NPQH-L-G14-Q12-P10		12	19	16	25,5	6,5	28,5	20
NPQH-L-G38-Q8-P10	G3/8	8	14	20	25,5	7	23	16
NPQH-L-G38-Q10-P10		10	16	20	25,5	7	26	16
NPQH-L-G38-Q12-P10		12	19	20	26	7	28,5	20
NPQH-L-G38-Q14-P10		14	22	20	26	7	32	20
NPQH-L-G12-Q10-P10	G1/2	10	16	25	27,5	8,5	26	16
NPQH-L-G12-Q12-P10		12	19	25	30,5	8,5	28,5	20
NPQH-L-G12-Q14-P10		14	22	25	30,5	8,5	32	20

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L largo NPQH-LL, girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø ±0,5	D6 Ø ±0,5	H1 ±1	H2	H3	L1 ±1	L2	W1	≡G1
NPQH-LL-G18-Q4-P10	G1/8	4	9	13	29	5	9,5	19,5	–	–	13
NPQH-LL-G18-Q6-P10		6	12	13	32	5	9,5	22	10	45	13
NPQH-LL-G18-Q8-P10		8	14	13	34	5	9,5	22,5	11	30	13
NPQH-LL-G14-Q6-P10	G1/4	6	12	16	35,5	6,5	13	22	10	45	13
NPQH-LL-G14-Q8-P10		8	14	16	37,5	6,5	13	22,5	11	30	13
NPQH-LL-G14-Q10-P10		10	16	16	39	6,5	11,5	26	12	45	16
NPQH-LL-G38-Q10-P10	G3/8	10	16	20	42,5	7	15	26	12	45	16

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido acodado NPQH-L [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	D5 ø	H1	L1	1
NPQH-L-Q4-E-P10	4	9	17,5	17,5	8
NPQH-L-Q6-E-P10	6	12	20,5	20,5	10
NPQH-L-Q8-E-P10	8	14	22,5	22,5	12
NPQH-L-Q10-E-P10	10	16	25	25	14
NPQH-L-Q12-E-P10	12	19	26,5	26,5	18
NPQH-L-Q14-E-P10	14	22	31,5	31,5	18

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en T NPQH-T, orientable en 360°, rosca exterior, con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	G1
NPQH-T-M5-Q4-P10	M5	4	9	8	14,5	4	35	9
NPQH-T-M5-Q6-P10		6	12	8	14,5	4	41	9
NPQH-T-G18-Q4-P10	G1/8	4	9	13	18	5	39	13
NPQH-T-G18-Q6-P10		6	12	13	18	5	44	13
NPQH-T-G18-Q8-P10		8	14	13	18	5	45	13
NPQH-T-G14-Q6-P10	G1/4	6	12	16	21,5	6,5	44	13
NPQH-T-G14-Q8-P10		8	14	16	21,5	6,5	45	13
NPQH-T-G14-Q10-P10		10	16	16	22	6,5	52	16
NPQH-T-G14-Q12-P10		12	19	16	25,5	6,5	57	20
NPQH-T-G38-Q8-P10	G3/8	8	14	20	25,5	7	46	16
NPQH-T-G38-Q10-P10		10	16	20	25,5	7	52	16
NPQH-T-G38-Q12-P10		12	19	20	26	7	57	20
NPQH-T-G12-Q10-P10	G1/2	10	16	25	27,5	8,5	52	16
NPQH-T-G12-Q12-P10		12	19	25	30,5	8,5	57	20

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T NPQH-T Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D5 Ø	H1	L1
NPQH-T-Q4-E-P10	4	9	17,5	35
NPQH-T-Q6-E-P10	6	12	20	40
NPQH-T-Q8-E-P10	8	14	21	42
NPQH-T-Q10-E-P10	10	16	24,5	49
NPQH-T-Q12-E-P10	12	19	26	52
NPQH-T-Q14-E-P10	14	22	30,5	61

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T NPQH-T, reductor

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
NPQH-T-Q6-Q4-P10	6	4	12	9	18	40
NPQH-T-Q8-Q6-P10	8	6	14	12	20,5	42
NPQH-T-Q10-Q8-P10	10	8	16	14	23	49
NPQH-T-Q12-Q10-P10	12	10	19	16	26	52

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y NPQH-Y Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	B1	D5 ø	D6 ø	H1
NPQH-Y-Q6-E-P10	6	12,5	12	12,3	36
NPQH-Y-Q8-E-P10	8	14,5	14	14,3	37,5
NPQH-Y-Q10-E-P10	10	16,5	16	16,3	44,5

Dimensiones

Dimensiones – Unión rápida en Y NPQH-Y, reductor

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1
NPQH-Y-Q6-Q4-P10	6	4	12,5	12	12,3	34
NPQH-Y-Q8-Q6-P10	8	6	14,5	14	14,3	37,5
NPQH-Y-Q10-Q8-P10	10	8	16,5	16	16,3	44

Referencias de pedido

Racor NPQH-D, rosca exterior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	5,8 g	578334	NPQH-D-M5-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	11,2 g	578335	NPQH-D-M5-Q6-P10
	Rosca exterior M7	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	5,2 g	578336	NPQH-D-M7-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	10,2 g	578337	NPQH-D-M7-Q6-P10
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	6,3 g	578338	NPQH-D-G18-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	9,2 g	578339	NPQH-D-G18-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	11,9 g	578340	NPQH-D-G18-Q8-P10
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	13,1 g	578341	NPQH-D-G14-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	14,1 g	578342	NPQH-D-G14-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	17,5 g	578343	NPQH-D-G14-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	26,6 g	578344	NPQH-D-G14-Q12-P10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	20,6 g	578345	NPQH-D-G38-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	22,7 g	578346	NPQH-D-G38-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	29,8 g	578347	NPQH-D-G38-Q12-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	38,3 g	578348	NPQH-D-G38-Q14-P10
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	35,4 g	578349	NPQH-D-G12-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	37,1 g	578350	NPQH-D-G12-Q12-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	43,4 g	578351	NPQH-D-G12-Q14-P10

Racor rápido roscado NPQH-D, rosca interior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10,2 g	578352	NPQH-D-G18F-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	15,2 g	578353	NPQH-D-G18F-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	17,9 g	578354	NPQH-D-G18F-Q8-P10
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	14,6 g	578355	NPQH-D-G14F-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	18,7 g	578356	NPQH-D-G14F-Q6-P10

Referencias de pedido

Racor rápido roscado NPQH-D, rosca interior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	20,3 g	578357	NPQH-D-G14F-Q8-P10

Racor rápido roscado NPQH-D con casquillo enchufable					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Casquillo enchufable Ø 4 mm	3,3 g	578358	NPQH-D-M5-S4-P10
		Casquillo enchufable Ø 6 mm	6 g	578359	NPQH-D-M5-S6-P10
	Rosca exterior G1/8	Casquillo enchufable Ø 4 mm	7,4 g	578360	NPQH-D-G18-S4-P10
		Casquillo enchufable Ø 6 mm	8,6 g	578361	NPQH-D-G18-S6-P10
		Casquillo enchufable Ø 8 mm	9,6 g	578362	NPQH-D-G18-S8-P10
	Rosca exterior G1/4	Casquillo enchufable Ø 6 mm	13,9 g	578363	NPQH-D-G14-S6-P10
		Casquillo enchufable Ø 8 mm	14,8 g	578364	NPQH-D-G14-S8-P10
		Casquillo enchufable Ø 10 mm	15,8 g	578365	NPQH-D-G14-S10-P10
		Casquillo enchufable Ø 12 mm	22,2 g	578366	NPQH-D-G14-S12-P10
	Rosca exterior G3/8	Casquillo enchufable Ø 10 mm	22,5 g	578367	NPQH-D-G38-S10-P10
		Casquillo enchufable Ø 12 mm	23,8 g	578368	NPQH-D-G38-S12-P10
	Rosca exterior G1/2	Casquillo enchufable Ø 12 mm	34 g	578369	NPQH-D-G12-S12-P10

Racor rápido roscado NPQH-DK rosca exterior con hexágono interior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	4,5 g	578370	NPQH-DK-M5-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	5,58 g	8114987	NPQH-DK-M5-Q6-P10
	Rosca exterior M7	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	5,1 g	578372	NPQH-DK-M7-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	6,41 g	8114986	NPQH-DK-M7-Q6-P10
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	6,2 g	578374	NPQH-DK-G18-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	9,1 g	578375	NPQH-DK-G18-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	12,8 g	578376	NPQH-DK-G18-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	16,2 g	8114985	NPQH-DK-G18-Q10-P10
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	14,4 g	578377	NPQH-DK-G14-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	18,6 g	578378	NPQH-DK-G14-Q10-P10

Referencias de pedido

Racor rápido roscado NPQH-DK rosca exterior con hexágono interior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	28,2 g	578379	NPQH-DK-G38-Q12-P10

Conector enchufable NPQH-D					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	7 g	578323	NPQH-D-Q4-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	15,1 g	578324	NPQH-D-Q6-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	18,5 g	578325	NPQH-D-Q8-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	22,8 g	578326	NPQH-D-Q10-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	37 g	578327	NPQH-D-Q12-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	49,2 g	578328	NPQH-D-Q14-E-P10

Conector enchufable NPQH-D, reductor						
	Forma constructiva	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	forma recta	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	14,9 g	578329	NPQH-D-Q6-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	21,4 g	578330	NPQH-D-Q8-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	32,5 g	578331	NPQH-D-Q12-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	43,2 g	578332	NPQH-D-Q14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	45,8 g	578333	NPQH-D-Q14-Q12-P10

Conector enchufable NPQH-D con casquillo enchufable						
	Forma constructiva	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	forma recta	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	6,9 g	578304	NPQH-D-S6-Q4-P10

Referencias de pedido

Conector enchufable NPQH-D con casquillo enchufable						
	Forma constructiva	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	forma recta	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	10,4 g	578305	NPQH-D-S8-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	11,7 g	578306	NPQH-D-S8-Q6-P10
		Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	15,4 g	578307	NPQH-D-S10-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	16,8 g	578308	NPQH-D-S10-Q6-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	15,1 g	578309	NPQH-D-S10-Q8-P10
		Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	22,6 g	578310	NPQH-D-S12-Q6-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	22,8 g	578311	NPQH-D-S12-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	20,5 g	578312	NPQH-D-S12-Q10-P10
		Casquillo enchufable Ø 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	35,7 g	578313	NPQH-D-S14-Q6-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	31,1 g	578314	NPQH-D-S14-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	29,2 g	578315	NPQH-D-S14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	27,7 g	578316	NPQH-D-S14-Q12-P10

Casquillo enchufable NPQH-D						
	Forma constructiva	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	forma recta	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	2,8 g	578317	NPQH-D-S4-E-P10
		Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	5,1 g	578318	NPQH-D-S6-E-P10
		Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	7,6 g	578319	NPQH-D-S8-E-P10
		Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	12 g	578320	NPQH-D-S10-E-P10
		Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	16,1 g	578321	NPQH-D-S12-E-P10
		Casquillo enchufable Ø 14 mm	Casquillo enchufable Ø 14 mm	19,1 g	578322	NPQH-D-S14-E-P10

Racor pasamuros enchufable NPQH-H rosca interior, con hexágono exterior						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo	
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	24,6 g	578294	NPQH-H-G18F-Q4-P10	

Referencias de pedido

Racor pasamuros enchufable NPQH-H rosca interior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca interior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	34,2 g	578295	NPQH-H-G18F-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	42,3 g	578296	NPQH-H-G18F-Q8-P10
	Rosca interior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	36,4 g	578297	NPQH-H-G14F-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	46,5 g	578298	NPQH-H-G14F-Q8-P10

Racor pasamuros NPQH-H						
	Forma constructiva	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Pasamuros	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	23,5 g	578299	NPQH-H-Q4-E-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	34,6 g	578300	NPQH-H-Q6-E-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	40,6 g	578301	NPQH-H-Q8-E-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	52 g	578302	NPQH-H-Q10-E-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	60,8 g	578303	NPQH-H-Q12-E-P10

Tapón ciego NPQH-P				
	Conexión neumática 1	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Casquillo enchufable Ø 4 mm	2,3 g	578257	NPQH-P-S4-P10
	Casquillo enchufable Ø 6 mm	3,9 g	578258	NPQH-P-S6-P10
	Casquillo enchufable Ø 8 mm	7,4 g	578259	NPQH-P-S8-P10
	Casquillo enchufable Ø 10 mm	12 g	578260	NPQH-P-S10-P10
	Casquillo enchufable Ø 12 mm	18,5 g	578261	NPQH-P-S12-P10
	Casquillo enchufable Ø 14 mm	26,5 g	578262	NPQH-P-S14-P10

Tornillo de cierre NPQH-BK				
	Conexión neumática 1	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	0,8 g	578404	NPQH-BK-M5-P10
	Rosca exterior M7	2,1 g	578405	NPQH-BK-M7-P10
	Rosca exterior G1/8	4,4 g	578406	NPQH-BK-G18-P10
	Rosca exterior G1/4	8,9 g	578407	NPQH-BK-G14-P10
	Rosca exterior G3/8	18,5 g	578408	NPQH-BK-G38-P10
	Rosca exterior G1/2	33 g	578409	NPQH-BK-G12-P10

Racor rápido roscado en L NPQH-L, girable en 360°, rosca exterior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	8,9 g	578276	NPQH-L-M5-Q4-P10

Referencias de pedido

Racor rápido roscado en L NPQH-L, girable en 360°, rosca exterior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	12,2 g	578277	NPQH-L-M5-Q6-P10
	Rosca exterior M7	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	9,3 g	578278	NPQH-L-M7-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	12,5 g	578279	NPQH-L-M7-Q6-P10
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	16,3 g	578280	NPQH-L-G18-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	19,3 g	578281	NPQH-L-G18-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	22,2 g	578282	NPQH-L-G18-Q8-P10
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	22,4 g	578283	NPQH-L-G14-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	25,8 g	578284	NPQH-L-G14-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	33,1 g	578285	NPQH-L-G14-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	59,6 g	578286	NPQH-L-G14-Q12-P10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	36,7 g	578287	NPQH-L-G38-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	38,2 g	578288	NPQH-L-G38-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	58,2 g	578289	NPQH-L-G38-Q12-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	62,4 g	578290	NPQH-L-G38-Q14-P10
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	42,6 g	578291	NPQH-L-G12-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	66,3 g	578292	NPQH-L-G12-Q12-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	70,7 g	578293	NPQH-L-G12-Q14-P10


Racor rápido roscado en L largo NPQH-LL, girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	25,7 g	578263	NPQH-LL-G18-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	31,1 g	578264	NPQH-LL-G18-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	36,1 g	578265	NPQH-LL-G18-Q8-P10
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	30,9 g	578266	NPQH-LL-G14-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	36,2 g	578267	NPQH-LL-G14-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	54,3 g	578268	NPQH-LL-G14-Q10-P10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	50,8 g	578269	NPQH-LL-G38-Q10-P10


Referencias de pedido

Racor rápido acodado NPQH-L					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	8,9 g	578270	NPQH-L-Q4-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	17,2 g	578271	NPQH-L-Q6-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	22,7 g	578272	NPQH-L-Q8-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	29,2 g	578273	NPQH-L-Q10-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	48,6 g	578274	NPQH-L-Q12-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	61,3 g	578275	NPQH-L-Q14-E-P10

Racor rápido roscado en T NPQH-T, orientable en 360°, rosca exterior, con hexágono exterior					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	13,9 g	578390	NPQH-T-M5-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	20,7 g	578391	NPQH-T-M5-Q6-P10
				578392	NPQH-T-G18-Q4-P10
	Rosca exterior G1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm			
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	25,2 g	578393	NPQH-T-G18-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	30,7 g	578394	NPQH-T-G18-Q8-P10
	Rosca exterior G1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	29,9 g	578395	NPQH-T-G14-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	34,1 g	578396	NPQH-T-G14-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	44,4 g	578397	NPQH-T-G14-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	77,4 g	578398	NPQH-T-G14-Q12-P10
	Rosca exterior G3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	46,7 g	578399	NPQH-T-G38-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	50,1 g	578400	NPQH-T-G38-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	75,9 g	578401	NPQH-T-G38-Q12-P10
	Rosca exterior G1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	55,1 g	578402	NPQH-T-G12-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	84,2 g	578403	NPQH-T-G12-Q12-P10

Referencias de pedido

Unión en T NPQH-T					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	12,5 g	578380	NPQH-T-Q4-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	23,2 g	578381	NPQH-T-Q6-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	28,6 g	578382	NPQH-T-Q8-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	39,8 g	578383	NPQH-T-Q10-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	63,2 g	578384	NPQH-T-Q12-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	79,9 g	578385	NPQH-T-Q14-E-P10

Unión en T NPQH-T, reductor					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	20,9 g	578386	NPQH-T-Q6-Q4-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	27,9 g	578387	NPQH-T-Q8-Q6-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	39,6 g	578388	NPQH-T-Q10-Q8-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	61,8 g	578389	NPQH-T-Q12-Q10-P10

Unión rápida en Y NPQH-Y					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	32 g	578410	NPQH-Y-Q6-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	44,9 g	578411	NPQH-Y-Q8-E-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	65,9 g	578412	NPQH-Y-Q10-E-P10

Unión rápida en Y NPQH-Y, reductor					
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	35,9 g	578413	NPQH-Y-Q6-Q4-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	52,6 g	578414	NPQH-Y-Q8-Q6-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	78,1 g	578415	NPQH-Y-Q10-Q8-P10