


Кръгъл цилиндър DSNU-2"- -P-A-S2

Номер на част: 548518

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.4 инча...20 инча
Ø на буталото	2"
Резба на буталния прът	5/8-18 UNF-2A
Въз основа на стандарт	ISO 6431
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Непрекъснат бутален прът
Работно налягане	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-4 AF...176 AF
Ударна енергия в крайните положения	0.738 ft-lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	198 lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	236 lbf
Движеща се маса при ход 0 mm	14.6 oz
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	0.882 oz
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема

Характеристика	Стойност
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема