


Кръгъл цилиндър DSNU-5/8"- -PPV-A-S2

Номер на част: 548521

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.4 инча...8 инча
Ø на буталото	5/8"
Резба на буталния прът	10-32 UNF-2A
Въз основа на стандарт	ISO 6432
Демпфериране	пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Непрекъснат бутален прът
Работно налягане	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-4 AF...176 AF
Ударна енергия в крайните положения	0.111 ft-lbf
Дължина на демпфиране	0.47 инча
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	20.7 lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	24.1 lbf
Движеща се маса при ход 0 mm	0.811 oz
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	0.071 oz
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	10-32 UNF-2B
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)

Характеристика	Стойност
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема