


Въртящо задвижване DSM-63-270-A-B

Номер на част: 552083

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Ъгъл на завъртане	0 градус...270 градус
Допустим радиус на упор	50 mm
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	без
Работно налягане	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	1.6 Hz
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. упорна сила	1050 Б
Макс. аксиална сила	500 Б
Макс. радиална сила	500 Б
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Тегло на продукта	4220 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Стомана никелово покритие
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав